NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式リテーナー

30mm厚タイプ

RoHS 10

ー丸パンチ用ー

ー変形パンチ用ー

型式		構成部品			
丸パンチ用	変形パンチ用	①	②	③	④
ARTF	ARTFS	○	○		
ARTFK	ARTFSK	○		○	○
ARTFO	ARTFSO	○			

①本体
M 材質 SNCM220相当
H 硬度 35 ～ 42HRC

②付属品
ネジ付ノックピン φ6m5×30 2本
セットスクリュー M8×8 2本
六角穴付ボルト(規格表参照) 2本

③バッキングプレート
M 材質 SCM440相当
H 硬度 56 ～ 60HRC

④付属品(バッキングプレート付の場合)
ネジ付ノックピン φ6m5×35 2本
セットスクリュー M8×8 2本
六角穴付ボルト(規格表参照) 2本

ARTF



ARTFS



③バッキングプレート



単品 バッキングプレート URBP
シムプレート URSP

P.340

型式 Type	D	A	B	C	G	K	M	R	S	U	X	Y	D1	d	t	A 付属ボルト ②	A 付属ボルト ④
ARTF (丸パンチ用) ARTFS (変形パンチ用)	10	44.5	43.7	35.0	11.1	19.0	7.75	9.5	12.0	26.925	9.0	7.5	14.0	9.0	9.5	M8×40	M8×45
	13	50.8	50.0	38.1	14.3	19.0	9.25	12.7	15.2	29.970	12.0	6.5	15.0	9.0	9.5		
	16	54.0	53.2	39.7	15.9	19.0	10.75	14.3	16.8	31.750	13.5	6.0	15.0	9.0	9.5		
	20	60.3	59.5	42.8	17.5	19.0	12.75	17.5	20.0	33.530	16.5	5.0	18.0	11.0	11.5	M10×40	M10×45
	25	69.9	69.1	47.7	19.8	23.8	15.25	22.2	24.7	40.640	22.0	7.0	20.0	13.5	13.5	M12×40	M12×45

バッキングプレート付はボルト及びノックピンの長さが変わります。

Order 注文例 型式 ARTFS25 (①+②)

Delivery 出荷日 MiSUMi-VONA にて お見積りください。
(http://ec.misumi.jp)