



◆ストレート形

RoHS 指令対応品

規格	呼び		各部の寸法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数	
	規格	呼び	d ₂	B	φd ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		適合電線範囲	適合電線範囲			
		AVF0.08-3	-	3.2	5.2	2.2	5.9	9.5	12.5	18.0	0.8	黄	0.08	28	DS05N DH-1B	1,000 (100×10)
		AVF0.08-V3.5	-	3.7	5.7	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.8	黄	0.08	28	DS05N DH-1B	1,000 (100×10)
		AVF0.3-2	-	2.2	5.2	2.2	5.9	9.5	12.5	18.0	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.3-3	-	3.2	5.2	2.2	5.9	9.5	12.5	18.0	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.3-V3.5	-	3.7	5.7	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.3-L3.5	-	3.7	5.7	2.2	6.7	9.5	15.0	20.5	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.3-3.5	-	4.3	6.6	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.3-4	-	4.3	6.6	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.65	黄	0.1 ∩ 0.3	26-22	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-2	APF0.5-2	2.2	5.2	2.2	5.9	9.5	12.5	18.0	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-3	APF0.5-3	3.2	5.2	2.2	5.9	9.5	12.5	18.0	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-V3.5	APF0.5-V3.5	3.7	5.7	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-L3.5	APF0.5-L3.5	3.7	5.7	2.2	6.7	9.5	15.0	20.5	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-3.5	APF0.5-3.5	4.3	6.6	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-4	APF0.5-4	4.3	6.6	2.2	7.7	9.5	15.0	20.5	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF0.5-5	APF0.5-5	5.3	8.0	2.2	7.0	9.5	15.0	20.5	0.5	黄	0.3 ∩ 0.5	22-20	DS05N DH-1B AC-5N-D	1,000 (100×10)
		AVF1.25-M3	APF1.25-M3	3.2	5.6	3.3	5.0	9.5	14.2	19.2	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-3	APF1.25-3	3.2	6.0	3.3	4.4	9.5	15.2	20.2	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-V3	APF1.25-V3	3.2	5.7	3.3	6.3	9.5	15.2	20.2	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-L3	APF1.25-L3	3.2	5.9	3.3	6.5	9.5	15.6	20.6	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-C3.5	APF1.25-C3.5	3.2	6.0	3.3	4.5	9.5	12.8	17.8	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-S3.5	APF1.25-S3.5	3.2	5.7	3.3	6.3	9.5	13.5	18.5	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-3.5	APF1.25-3.5	3.2	6.0	3.3	4.4	9.5	14.2	19.2	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-V3.5	APF1.25-V3.5	3.2	5.7	3.3	6.3	9.5	15.2	20.2	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-L3.5	APF1.25-L3.5	3.2	5.9	3.3	6.5	9.5	15.6	20.6	0.8	赤	0.5	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-A3.5	APF1.25-A3.5	3.2	6.4	3.3	6.5	9.5	15.4	20.4	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-S4	APF1.25-S4	3.2	6.4	3.3	6.8	9.5	15.6	20.6	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-4	APF1.25-4	3.2	7.0	3.3	6.5	9.5	16.2	21.2	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-A4	APF1.25-A4	3.2	8.3	3.3	7.1	9.5	16.2	21.2	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-5	APF1.25-5	3.2	7.0	3.3	7.0	9.5	16.8	21.8	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF1.25-6	APF1.25-6	3.2	6.4	3.3	7.6	9.5	17.0	22.0	0.8	赤	1.65	20-16	3号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-3	APF2-3	3.2	5.5	3.9	4.4	9.5	14.2	19.2	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-A3	APF2-A3	3.2	5.7	3.9	6.1	9.5	15.7	20.7	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-S3.5	APF2-S3.5	3.2	6.5	3.9	6.5	9.5	15.8	20.8	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-3.5	APF2-3.5	3.2	6.5	3.9	6.0	9.5	15.8	20.8	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-M4	APF2-M4	3.2	6.4	3.9	6.7	9.5	15.6	20.6	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-S4	APF2-S4	3.2	6.6	3.9	8.0	9.5	15.8	20.8	0.8	青	1.04	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-4	APF2-4	3.2	6.9	3.9	7.2	9.5	16.2	21.2	0.8	青	2.63	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-A4	APF2-A4	3.2	8.3	3.9	7.2	9.5	16.2	21.2	0.8	青	2.63	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-5	APF2-5	3.2	5.3	3.9	8.5	9.5	17.2	22.2	0.8	青	2.63	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	500 (100×5)
		AVF2-6	APF2-6	3.2	6.4	3.9	9.5	9.5	20.2	25.2	0.8	青	2.63	16-14	4号 D 34号 DH-1B AC-5N-D	400 (100×4)
		AVF3.5-4	APF3.5-4	4.3	8.0	4.9	7.5	14.0	17.8	26.5	1.0	黄	2.63 ∩ 4.6	12		300 (100×3)
		AVF3.5-5	APF3.5-5	4.3	5.3	4.9	7.5	14.0	17.8	26.5	1.0	黄	2.63 ∩ 4.6	12		300 (100×3)
		AVF5.5-M4	APF5.5-M4	4.3	7.1	5.4	7.9	14.0	19.5	27.2	1.0	黄	2.63 ∩ 6.64	12-10	5号 DH-1B AC-5N-D	300 (100×3)
		AVF5.5-4	APF5.5-4	4.3	8.5	5.4	7.2	14.0	18.0	25.7	1.0	黄	2.63 ∩ 6.64	12-10	5号 DH-1B AC-5N-D	300 (100×3)
		AVF5.5-5	APF5.5-5	4.3	5.3	5.4	8.5	14.0	19.0	26.7	1.0	黄	2.63 ∩ 6.64	12-10	5号 DH-1B AC-5N-D	300 (100×3)
		AVF5.5-6	APF5.5-6	4.3	6.4	5.4	10.5	14.0	23.5	31.2	1.0	黄	2.63 ∩ 6.64	12-10	5号 DH-1B AC-5N-D	300 (100×3)
		AVF5.5-8	APF5.5-8	4.3	8.4	5.4	10.5	14.0	24.5	32.2	1.0	黄	2.63 ∩ 6.64	12-10	5号 DH-1B AC-5N-D	200 (100×2)

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。

2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。

3. 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。