

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

保護服・防護服

使い捨て
保護服

化学
防護服

耐熱
保護服

難燃
保護服

耐切削
保護服

絶縁
保護服

虫よけ
ウェア

食品工場向け
ウェア

フード

エプロン

腕カバー

足カバー

シューズ
カバー

サポーター

アシスト
スーツ

トラスコ WORKING SUPPORTER
“ワーキングサポーター”(手首用) **RoHS**

同商品群
在庫数 **22** アイ
テム



TWS-T04

特長 ●親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分までガードします。●左右兼用タイプです。
材質 ●ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
製造国 ●日本



発注単位1個 トラスコ中山株 [972725]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	サイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
303-1501	TWS-T04	¥1,671	¥1,950	ブラック	フリー	20	70	1467(87)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ダイヤ工業 SLIM WRIST BAND
サポーター“スリムリストバンド”(手首用)

同商品群
在庫数 **101** アイ
テム



特長 ●手軽に使用できる細タイプのバンドです。
●内蔵のパッドで腱をやさしく圧迫します。
●固い素材を使用していないため、手首へのあたりが柔らかくやさしい装着感です。
用途 ●手首の動きを制限したい方に。
材質 ●ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
製造国 ●日本

発注単位1個 ダイヤ工業株 [612182]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	手首周り(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
823-1265	000-4181	¥1,900	¥1,900	アクアボーダー	13~18	21	32(200)
823-1266	000-4182	¥1,900	¥1,900	ピンクボーダー	13~18	21	29(484)
823-1267	000-4183	¥1,900	¥1,900	ブラック	13~18	21	134(187)

☎商品のお問い合わせ:086-282-1217 <https://www.daiyak.co.jp/work/>

ダイヤ工業 A WRIST GUARD
サポーター“A・リストガード”(手首用)

同商品群
在庫数 **101** アイ
テム



000-3683 (左用)

特長 ●2箇所で止める構造でフィット感を高めています。
●手首部分は切り返しベルトでしっかりと締め込めます。
●抜き差し可能な4本のアルミステープで固定レベルを調節できます。
用途 ●手首を固定したい方に。
仕様 ●色:ブラック
材質 ●ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
製造国 ●日本

発注単位1枚 ダイヤ工業株 [612182]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	タイプ	手首周り(cm)	甲周用(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
818-8121	000-3682	¥2,900	¥2,900	右用	13~19	17~22	62	68(114)
818-8122	000-3683	¥2,900	¥2,900	左用	13~19	17~22	62	29(60)

☎商品のお問い合わせ:086-282-1217 <https://www.daiyak.co.jp/work/>

ダイヤ工業 Supporter OPEN THUMB FLAT
サポーター“オープンサムフラット”(親指用)

同商品群
在庫数 **101** アイ
テム



000-4314 (左用)

特長 ●親指の使いすぎで軽度~中度のサポート力をお求めの方にお勧めです。●肌面の全面樹脂プリントでグリップ力とフィット感が高くなります。●付属面ファスナーで制限力を調節することができます。
用途 ●親指と手首のサポートに。
材質 ●ナイロン、ポリウレタン
製造国 ●日本

発注単位1枚 ダイヤ工業株 [612182]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	サイズ	タイプ	親指周囲(cm)	手首周り(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
116-5338	000-4304	¥2,000	¥2,000	S	右用	5.0~6.0	13~16	11	21(96)
116-5339	000-4314	¥2,000	¥2,000	S	左用	5.0~6.0	13~16	11	19(66)
116-5340	000-4303	¥2,000	¥2,000	M	右用	5.5~7.0	15~18	12	25(84)
116-5341	000-4313	¥2,000	¥2,000	M	左用	5.5~7.0	15~18	12	29(112)
116-5342	000-4302	¥2,000	¥2,000	L	右用	6.0~7.5	17~20	13	12(22)
116-5343	000-4312	¥2,000	¥2,000	L	左用	6.0~7.5	17~20	13	7(175)

☎商品のお問い合わせ:086-282-1217 <https://www.daiyak.co.jp/work/>

ダイヤ工業 Ultrathin Thumb Supporter
サポーター“かぐや姫”(親指用)

同商品群
在庫数 **101** アイ
テム



000-4134

特長 ●薄くて軽くて装着が簡単な親指サポーターです。
●MP関節をピンポイントに圧迫&制限します。
●手首のシリコン部分を回すことで制限をかける方向を変えることができます。
●濡れても乾きやすく水仕事もOKです。
用途 ●親指のサポートに。
材質 ●ナイロン、ポリウレタン、シリコン
製造国 ●日本

発注単位1枚 ダイヤ工業株 [612182]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	サイズ	親指周囲(cm)	手首周り(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
823-1264	000-4134	¥960	¥960	S	5.0~6.0	13.0~15.0	8	119(83)
823-1263	000-4133	¥960	¥960	M	5.5~6.5	14.5~16.5	9	358(123)
823-1262	000-4132	¥960	¥960	L	6.0~7.0	16.0~18.0	9	1230(511)

☎商品のお問い合わせ:086-282-1217 <https://www.daiyak.co.jp/work/>

ダイヤ工業 Thumb Supporter[MP STABILIZER]
サポーター“MPスタビライザー”(親指用)

同商品群
在庫数 **101** アイ
テム



000-1241

特長 ●親指の反り返り制限サポーターです。
●クロスベルトとステープで親指をしっかりガードします。
材質 ●ナイロン、ポリウレタン
製造国 ●日本

発注単位1枚 ダイヤ工業株 [612182]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	タイプ	親指周囲(cm)	手首周り(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
818-8123	000-1240	¥2,500	¥2,500	ブラック	右用	指の付け根~7.5	13~21	21	110(86)
818-8124	000-1241	¥2,500	¥2,500	ブラック	左用	指の付け根~7.5	13~21	21	94(96)

☎商品のお問い合わせ:086-282-1217 <https://www.daiyak.co.jp/work/>

スリーエム FUTURO™ Adjustable Reversible Splint Wrist Brace
FUTURO™ サポーター(手首用)

同商品群
在庫数 **32** アイ
テム



01036JNR

10770JNR (しっかり保護用)

特長 ●親指スリーブとストラップでより快適な着け心地です。
用途 ●親指の付け根をしっかりサポートしたい時に。
材質 ●ポリウレタン、ナイロン、スパンデックス

発注単位1個 スリーエム ジャパン株 [273465]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	サポートレベル	手首周り(cm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
161-5925	01036JNR	¥2,100		オープン	黒	中程度	12~24	12	42	60(546)

特長 ●巻き付けタイプでサポート力を調整可能です。
●厚手の素材と独自の裁断形状で、激しい動きもゆるまらずフィットします。
製造国 ●メキシコ

しっかり保護用 **特長** ●独自の支持材が関節の動きを妨げずにしっかり固定します。
用途 ●関節の動きをしっかりサポートしたい時に。
材質 ●アルミニウム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	サポートレベル	手首周り(cm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
161-5926	10770JNR	¥3,100		オープン	黒	中程度・固定	14~21	12	78	60(334)

☎商品のお問い合わせ:0120-510-862 <http://www.futuro.com/jp/>