

## 平行ねじ用限界ゲージ

従来JIS規格 (JIS B0251 & B0252付属書) メートルねじ旧JIS

### メートルねじ用プラグゲージ

めねじにGPゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。めねじに(IP又はWP)ゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転以上ねじ込まれないこと。但し、3山以下のめねじに対しては完全に通り抜けてはならない。



### メートルねじ用プラグゲージ (旧JIS)

サイズ	ピッチ	メートルねじ用プラグゲージ (検査用)		価格
		GPIP2 型番	GPWP2 型番	
M2	—			
	0.4	WGPIP2M2X0.4	WGPWP2M2X0.4	¥13,900
M2.5	0.45	WGPIP2M2.5X0.45	WGPWP2M2.5X0.45	¥13,900
M2.6	0.45	WGPIP2M2.6X0.45	WGPWP2M2.6X0.45	¥15,600
	0.35	WGPIP2M3X0.35	WGPWP2M3X0.35	¥17,900
M3	0.5	WGPIP2M3X0.5	WGPWP2M3X0.5	¥11,900
	0.5	WGPIP2M4X0.5	WGPWP2M4X0.5	¥17,900
M4	0.7	WGPIP2M4X0.7	WGPWP2M4X0.7	¥11,900
	0.5	WGPIP2M5X0.5	WGPWP2M5X0.5	¥17,900
M5	0.8	WGPIP2M5X0.8	WGPWP2M5X0.8	¥11,900
	0.75	WGPIP2M6X0.75	WGPWP2M6X0.75	¥17,900
M6	1.0	WGPIP2M6X1.0	WGPWP2M6X1.0	¥11,900
	0.75	WGPIP2M7X0.75	WGPWP2M7X0.75	¥17,900
M7	1.0	WGPIP2M7X1.0	WGPWP2M7X1.0	¥11,900
	0.75	WGPIP2M8X0.75	WGPWP2M8X0.75	¥17,900
M8	1.0	WGPIP2M8X1.0	WGPWP2M8X1.0	¥11,900
	1.25	WGPIP2M8X1.25	WGPWP2M8X1.25	¥11,900
M9	0.75	WGPIP2M9X0.75	WGPWP2M9X0.75	¥17,900
	1.0	WGPIP2M9X1.0	WGPWP2M9X1.0	¥13,200
M10	1.25	WGPIP2M9X1.25	WGPWP2M9X1.25	¥13,200
	0.75	WGPIP2M10X0.75	WGPWP2M10X0.75	¥17,900
M10	1.0	WGPIP2M10X1.0	WGPWP2M10X1.0	¥13,200
	1.25	WGPIP2M10X1.25	WGPWP2M10X1.25	¥13,200
M12	1.5	WGPIP2M10X1.5	WGPWP2M10X1.5	¥13,200
	1.0	WGPIP2M12X1.0	WGPWP2M12X1.0	¥13,200
M12	1.25	WGPIP2M12X1.25	WGPWP2M12X1.25	¥13,200
	1.5	WGPIP2M12X1.5	WGPWP2M12X1.5	¥13,200
M14	1.75	WGPIP2M12X1.75	WGPWP2M12X1.75	¥13,200
	1.0	WGPIP2M14X1.0	WGPWP2M14X1.0	¥13,900
M14	1.5	WGPIP2M14X1.5	WGPWP2M14X1.5	¥13,900
	2.0	WGPIP2M14X2.0	WGPWP2M14X2.0	¥14,700
M16	1.0	WGPIP2M16X1.0	WGPWP2M16X1.0	¥13,900
	1.5	WGPIP2M16X1.5	WGPWP2M16X1.5	¥13,900
M16	2.0	WGPIP2M16X2.0	WGPWP2M16X2.0	¥14,700
	1.0	WGPIP2M18X1.0	WGPWP2M18X1.0	¥16,000
M18	1.5	WGPIP2M18X1.5	WGPWP2M18X1.5	¥16,000

サイズ	ピッチ	メートルねじ用プラグゲージ (検査用)		価格
		GPIP2 型番	GPWP2 型番	
M18	2.0	WGPIP2M18X2.0	WGPWP2M18X2.0	¥16,000
	2.5	WGPIP2M18X2.5	WGPWP2M18X2.5	¥20,000
M20	1.0	WGPIP2M20X1.0	WGPWP2M20X1.0	¥16,000
	1.5	WGPIP2M20X1.5	WGPWP2M20X1.5	¥16,000
M20	2.0	WGPIP2M20X2.0	WGPWP2M20X2.0	¥16,000
	2.5	WGPIP2M20X2.5	WGPWP2M20X2.5	¥20,000
M22	1.0	WGPIP2M22X1.0	WGPWP2M22X1.0	¥16,000
	1.5	WGPIP2M22X1.5	WGPWP2M22X1.5	¥16,000
M22	2.0	WGPIP2M22X2.0	WGPWP2M22X2.0	¥16,000
	2.5	WGPIP2M22X2.5	WGPWP2M22X2.5	¥20,000
M24	1.0	WGPIP2M24X1.0	WGPWP2M24X1.0	¥16,000
	1.5	WGPIP2M24X1.5	WGPWP2M24X1.5	¥16,000
M24	2.0	WGPIP2M24X2.0	WGPWP2M24X2.0	¥16,000
	3.0	WGPIP2M24X3.0	WGPWP2M24X3.0	¥20,000
M25	1.0	WGPIP2M25X1.0	WGPWP2M25X1.0	¥20,000
	1.5	WGPIP2M25X1.5	WGPWP2M25X1.5	¥20,000
M25	2.0	WGPIP2M25X2.0	WGPWP2M25X2.0	¥20,000
	1.5	WGPIP2M26X1.5	WGPWP2M26X1.5	¥20,000
M26	1.0	WGPIP2M28X1.0	WGPWP2M28X1.0	¥20,000
M28	1.5	WGPIP2M28X1.5	WGPWP2M28X1.5	¥20,000
	2.0	WGPIP2M28X2.0	WGPWP2M28X2.0	¥20,000
M30	1.0	WGPIP2M30X1.0	WGPWP2M30X1.0	¥30,600
	1.5	WGPIP2M30X1.5	WGPWP2M30X1.5	¥24,900
M30	2.0	WGPIP2M30X2.0	WGPWP2M30X2.0	¥24,900
	3.0	WGPIP2M30X3.0	WGPWP2M30X3.0	¥30,600
M30	3.5	WGPIP2M30X3.5	WGPWP2M30X3.5	¥37,200
	1.5	WGPIP2M32X1.5	WGPWP2M32X1.5	¥24,900
M32	2.0	WGPIP2M32X2.0	WGPWP2M32X2.0	¥24,900
	1.5	WGPIP2M33X1.5	WGPWP2M33X1.5	¥24,900
M33	2.0	WGPIP2M33X2.0	WGPWP2M33X2.0	¥24,900
	1.5	WGPIP2M36X1.5	WGPWP2M36X1.5	¥24,900
M36	2.0	WGPIP2M36X2.0	WGPWP2M36X2.0	¥24,900
	1.5	WGPIP2M38X1.5	WGPWP2M38X1.5	¥24,900
M38	2.0	WGPIP2M38X2.0	WGPWP2M38X2.0	¥24,900
	1.5	WGPIP2M40X1.5	WGPWP2M40X1.5	¥24,900
M40	2.0	WGPIP2M40X2.0	WGPWP2M40X2.0	¥24,900

## 管用平行限界ねじゲージ

### 管用平行ねじ G (ISO導入JIS規格) 準規規格 ; ISO 228-2

管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。

Gは耐摩性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。

ねじプラグゲージには等級の区別はありません。

ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。

サイズ	平行ねじ用プラグゲージ (GNP)		平行ねじ用リングゲージ (GRNR-A)	
	型番	価格	型番	価格(2ヶペアー)
G 1/16-28	WP1/16-28G	¥13,000	WRA1/16-28G	¥32,800
G 1/8-28	WP1/8-28G	¥13,000	WRA1/8-28G	¥32,800
G 1/4-19	WP1/4-19G	¥13,000	WRA1/4-19G	¥32,800
G 3/8-19	WP3/8-19G	¥13,000	WRA3/8-19G	¥32,800
G 1/2-14	WP1/2-14G	¥13,000	WRA1/2-14G	¥32,800
G 5/8-14	WP5/8-14G	¥15,600	WRA5/8-14G	¥39,100
G 3/4-14	WP3/4-14G	¥15,600	WRA3/4-14G	¥39,100
G 7/8-14	WP7/8-14G	¥15,600	WRA7/8-14G	¥39,100
G 1-11	WP1-11G	¥21,500	WRA1-11G	¥53,600
G 1 1/8-11	WP1 1/8-11G	¥21,500	WRA1 1/8-11G	¥53,600
G 1 1/4-11	WP1 1/4-11G	¥21,500	WRA1 1/4-11G	¥53,600
G 1 1/2-11	WP1 1/2-11G	¥21,500	WRA1 1/2-11G	¥53,600
G 1 3/4-11	WP1 3/4-11G	¥26,400	WRA1 3/4-11G	¥66,800
G 2-11	WP2-11G	¥26,400	WRA2-11G	¥66,800

※ ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫です。

