

平行ねじ用限界ゲージ

従来JIS規格 (JIS B0251 & B0252付属書) メートルねじ旧JIS

メートルねじ用リングゲージ

おねじにGRゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。おねじに (IR又はWR) ゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転を超えてねじ込まれないこと。



メートルねじ用リングゲージ (旧JIS)

サイズ	ピッチ	メートルねじ用リングゲージ (検査用)		メートルねじ用リングゲージ (工作用)	
		GRIR2 型番	GRWR2 型番	型番	価格 (2ヶペア)
M2	0.4	WGRI2M2X0.4	WGRWR2M2X0.4	¥34,900	
	0.45	WGRI2M2.5X0.45	WGRWR2M2.5X0.45	¥34,900	
M2.5	0.45	WGRI2M2.6X0.45	WGRWR2M2.6X0.45	¥39,100	
	0.35	WGRI2M3X0.35	WGRWR2M3X0.35	¥39,100	
M3	0.5	WGRI2M3X0.5	WGRWR2M3X0.5	¥26,000	
	0.5	WGRI2M4X0.5	WGRWR2M4X0.5	¥39,100	
M4	0.7	WGRI2M4X0.7	WGRWR2M4X0.7	¥26,000	
	0.5	WGRI2M5X0.5	WGRWR2M5X0.5	¥39,100	
M5	0.8	WGRI2M5X0.8	WGRWR2M5X0.8	¥26,000	
	0.75	WGRI2M6X0.75	WGRWR2M6X0.75	¥39,100	
M6	1.0	WGRI2M6X1.0	WGRWR2M6X1.0	¥26,000	
	0.75	WGRI2M7X0.75	WGRWR2M7X0.75	¥39,100	
M7	1.0	WGRI2M7X1.0	WGRWR2M7X1.0	¥26,000	
	0.75	WGRI2M8X0.75	WGRWR2M8X0.75	¥39,100	
M8	1.0	WGRI2M8X1.0	WGRWR2M8X1.0	¥26,000	
	1.25	WGRI2M8X1.25	WGRWR2M8X1.25	¥26,000	
M9	0.75	WGRI2M9X0.75	WGRWR2M9X0.75	¥39,100	
	1.0	WGRI2M9X1.0	WGRWR2M9X1.0	¥28,500	
M9	1.25	WGRI2M9X1.25	WGRWR2M9X1.25	¥28,500	
	0.75	WGRI2M10X0.75	WGRWR2M10X0.75	¥39,100	
M10	1.0	WGRI2M10X1.0	WGRWR2M10X1.0	¥28,500	
	1.25	WGRI2M10X1.25	WGRWR2M10X1.25	¥28,500	
M10	1.5	WGRI2M10X1.5	WGRWR2M10X1.5	¥28,500	
	1.0	WGRI2M12X1.0	WGRWR2M12X1.0	¥28,500	
M12	1.25	WGRI2M12X1.25	WGRWR2M12X1.25	¥28,500	
	1.5	WGRI2M12X1.5	WGRWR2M12X1.5	¥28,500	
M12	1.75	WGRI2M12X1.75	WGRWR2M12X1.75	¥28,500	
	1.0	WGRI2M14X1.0	WGRWR2M14X1.0	¥30,200	
M14	1.5	WGRI2M14X1.5	WGRWR2M14X1.5	¥30,200	
	2.0	WGRI2M14X2.0	WGRWR2M14X2.0	¥31,900	
M16	1.0	WGRI2M16X1.0	WGRWR2M16X1.0	¥30,200	
	1.5	WGRI2M16X1.5	WGRWR2M16X1.5	¥30,200	
M16	2.0	WGRI2M16X2.0	WGRWR2M16X2.0	¥31,900	
	1.0	WGRI2M18X1.0	WGRWR2M18X1.0	¥35,700	
M18	1.5	WGRI2M18X1.5	WGRWR2M18X1.5	¥35,700	

サイズ	ピッチ	メートルねじ用リングゲージ (検査用)		メートルねじ用リングゲージ (工作用)	
		GRIR2 型番	GRWR2 型番	型番	価格 (2ヶペア)
M18	2.0	WGRI2M18X2.0	WGRWR2M18X2.0	¥35,700	
	2.5	WGRI2M18X2.5	WGRWR2M18X2.5	¥43,400	
M20	1.0	WGRI2M20X1.0	WGRWR2M20X1.0	¥35,700	
	1.5	WGRI2M20X1.5	WGRWR2M20X1.5	¥35,700	
M20	2.0	WGRI2M20X2.0	WGRWR2M20X2.0	¥35,700	
	2.5	WGRI2M20X2.5	WGRWR2M20X2.5	¥43,400	
M22	1.0	WGRI2M22X1.0	WGRWR2M22X1.0	¥35,700	
	1.5	WGRI2M22X1.5	WGRWR2M22X1.5	¥35,700	
M22	2.0	WGRI2M22X2.0	WGRWR2M22X2.0	¥35,700	
	2.5	WGRI2M22X2.5	WGRWR2M22X2.5	¥43,400	
M24	1.0	WGRI2M24X1.0	WGRWR2M24X1.0	¥35,700	
	1.5	WGRI2M24X1.5	WGRWR2M24X1.5	¥35,700	
M24	2.0	WGRI2M24X2.0	WGRWR2M24X2.0	¥35,700	
	3.0	WGRI2M24X3.0	WGRWR2M24X3.0	¥43,400	
M25	1.0	WGRI2M25X1.0	WGRWR2M25X1.0	¥43,400	
	1.5	WGRI2M25X1.5	WGRWR2M25X1.5	¥43,400	
M25	2.0	WGRI2M25X2.0	WGRWR2M25X2.0	¥43,400	
	1.5	WGRI2M26X1.5	WGRWR2M26X1.5	¥43,400	
M26	1.0	WGRI2M26X1.0	WGRWR2M26X1.0	¥43,400	
M28	1.5	WGRI2M28X1.5	WGRWR2M28X1.5	¥43,400	
	2.0	WGRI2M28X2.0	WGRWR2M28X2.0	¥43,400	
M30	1.0	WGRI2M30X1.0	WGRWR2M30X1.0	¥67,200	
	1.5	WGRI2M30X1.5	WGRWR2M30X1.5	¥54,000	
M30	2.0	WGRI2M30X2.0	WGRWR2M30X2.0	¥54,000	
	3.0	WGRI2M30X3.0	WGRWR2M30X3.0	¥67,200	
M30	3.5	WGRI2M30X3.5	WGRWR2M30X3.5	¥82,500	
	1.5	WGRI2M32X1.5	WGRWR2M32X1.5	¥54,000	
M32	2.0	WGRI2M32X2.0	WGRWR2M32X2.0	¥54,000	
	1.5	WGRI2M33X1.5	WGRWR2M33X1.5	¥54,000	
M33	2.0	WGRI2M33X2.0	WGRWR2M33X2.0	¥54,000	
	1.5	WGRI2M36X1.5	WGRWR2M36X1.5	¥54,000	
M36	2.0	WGRI2M36X2.0	WGRWR2M36X2.0	¥54,000	
	1.5	WGRI2M38X1.5	WGRWR2M38X1.5	¥54,000	
M38	2.0	WGRI2M38X2.0	WGRWR2M38X2.0	¥54,000	
	1.5	WGRI2M40X1.5	WGRWR2M40X1.5	¥54,000	
M40	2.0	WGRI2M40X2.0	WGRWR2M40X2.0	¥54,000	

平行ねじ用限界ゲージ

ユニファイねじ 準拠規格 ; ANSI B1.2

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によりインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。ISOメートル規格と同じねじ山60°ですが、メートル規格と異なる独自のユニファイねじ規格 (外径やピッチ) でインチ表記されます。

0.216インチまでの径はNo.0からNo.12という記号で表記されます。

ユニファイねじゲージでは並目をUNC、細目をUNFと表記します。

UNC

サイズ	ねじタイプ (並目)	ユニファイねじ用プラグゲージ		ユニファイねじ用リングゲージ	
		型番	価格	型番	価格 (2ヶペア)
No.2-56	UNC	WP2-56UNC2B	¥17,900	WR2-56UNC2A	¥45,500
No.3-48	UNC	WP3-48UNC2B	¥17,900	WR3-48UNC2A	¥39,100
No.4-40	UNC	WP4-40UNC2B	¥ 8,800	WR4-40UNC2A	¥20,400
No.5-40	UNC	WP5-40UNC2B	¥ 8,800	WR5-40UNC2A	¥20,400
No.6-32	UNC	WP6-32UNC2B	¥ 8,800	WR6-32UNC2A	¥20,400
No.8-32	UNC	WP8-32UNC2B	¥ 8,800	WR8-32UNC2A	¥20,400
No.10-24	UNC	WP10-24UNC2B	¥ 8,800	WR10-24UNC2A	¥20,400
No.12-24	UNC	WP12-24UNC2B	¥ 8,800	WR12-24UNC2A	¥20,400
1/4-20	UNC	WP1/4-20UNC2B	¥ 8,800	WR1/4-20UNC2A	¥20,400
5/16-18	UNC	WP5/16-18UNC2B	¥ 8,800	WR5/16-18UNC2A	¥20,400
3/8-16	UNC	WP3/8-16UNC2B	¥ 8,800	WR3/8-16UNC2A	¥20,400
7/16-14	UNC	WP7/16-14UNC2B	¥ 8,800	WR7/16-14UNC2A	¥20,400
1/2-13	UNC	WP1/2-13UNC2B	¥ 8,800	WR1/2-13UNC2A	¥20,400
9/16-12	UNC	WP9/16-12UNC2B	¥10,700	WR9/16-12UNC2A	¥26,000
5/8-11	UNC	WP5/8-11UNC2B	¥16,800	WR5/8-11UNC2A	¥36,200
3/4-10	UNC	WP3/4-10UNC2B	¥16,800	WR3/4-10UNC2A	¥36,200
7/8-9	UNC	WP7/8-9UNC2B	¥21,500	WR7/8-9UNC2A	¥48,500
1-8	UNC	WP1-8UNC2B	¥21,500	WR1-8UNC2A	¥51,900

※ ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫です。

UNF

サイズ	ねじタイプ (細目)	ユニファイねじ用プラグゲージ		ユニファイねじ用リングゲージ	
		型番	価格	型番	価格 (2ヶペア)
No.2-64	UNF	WP2-64UNF2B	¥22,800	WR2-64UNF2A	¥67,200
No.3-56	UNF	WP3-56UNF2B	¥22,800	WR3-56UNF2A	¥50,200
No.4-48	UNF	WP4-48UNF2B	¥ 8,800	WR4-48UNF2A	¥20,400
No.6-40	UNF	WP6-40UNF2B	¥ 8,800	WR6-40UNF2A	¥20,400
No.8-36	UNF	WP8-36UNF2B	¥ 8,800	WR8-36UNF2A	¥20,400
No.10-32	UNF	WP10-32UNF2B	¥ 8,800	WR10-32UNF2A	¥20,400
No.12-28	UNF	WP12-28UNF2B	¥ 8,800	WR12-28UNF2A	¥20,400
1/4-28	UNF	WP1/4-28UNF2B	¥ 8,800	WR1/4-28UNF2A	¥20,400
5/16-24	UNF	WP5/16-24UNF2B	¥ 8,800	WR5/16-24UNF2A	¥20,400
3/8-24	UNF	WP3/8-24UNF2B	¥ 8,800	WR3/8-24UNF2A	¥20,400
7/16-20	UNF	WP7/16-20UNF2B	¥ 8,800	WR7/16-20UNF2A	¥20,400
1/2-20	UNF	WP1/2-20UNF2B	¥ 8,800	WR1/2-20UNF2A	¥20,400
9/16-18	UNF	WP9/16-18UNF2B	¥10,700	WR9/16-18UNF2A	¥23,000
5/8-18	UNF	WP5/8-18UNF2B	¥13,200	WR5/8-18UNF2A	¥29,800
3/4-16	UNF	WP3/4-16UNF2B	¥13,200	WR3/4-16UNF2A	¥29,800
7/8-14	UNF	WP7/8-14UNF2B	¥13,200	WR7/8-14UNF2A	¥29,800
1-12	UNF	WP1-12UNF2B	¥13,200	WR1-12UNF2A	¥29,800

