

ポンプ

水中ポンプ  
陸上ポンプ  
エンジンポンプ  
テストポンプ  
クワートンポンプ  
ダイヤフラムポンプ  
真空ポンプ  
給油ポンプ  
ドラム缶用ポンプ  
ペール缶用ポンプ  
ダブル用ポンプ  
ドラム缶用ポンプオプション  
非常用ポンプ

レオナ Barrel Pump  
**PPバレルポンプ**

酸  
アルカリ  
薬液  
溶剤



**特長**

- ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
- 底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
- 簡単、迅速、安全に薬液を移送できます。

**用途** ●酸・アルカリ・薬液・溶剤用。

**仕様** ●吸引パイプ径:32mm

**材質** ●接液部:PP

**製造国** ●ドイツ

| 品番        | 吸引パイプ長さ |
|-----------|---------|
| 5600-0651 | 650mm   |
| 5600-0652 | 650mm   |
| 5600-1001 | 1000mm  |
| 5600-1002 | 1000mm  |

発注単位1台

| 発注コード     | 品番        | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(cc/ストローク) | 全長(mm) | タイプ                 | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|
| ★153-3591 | 5600-0651 | ¥33,100  | ¥33,100        | 230           | 740    | 固定排出部               | 1      | 1.0    | 0(-)     |
| ★153-3590 | 5600-0652 | ¥33,100  | ¥33,100        | 230           | 740    | ストップコック、1.2mPVCホース付 | 1      | 1.3    | 4(400)   |
| ★249-8643 | 5600-1001 | ¥36,500  | ¥36,500        | 300           | 1090   | 固定排出部               | 1      | 1.4    | -        |
| ★249-8644 | 5600-1002 | ¥36,500  | ¥36,500        | 300           | 1090   | ストップコック、1.2mPVCホース付 | 1      | 1.7    | -        |

ユラボジャパン株式会社[967710]  
☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 <https://julabo-japan.co.jp/>

共立機巧 Propon Chemical Handy Pump (for Pail)  
**エア式ケミカルポンプ**

同商品群在庫数 5 アイテム  
Com 含有化学物質調査票  
オイル  
溶剤



**特長**

- シンプル構造のため、部品の分解・交換が容易です。
- 連続定格ですので連続運転が可能です。

**用途** ●溶剤・油・バイオ燃料用。

**仕様** ●ホース:φ19×1000mm  
●使用可能粘度:200mPa・S  
●エア接続口:φ9(カプラ付)

**材質** ●本体:ステンレス(SUS316)  
●ホース:ステンレス(SUS304)  
●パッキン:フッ素樹脂など

**製造国** ●日本

共立機巧 Propon Chemical Handy Pump (for Pail)  
**エア式ケミカルポンプ**

同商品群在庫数 5 アイテム  
Com 含有化学物質調査票  
酸  
アルカリ



**特長**

- ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
- エア駆動モーターのため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。

**用途** ●酸・アルカリ用。

**仕様** ●ホース:φ19×1000mm  
●使用可能粘度:200mPa・S  
●エア接続口:φ9(カプラ付)

**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ホース:塩化ビニール(PVC)  
●パッキン:フッ素ゴムなど

**製造国** ●日本

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 使用空気圧(MPa) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|-------|------------|--------|--------|----------|
| ★458-0541 | HP-702 | ¥115,313 | ¥123,000       | 25         | 5     | 0.2~0.5    | 1      | 2.8    | 16(54)   |

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 <http://www.kyoritsukiko.co.jp/>

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 使用空気圧(MPa) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|-------|------------|--------|--------|----------|
| ★458-0524 | HP-602 | ¥84,375  | ¥90,000        | 25         | 5     | 0.2~0.5    | 1      | 1.8    | 32(247)  |

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 <http://www.kyoritsukiko.co.jp/>

エレポン工機 Electric Chemical Pump  
**電動式ケミカルポンプ**

薬液  
酸  
アルカリ



**特長**

- 耐食性に優れています。
- モータとポンプ部がワンタッチで取り外し可能。メンテナンスが容易です。
- 2段階変速スイッチ付です。

**用途** ●酸・アルカリ・薬品用。

**仕様** ●ホース:φ19×1500mm ●電源コード長さ:4.4m ●使用可能粘度:200mPa・S  
●一台から異電圧に対応(要問合せ)

**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ホース:塩化ビニール(PVC)  
●パッキン:ポリエチレン(PE)

**製造国** ●ドイツ

注意  
●吐出量・揚程は最大値です。  
●別作要相談。

昭栄 Chemical Mini Pump  
**電動式酸・アルカリミニポンプ**

酸  
アルカリ



**特長**

- ポリ・1斗缶専用の電動ポンプです。
- 耐食性に優れた設計で、密閉モーターを搭載しています。

**用途** ●酸・アルカリ用。

**仕様** ●ホース:φ19×1000mm  
●電源コード長さ:3m  
●使用可能粘度:100mPa・S

**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ホース:塩化ビニール(PVC)  
●パッキン:フッ素ゴム

**製造国** ●日本

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 電源(V) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |        |
|-----------|--------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|--------|
| ★456-5550 | CB235J | ¥104,338 | オープン       | 30    | 5     | AC100  | 1      | 1.8      | 17(95) |

☎商品のお問い合わせ:06-6341-7795 <http://www.elepon.co.jp/>

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 電源(V) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|
| ★459-5416 | PC-210 | ¥69,306  | ¥85,300        | 25         | 4     | AC100 | 1      | 2.4    | 97(87)   |

☎商品のお問い合わせ:06-6473-8677 <http://www.safety1-shoei.jp/>

共立機巧 Propon Chemical Handy Pump (for Pail)  
**電動式ケミカルポンプ**

同商品群在庫数 5 アイテム  
Com 含有化学物質調査票  
溶剤



**特長**

- ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
- スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取り扱い簡単です。
- 省電力モーターのため、経済的です。

**用途** ●溶剤・油。

**仕様** ●ホース:φ19×1000mm  
●電源コード長さ:2.5m  
●使用可能粘度:200mPa・S

**材質** ●本体:ステンレス(SUS316)  
●ホース:ステンレス(SUS304)  
●パッキン:フッ素樹脂など

**製造国** ●日本

共立機巧 Propon Chemical Handy Pump (for Pail)  
**電動式ケミカルポンプ**

同商品群在庫数 5 アイテム  
Com 含有化学物質調査票  
酸  
アルカリ



**特長**

- ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
- 電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。

**用途** ●酸・アルカリ用。

**仕様** ●ホース:φ19×1000mm  
●電源コード長さ:2.5m  
●使用可能粘度:200mPa・S

**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ホース:塩化ビニール(PVC)  
●パッキン:フッ素ゴムなど

**製造国** ●日本

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 電源(V) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|
| ★458-0532 | HP-701 | ¥91,875  | ¥98,000        | 25         | 5     | AC100 | 1      | 3.2    | 32(67)   |

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 <http://www.kyoritsukiko.co.jp/>

発注単位1台

| 発注コード     | 品番     | 税抜価格(1台) | メーカー希望小売価格(1台) | 吐出量(L/min) | 揚程(m) | 電源(V) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|
| ★248-7977 | HP-601 | ¥60,938  | ¥65,000        | 25         | 5     | AC100 | 1      | 2.2    | 216(79)  |

☎商品のお問い合わせ:052-412-5111 <http://www.kyoritsukiko.co.jp/>