

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ホースは9-1323ページに掲載、ホースバンドは9-1330ページに掲載

ツルミ Submersible General Dewatering Portable Pump



Submersible General Dewatering Portable Pump

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ“LB型”(ステンレスタイプ)

修理可能

同商品群
在庫数 43 アイテム



LB-480SUS 50HZ (非自動運転形)

- 特長**
- ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。
 - 羽根車に耐摩耗性に優れた耐水性特殊ウレタンゴムを採用しました。
 - 吐き出し方向を上向き、横向きに変更可能です。
 - 夾雑物がつまりにくいハイスピン構造です。
 - 独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。

- 用途**
- 一般土木・建築工事の排水用。
 - 雨水・湧水・溜り水の排水用。

- 仕様**
- 電源コード長さ:5m
 - 異物通過径:6mm 製造国・台湾

使用可能水質			
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
○	○	○	○

※6mm以下

非自動運転形

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

梱包数:1台
株鶴見製作所 [629534]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	全幅×全長×全高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-2678	LB-480SUS 50HZ	¥41,250	¥59,500	120	8	50	50	単相100	6.8	0.48	189×187×286	10.4	19(999)
★149-2679	LB-480SUS 60HZ	¥41,250	¥59,500	120	8	60	50	単相100	6.5	0.48	189×187×286	10.4	7(140)

国土交通省 NETIS
新技術情報提供システム
登録番号 CG-110030-A

自動運転形

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

梱包数:1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	全幅×全長×全高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-2680	LB-480ASUS 50HZ	¥52,375	¥70,400	120	8	50	50	単相100	6.8	0.48	189×187×286	11	6(-)
★149-2681	LB-480ASUS 60HZ	¥52,375	¥70,400	120	8	60	50	単相100	6.5	0.48	189×187×286	11	9(-)

☆商品のお問い合わせ:06-6911-2355 http://www.tsurumipump.co.jp/

エバラ



Stainless Steel Submersible Pump

清水・汚水用水中ポンプ

修理可能

- 特長**
- 軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。
- 用途**
- 農作業の散水用。 ●地下ガレージの排水用。
 - 雨水、湧水、溜まり水の排水用。
 - 非常排水用。
 - 機械室、地下室のピット、プールタンクの排水用。

- 仕様**
- 電源コード長さ:4m
 - 製造国・イタリア

使用可能水質			
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
○	○	○	○



32P7075.25A (非自動運転形)

非自動運転形

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

(価格改定日 19.01) 株在原製作所 [220523]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★773-4468	32P7075.25A	¥50,400	¥57,600	100	5.0	50	32	単相100	5.2	0.20	1	4.8	61(130)
★773-4476	32P7076.25A	¥50,400	¥57,600	100	5.0	60	32	単相100	5.2	0.20	1	4.8	8(31)
★243-2803	40P7075.55S	¥126,875	¥145,000	150	5.0	50	40	単相100	9.7	0.55	1	4.8	0(-)
★243-2820	40P7076.55S	¥126,875	¥145,000	150	6.5	60	40	単相100	11.0	0.55	1	4.8	0(-)

自動運転形

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

(価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★773-4484	32P707A5.25A	¥55,475	¥63,400	100	5.0	50	32	単相100	5.2	0.20	1	4.8	12(120)
★773-4492	32P707A6.25A	¥55,475	¥63,400	100	5.0	60	32	単相100	5.2	0.20	1	4.8	5(63)
★243-2846	40P707A5.55S	¥141,750	¥162,000	150	5.0	50	40	単相100	9.7	0.55	1	5.0	2(-)
★243-2862	40P707A6.55S	¥141,750	¥162,000	150	6.5	60	40	単相100	11.0	0.55	1	5.0	1(-)

ホームページ http://www.et.ebara.com/

ツルミ



Submersible Stainless-steel Pump SQ2 type

耐食用水中ハイスピンポンプ“SQ型”

修理可能

同商品群
在庫数 43 アイテム

- 特長**
- 従来よりさらに軽量化しました。(約15%・当社比)
 - 小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです。
 - 接液部はステンレスをプレス加工しているため、さびにくく軽量化で持ち運びが容易です。
 - 夾雑物が詰まりにくいハイスピン構造です。
 - 独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。

- 用途**
- 病院・研究室などの排水用。
- 仕様**
- 非自動運転形 ●異物通過径:6mm
 - 一台から異電圧に別作対応 ●電源コード長さ:6m

- 付属品**
- キャプタイヤケーブル ●特殊ねじ込み相フランジ
 - ねじ込みホースカップリング
- 製造国** ●台湾

使用可能水質			
清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
○	○	○	○



40SQ2-2.25S

発注単位1台 | 青色 | メーカー直送 | 運賃元払

梱包数:1台
株鶴見製作所 [629534]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	出力 (kW)	全幅×全長×全高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★208-3608	40SQ2-2.25S 50HZ	¥67,250	¥118,000	100	5.5	50	40	単相100	5.7	0.25	180×180×366	10.5	9(900)
★214-9804	40SQ2-2.25S 60HZ	¥67,250	¥118,000	100	5.5	60	40	単相100	4.6	0.25	180×180×366	10.5	9(-)
★208-3609	40SQ2-2.25 50HZ	¥67,250	¥118,000	100	5.5	50	40	三相200	1.8	0.25	180×180×366	10.5	3(-)
★208-3610	40SQ2-2.25 60HZ	¥67,250	¥118,000	100	5.5	60	40	三相200	1.4	0.25	180×180×366	10.5	4(-)
★208-3611	50SQ2-2.4S 50HZ	¥71,250	¥125,000	110	8	50	50	単相100	7.4	0.4	180×180×366	10.5	44(999)
★214-9785	50SQ2-2.4S 60HZ	¥71,250	¥125,000	110	8	60	50	単相100	6.3	0.4	180×180×366	10.5	28(999)
★208-3613	50SQ2-2.4 50HZ	¥71,250	¥125,000	110	8	50	50	三相200	2.3	0.4	180×180×366	10.5	3(-)
★208-3614	50SQ2-2.4 60HZ	¥71,250	¥125,000	110	8	60	50	三相200	2	0.4	180×180×366	10.5	11(-)
★208-3615	50SQ2-2.7S 50HZ	¥108,125	¥190,000	140	11.0	50	50	三相200	4.1	0.75	180×180×386	12.0	5(-)
★214-9766	50SQ2-2.7S 60HZ	¥108,125	¥190,000	140	12.0	60	50	三相200	3.5	0.75	180×180×386	12.0	6(300)

☆商品のお問い合わせ:06-6911-2355 http://www.tsurumipump.co.jp/