



Line Pump

“ラインポンプ”



ポンプ

水中
ポンプ陸上
ポンプエンジン
ポンプテスト
ポンプクーラント
ポンプダイヤフラム
ポンプ真空
ポンプ給油
ポンプドラム缶用
ポンプペール缶用
ポンプダブル用
ポンプドラム缶用
オプション非常用
ポンプ

LPD 型

注意

●25LPDの接続部は相フランジではなくガス管用ユニオンになります。

特 長 ●小形、軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません。
用 途 ●冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に。
仕 様 ●循環式
製造国 ●日本

品 番	電動機
25LPD	防滴保護形
32LPD～80LPD	全閉外扇形

【単相100V】

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途

(価格改定日 19.01) 株式会社製作所 [220523]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	出力 (kW)	騒音値 (dB)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★133-3082	25LPD5.05S	¥ 41,625	¥ 55,500	40	2.0	50	25	単相100	0.05	41.0	1	11	0(-)
★133-3081	25LPD5.08S	¥ 46,856	¥ 59,500	55	2.2	50	25	単相100	0.08	41.0	1	11	0(-)
★280-8617	25LPD 5.15S	¥ 74,900	¥ 74,900	60	5.5	50	25	単相100	0.15	46.5	1	13	0(-)
★134-8727	25LPD5.25S	¥ 64,575	¥ 86,100	60	8.5	50	25	単相100	0.25	46.5	1	14	2(-)
★850-8746	32LPD5.25S	¥ 85,700	¥ 85,700	150	3.8	50	32	単相100	0.25	50.0	1	19	3(-)
★850-8747	32LPD5.4S	¥109,000	¥109,000	150	7.8	50	32	単相100	0.4	51.0	1	21	0(-)
★850-8787	40LPD5.25S	¥ 98,900	¥ 98,900	200	3.4	50	40	単相100	0.25	50.0	1	20	0(-)
★850-8789	40LPD5.4S	¥113,000	¥113,000	250	4.6	50	40	単相100	0.4	51.0	1	22	1(100)
★850-8828	50LPD5.4S	¥123,000	¥123,000	320	3.8	50	50	単相100	0.4	51.0	1	23	0(-)
★133-3084	25LPD6.05S	¥ 41,625	¥ 55,500	45	2.0	60	25	単相100	0.05	42.0	1	11	0(-)
★133-3083	25LPD6.08S	¥ 44,625	¥ 59,500	52	2.1	60	25	単相100	0.08	42.0	1	11	0(-)
★280-8668	25LPD 6.15S	¥ 74,900	¥ 74,900	60	4.5	60	25	単相100	0.15	46.5	1	13	0(-)
★850-8718	25LPD6.25S	¥ 86,100	¥ 86,100	60	10.0	60	25	単相100	0.25	49.0	1	14	1(100)
★850-8749	32LPD6.25S	¥ 85,400	¥ 85,400	150	4.4	60	32	単相100	0.25	52.0	1	19	0(-)
★850-8750	32LPD6.4S	¥104,000	¥104,000	150	8.0	60	32	単相100	0.4	53.0	1	22	0(-)
★850-8792	40LPD6.4S	¥116,000	¥116,000	250	3.8	60	40	単相100	0.4	53.0	1	22	0(-)

【三相200V】

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途

(価格改定日 19.01)

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	周波数 (Hz)	口径 (mm)	電源 (V)	出力 (kW)	騒音値 (dB)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★850-8716	25LPD5.1S	¥ 72,600	¥ 72,600	60	5.5	50	25	三相200	0.15	42.0	1	15	1(-)
★773-4425	32LPD5.25E	¥102,000	¥102,000	150	3.8	50	32	三相200	0.25	45.0	1	22	0(-)
★773-4433	32LPD5.4E	¥125,000	¥125,000	150	7.8	50	32	三相200	0.40	51.0	1	23	3(150)
★850-8748	32LPD5.75E	¥166,000	¥166,000	150	15.8	50	32	三相200	0.75	51.0	1	25	0(-)
★850-8786	40LPD5.25E	¥118,000	¥118,000	200	4.4	50	40	三相200	0.25	45.0	1	24	0(-)
★850-8788	40LPD5.4E	¥134,000	¥134,000	250	5.2	50	40	三相200	0.4	45.0	1	26	0(-)
★773-4565	40LPD5.75E	¥163,000	¥163,000	250	10.5	50	40	三相200	0.75	51.0	1	25	1(-)
★850-8790	40LPD5.2.2E	¥241,000	¥241,000	200	34.0	50	40	三相200	2.2	54.0	1	43	0(-)
★850-8827	50LPD5.4E	¥142,000	¥142,000	320	4.6	50	50	三相200	0.4	45.0	1	24	0(-)
★773-4573	40LPD5.1.5E	¥217,000	¥217,000	250	20.2	50	40	三相200	1.50	51.0	1	29	0(-)
★850-8829	50LPD5.75E	¥164,000	¥164,000	400	6.9	50	50	三相200	0.75	51.0	1	28	0(-)
★850-8830	50LPD5.1.5E	¥215,000	¥215,000	400	15.9	50	50	三相200	1.5	55.8	1	34	0(-)
★850-8831	50LPD5.2.2E	¥241,000	¥241,000	320	21.4	50	50	三相200	2.2	54.0	1	43	0(-)
★850-8832	50LPD5.3.7E	¥325,000	¥325,000	320	32.4	50	50	三相200	3.7	56.0	1	53	0(-)
★850-8874	65LPD5.75E	¥181,000	¥181,000	550	5.9	50	65	三相200	0.75	43.2	1	31	0(-)
★850-8875	65LPD5.1.5E	¥213,000	¥213,000	600	10.7	50	65	三相200	1.5	51.0	1	37	0(-)
★850-8876	65LPD5.2.2E	¥269,000	¥269,000	600	13.9	50	65	三相200	2.2	54.0	1	44	0(-)
★850-8877	65LPD5.3.7E	¥325,000	¥325,000	600	25.4	50	65	三相200	3.7	56.0	1	57	0(-)
★850-8878	65LPD5.5.5E	¥433,000	¥433,000	600	34.0	50	65	三相200	5.5	61.0	1	80	0(-)
★850-8907	80LPD5.1.5E	¥222,000	¥222,000	1050	5.7	50	80	三相200	1.5	55.0	1	42	1(-)
★850-8909	80LPD5.2.2E	¥260,000	¥260,000	1200	7.2	50	80	三相200	2.2	57.0	1	45	0(-)
★850-8910	80LPD5.3.7E	¥344,000	¥344,000	1200	14.0	50	80	三相200	3.7	56.0	1	58	0(-)
★850-8911	80LPD5.5.5E	¥440,000	¥440,000	1200	21.1	50	80	三相200	5.5	61.0	1	76	0(-)
★850-8912	80LPD5.7.5E	¥500,000	¥500,000	1200	29.6	50	80	三相200	7.5	62.0	1	107	0(-)
★850-8908	80LPD5.11E	¥676,000	¥676,000	1200	41.7	50	80	三相200	11.0	65.0	1	165	0(-)
★773-4441	32LPD6.25E	¥102,000	¥102,000	150	3.8	60	32	三相200	0.25	49.0	1	22	4(200)
★773-4450	32LPD6.4E	¥119,000	¥119,000	150	7.8	60	32	三相200	0.40	49.0	1	23	3(75)
★850-8751	32LPD6.75E	¥152,000	¥152,000	150	17.5	60	32	三相200	0.75	52.0	1	25	0(-)
★850-8752	32LPD6.1.5E	¥197,000	¥197,000	150	29.8	60	32	三相200	1.5	54.0	1	31	1(100)
★850-8791	40LPD6.4E	¥135,000	¥135,000	250	5.1	60	40	三相200	0.4	49.0	1	26	3(-)
★773-4581	40LPD6.75E	¥147,000	¥147,000	250	10.5	60	40	三相200	0.75	52.0	1	25	1(25)
★773-4590	40LPD6.1.5E	¥194,000	¥194,000	250	20.2	60	40	三相200	1.50	55.9	1	29	2(200)
★850-8793	40LPD6.2.2E	¥241,000	¥241,000	250	31.4	60	40	三相200	2.2	57.0	1	36	0(-)
★850-8794	40LPD6.3.7E	¥293,000	¥293,000	220	52.2	60	40	三相200	3.7	58.0	1	52	2(200)
★850-8833	50LPD6.75E	¥158,000	¥158,000	400	7.4	60	50	三相200	0.75	60.0	1	27	1(25)
★850-8834	50LPD6.1.5E	¥194,000	¥194,000	400	16.0	60	50	三相200	1.5	54.0	1	34	0(-)
★850-8835	50LPD6.2.2E	¥237,000	¥237,000	400	21.9	60	50	三相200	2.2	60.4	1	38	0(-)
★850-8836	50LPD6.3.7E	¥297,000	¥297,000	360	33.9	60	50	三相200	3.7	58.0	1	52	1(-)
★850-8837	50LPD6.5.5E	¥371,000	¥371,000	360	48.2	60	50	三相200	5.5	65.0	1	70	0(-)
★850-8879	65LPD6.1.5E	¥217,000	¥217,000	700	9.1	60	65	三相200	1.5	54.0	1	37	0(-)
★850-8880	65LPD6.2.2E	¥230,000	¥230,000	700	13.9	60	65	三相200	2.2	57.0	1	40	1(-)
★850-8881	65LPD6.3.7E	¥310,000	¥310,000	700	21.1	60	65	三相200	3.7	58.0	1	53	0(-)
★850-8882	65LPD6.5.5E	¥433,000	¥433,000	700	31.1	60	65	三相200	5.5	65.0	1	74	0(-)
★850-8883	65LPD6.7.5E	¥485,000	¥485,000	700	40.0	60	65	三相200	7.5	65.0	1	102	0(-)
★850-8914	80LPD6.2.2E	¥252,000	¥252,000	1100	7.4	60	80	三相200	2.2	62.0	1	45	0(-)
★850-8915	80LPD6.3.7E	¥316,000	¥316,000	1400	11.0	60	80	三相200	3.7	58.0	1	54	1(50)
★850-8916	80LPD6.5.5E	¥412,000	¥412,000	1400	16.9	60	80	三相200	5.5	65.0	1	76	0(-)
★850-8917	80LPD6.7.5E	¥500,000	¥500,000	1400	23.2	60	80	三相200	7.5	65.0	1	107	0(-)
★850-8913	80LPD6.11E	¥546,000	¥546,000	1400	36.9	60	80	三相200	11.0	68.0	1	161	0(-)

ホームページ <http://www.et.ebara.com/>