

AXEL

ホッティーポリマー

63-1918-55 3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g ホワイト HPF-WH500



アズワン品番	63-1918-55
型番	HPF-WH500
JANコード	4589687320015
標準価格	15,800円 (税抜)
入り数	1巻



特徴

- 汎用のFDM方式3Dプリンターで利用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。
- 軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては最適です。
- これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
- Replicator2互換タイプ推奨
- Replicator 2 (MakerBot社)、Creator ProおよびFinder (FLASHFORGE社)、X-oneおよび3DF-QD-ABSYW (QIDI TECHNOLOGY社)、Z603S (JGAURARO社) を使用し、スライスソフトとして、MakerBot Desktop (3.10)、Flash Print (3.15.0)、Cura (15.04.6) 等を使用し、上記推奨条件により造形テスト済
- ※成形条件は機種によって異なります。
- ※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
- ボーデンタイプ (プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ) やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。

仕様

- 色：ホワイト
- 材質：エラストマー
- フィラメント重量：500g
- フィラメント径：1.75mm
- 入数：1巻 (約212m)