



革製保護具類

国産なめし革使用



705 牛床革3本バンド足カバー

■素 材／ 牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	230	365	335	320~360



785 牛床革ゴムホック式足カバー

■素 材／ 国産牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	200	330	310	290~330



991B 黒手甲マジック

■素 材／表：綿葛城、裏：綿織布

■サイズ (mm)

サイズ	全長	手首周囲	腕周囲
M	200	210	330
L	200	230	350
LL	200	250	380
3L	200	280	400

国産なめし革使用



704MG 黒床革マジック式脚絆

■素 材／ 国産牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	220	395	340	330~355

国産なめし革使用



793 牛床革ゴム掛式足カバー

■素 材／ 国産牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	240	380	335	340~370



JW-905 黒鷲手甲コハゼ7枚

■素 材／表：綿100%

■サイズ (mm)

サイズ	全長	手首周囲	腕周囲
M	145	195	275
L	145	205	285
LL	145	220	305



891W 牛クレスト手甲マジック

■素 材／表：国産牛表革
裏：綿バイル

■サイズ (mm)

サイズ	全長	手首周囲	腕周囲
M	170	210	300
L	170	230	320
LL	170	250	340

国産なめし革使用



790 牛床革ゴム掛式足カバー

■素 材／ 国産牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	240	390	320	330~370



753MG 牛床革マジック式足カバー

■素 材／ 牛床革
■サイズ (単位mm)

サイズ	総丈	楕円周囲	足首周囲	有効寸法
F	200	380	330	330~355



891Y 牛クレスト手甲マジック

■素 材／表：国産牛表革
裏：綿バイル

■サイズ (mm)

サイズ	全長	手首周囲	腕周囲
M	170	210	300
L	170	230	320
LL	170	250	340



牛床革指サック

■素 材／ 国産牛床革

■サイズ／
親指 (h)60mm×(w)37mm
人差指(h)70mm×(w)35mm

受注
製作品



牛クレスト指サック ホワイト

■素 材／ 国産牛表革

■サイズ／
親指 (h)60mm×(w)37mm
人差指(h)70mm×(w)35mm

受注
製作品



牛クレスト指サック ブラック



牛クレスト指サック イエロー