

スタンダードサイズ 有線タイプ

“DUX” MMOゲーミングキーボード

MMO RPGに最適化したゲーミングキーボード“DUX”シリーズ



メンブレタイプ 日本語108キー キーストローク4.0mm

Win 10 8.1 7 Vista

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W446.2×D141.1×H35.6mm
ケーブル長	W446.2×D141.1×H53.5mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m

TK-DUX30BK ブラック  
本体 ¥5,840  
495310347382

PS4向け 有線キーボード

画面から離れて操作ができる3mのロングケーブルを採用。PlayStation®4から離れてのご利用に最適



メンブレタイプ 日本語108キー キーストローク4.0mm

PLAYSTATION 4

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W452.0×D138.0×H29.6mm
ケーブル長	W452.0×D138.0×H41.0mm(スタンド使用時)
ケーブル長	3.0m

GM-TKFCM062BK ブラック  
本体 ¥3,880  
4953103442214

有線フルキーボード 本体 各 ¥2,280

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。PCに挿すだけのカンタン接続



TK-FCM104WH ホワイト  
4549550107785



TK-FCM104XWH ホワイト  
4549550107808

メンブレタイプ 日本語109キー キーストローク3.5mm

Win 10 8.1 7 XP

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W447.7×D136.0×H31.6mm
ケーブル長	W447.7×D136.0×H40.1mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.5m

TK-FCM104BK ブラック  
4549550107778

TK-FCM104XBK ブラック  
4549550107792

有線薄型フルキーボード 本体 各 ¥2,990

キー入力がかさどる、サクサク軽い打ち心地。PCに挿すだけの簡単接続



TK-FCM108BK ブラック  
4549550107839



TK-FCM108XBK ブラック  
4549550107846

メンブレタイプ 日本語109キー キーストローク2.5mm

Win 10 8.1 7 XP

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W441.5×D127.6×H25.0mm
ケーブル長	W441.5×D127.6×H33.5mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.5m

USBハブ付有線プレミアムメンブレキーボード

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用



TK-FCM094HBK ブラック  
4953103331488

メンブレタイプ 日本語108キー キーストローク4.0mm

Win 10 8.1 7 XP

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W446.2×D141.1×H35.6mm
ケーブル長	W446.2×D141.1×H53.5mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m



USB2.0ハイスピードモード対応のUSBポートを2ポート搭載

静音フルキーボード

音が気になる場所や時間帯でも静かに使える!本格静音設計のキーボード



TK-FCM090SBK ブラック  
4953103331471

メンブレタイプ 日本語109キー キーストローク2.6mm

Win 10 8.1 7 XP

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W446.0×D155.3×H29.8mm
ケーブル長	W446.0×D155.3×H37.1mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.5m

高耐久性フルキーボード 本体 各 ¥2,170

最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久性キーを採用



TK-FCM062WH ホワイト  
4953103511064



TK-FCM062BK ブラック  
4953103511057

メンブレタイプ 日本語108キー キーストローク4.0mm

Win 8.1 8 7 Vista XP PLAYSTATION 3 Wii Wii U

インターフェイス	USB2.0
キーピッチ	19mm
サイズ	W452.0×D138.0×H29.6mm
ケーブル長	W452.0×D138.0×H41.0mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m

EU RoHS指令準拠 USB/PS2接続キーボード

EU RoHS指令に準拠したUSB/PS2両対応のフルキーボード



TK-FCM064WH/RS ホワイト  
4953103511095

メンブレタイプ 日本語108キー キーストローク4.0mm

Win 8.1 8 7 Vista XP PLAYSTATION 3 Wii Wii U

インターフェイス	USB2.0、PS/2
キーピッチ	19mm
サイズ	W452.0×D138.0×H29.6mm
ケーブル長	W452.0×D138.0×H41.0mm(スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m
付属品	USB→PS/2変換コネクタ×1



PS/2変換コネクタ付属

コンパクトサイズ 無線タイプ

Bluetooth® 薄型コンパクトキーボード 本体 各 ¥8,690

持ち運びに便利な超薄型設計ながら、しっかりとした打ち心地を実現!

Bluetooth



TK-FBP101WH ホワイト  
4953103344969



TK-FBP101BK ブラック  
4953103344952

バンタグラフタイプ 日本語104キー キーストローク2.0mm

Win 10 8.1 7 XP Android 5.0+ macOS High Sierra iOS 9+

キーピッチ	19mm
周波数帯域	2.4GHz帯
通信方式	GFSK方式
想定使用可能時間	約1.1年※
電波到達距離	非磁性体 約10m、磁性体 約3m※
Bluetooth適合規格	Bluetooth®3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
サイズ	W367.1×D127.5×H21.2mm
対応電池	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池
付属品	動作確認用単4形アルカリ乾電池×2

※当社環境でのテスト値であり、保証値ではありません

無線コンパクトキーボード 本体 各 ¥3,170

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。マウス付きモデルもご用意

ワイヤレス 2.4GHz



TK-FDM105TBK ブラック  
4549550107860



TK-FDM105TXBK ブラック  
4549550107877

マウス付きモデル



TK-FDM105MBK ブラック  
4549550107853

メンブレタイプ 日本語92キー キーストローク3.5mm

Win 10 8.1 7 XP

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
周波数帯域	2.4GHz帯
通信方式	GFSK方式
想定使用可能時間	約4年※1
電波到達距離	非磁性体 約10m、磁性体 約3m※1
本体	W364.3×D150.8×H33.5mm
レシーバ	W15.8×D19.5×H6.5mm
対応電池	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
付属品	レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

※1 当社環境でのテスト値であり、保証値ではありません  
※2 1日8時間パソコンを使用したときの5%をマウス操作に割り当てた場合

- 無線LAN
- 有線LAN/スイッチングハブ
- LANケーブル
- NAS
- ハードディスク/DVD
- カスタムPC
- サービス
- USBメモリ
- SDメモリーカード
- メモリモジュール
- メモリーリーダー
- マウス
- キーボード/テンキーボード
- WEBカメラ/レーザーポインター/マイク
- USBハブ
- USB/IEEE1394ケーブル
- ディスプレイ/プリンターケーブル
- その他PC用ケーブル
- 切替器/ディスプレイ分配器
- タップ 電源、オーディオ、ACアダプター
- ADSL/ケーブルアクセサリ
- セキュリティ/耐震用品
- OAフィルター
- キーボードカバー
- 冷却用品
- クリーナー
- マウスパッド
- キャリングバッグ/インナーバッグ
- デジタルカメラ/電子辞書用品
- メディアケース
- ラベル/用紙
- インク/トナーカートリッジ
- ラック
- スマートフォン/ケース/フィルム/充電器
- 車載アクセサリ
- スマートフォン用アクセサリ
- タブレットPC用アクセサリ
- オーディオプレイヤー用アクセサリ
- イヤホン/ヘッドホンアクセサリ
- テレビ用アクセサリ
- AVケーブル
- その他