

コンパクトタップ 雷ガード付



A-CT002SB(W)

ホワイト

No.1861-8

●H130×W70×D18

●45g ●40/160



- 定格15A 125V
- 合計1500Wまで
- 2個口

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。

電源ラインサージ低減…

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。

バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V

耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

難燃性ABS樹脂

90°スイングプラグ



A-CT003SB(W)

ホワイト

No.1861-9

●H130×W70×D18

●60g ●40/160



- 定格15A 125V
- 合計1500Wまで
- 3個口

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。

電源ラインサージ低減…

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。

バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V

耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

難燃性ABS樹脂

90°スイングプラグ



A-CT004SB(W)

ホワイト

No.1862-1

●H130×W70×D20

●65g ●40/160



- 定格15A 125V
- 合計1500Wまで
- 4個口

1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。

電源ラインサージ低減…

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。

バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V

耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

難燃性ABS樹脂

90°スイングプラグ



コンパクトタップ LEDライト付



A-CT002LED(W)

ホワイト

No.1862-2

●H130×W70×D18

●55g ●40/160



- 定格15A 125V
- 合計1500Wまで
- 2個口

[LEDライト]

●定格消費電力:0.4W

●光源:白色LED

※LEDの交換はできません

●明るさ:2lm

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。

耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

難燃性ABS樹脂

押すと光るLEDライト付

90°スイングプラグ

コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ一般配線器具/
照明用配線器具工事用配線器具/
屋外配線配線
小物・パーツブラックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
デスター結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープモール/
モール・パーツエアコン
配管・パーツ補修用コード/
切りコードドラム巻
コード