



型 式	適用型式	A (mm)	B (mm)	H (mm)	質量 (g)	材質	表面 処理
JN-M8 x 0.75E	ECO8MF- □ (B)	14.0	12	4.0	2	鋼材	エニコート II (黒色)
JN-M8 x 1.0E	ECO8MC- □ (B)	14.0	12	4.0	2		
JN-M10 x 1.0E	ECO10MF- □ (B)	15.0	13	3.2	2		
JN-M12 x 1.0E	ECO15M- □ (B)	17.3	15	4.0	2		
JN-M14 x 1.0E	ECOS25MF- □ (B) ECO25MF- □ (B)	19.7	17	4.0	3		
JN-M14 x 1.5E	ECOS25MC- □ (B) ECO25MC- □ (B)	19.7	17	4.0	3		
JN-M20 x 1.5E	ECOS50MC- □ (B) ECO50MC- □ (B)	27.7	24	4.6	9		
JN-M25 x 1.5E	ECO100MF- □ (B)	37.0	32	4.6	15		
JN-M27 x 3.0E	ECO100MC- □ (B)	37.0	32	4.6	15		
JN-M33 x 1.5E	ECO120MF- □ ECO220MF- □	43.9	38	6.4	27		
JN-M36 x 1.5E	ECO125MF- □ ECO225MF- □	47.2	41	6.4	27		

※ ショックアブソーバ本体に 2 個の同等品のジャムナットが付属します。

※ JN-M8 x 0.75E、JN-M14 x 1.0E、JN-M27 x 3.0E は標準外製品です。