

- 鉄腕ハサミ
- ネジサウルス
- ペンチ
- ストリップパー
- 圧着ペンチ
- ピンセット
- ドライバー
- 特殊
- ドライバー
- その他
- レンチ
- 切削・加工
- ツールキット
- ケラソク
- ハンダ関連
- 光学機器
- 計測器
- 静電対策関連
- ケミカル

アイリスオーヤマの活躍。GREENEARTHのツールキット



マイキット RoHS KS-01

- 特徴**
- ポケットサイズのツールキット。
 - 鞆にも携帯し易いサイズ。



セット内容7点

NS-04	マイクロニッパー
PS-04	ミニチュアラジオペンチ
PTS-01	ピンセット
DK-22	精密ドライバー ⊕ #000
DK-33	精密ドライバー ⊖ 1.8×0.3
DS-03	ドライバー ⊕ #00
DS-13	ドライバー ⊖ 2.6×0.35

製品仕様 (mm)

品番	L	W	H	重量(kg)	価格(税抜)
KS-01	140(130)	100(90)	35(25)	0.3	¥6,160

表示は外寸(内寸)です。重量は工具の重さも含みます。

マイキット RoHS KS-02

- 特徴**
- オフィスワークに役立つ、コンパクトサイズのツールキット。



セット内容11点

NS-03	マイクロニッパー
PS-01	ミニチュアラジオペンチ
PTS-01	ピンセット
DS-03	ドライバー ⊕ #00
DS-23	ドライバー ⊕ #0
DS-33	ドライバー ⊖ 4.0×0.5
DH-15	六角ドライバー 対辺 1.5mm
DH-20	六角ドライバー 対辺 2.0mm
DH-25	六角ドライバー 対辺 2.5mm
	カッター
	ヤスリ(半丸)

製品仕様 (mm)

品番	L	W	H	重量(kg)	価格(税抜)
KS-02	220(210)	145(135)	35(25)	0.5	¥7,550

表示は外寸(内寸)です。重量は工具の重さも含みます。

マイキット RoHS KS-20

- 特徴**
- 検電作業に最適なツールキット。



● 低圧検電グリップ付 (AC80~300V / DC100~250V)
 ドライバーの先端をコンセントや電気回路のライン側(アースではない方)に接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯します。

セット内容12点

NN-45	斜ニッパー(穴付)
PR-15	ラジオペンチ
PTS-01	ピンセット
差替検電ドライバー	プラスビット ⊕ #00
	プラスビット ⊕ #1
	プラスビット ⊕ #2
差替検電ドライバー	マイナスビット ⊖ 2.5mm
	マイナスビット ⊖ 3.5mm
	マイナスビット ⊖ 5.5mm
	ナット廻し ⊖ 5.5mm
	キリ(四角)
	カッター

製品仕様 (mm)

品番	L	W	H	重量(kg)	価格(税抜)
KS-20	160(155)	90(85)	35(30)	0.6	¥7,640

表示は外寸(内寸)です。重量は工具の重さも含みます。

マイキット KS-27

- 特徴**
- 精密作業に適したツールキット。



● 低圧検電グリップ付 (AC80~300V / DC100~250V)
 ドライバーの先端をコンセントや電気回路のライン側(アースではない方)に接触させて、ハンドルの頭部を指で押さえれば、内部に組み込まれたネオン管が点灯します。

セット内容13点

NS-03	マイクロニッパー
PS-01	ミニチュアラジオペンチ
PT-06	ピンセット(J型)
差替検電ドライバー	プラスビット ⊕ #1
	プラスビット ⊕ #2
差替検電ドライバー	マイナスビット ⊖ 3.5mm
	マイナスビット ⊖ 5.5mm
DK-22	精密ドライバー ⊕ #000
DK-24	精密ドライバー ⊕ #0
DK-32	精密ドライバー ⊖ 1.2×0.25
DK-34	精密ドライバー ⊖ 2.3×0.35
TWH-01	六角レンチセット
SL-73	ペンライト(S)単4電池2ヶ

製品仕様 (mm)

品番	L	W	H	重量(kg)	価格(税抜)
KS-27	160(155)	90(85)	35(30)	0.6	¥9,180

表示は外寸(内寸)です。重量は工具の重さも含みます。