

Flexible Magnifier
自在ルーペ

- 特長** ●ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
●粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
- 用途** ●検査や組立の際の拡大鏡として。
- 材質** ●レンズ:アクリル
- 付属品** ●レンズカバー
- 製造国** ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	倍率 (倍)	レンズ寸法 (mm)	取付方法	付属品	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-7836	APL-140	¥4,457	¥5,200	1.8	193×140	粘着式	粘着テープ、ビス(各4本)	10	139	2(-)
206-7837	CLL-140	¥4,971	¥5,800	1.8	193×140	クリップ式	-	10	143	16(-)
206-7838	MGL-140	¥5,100	¥5,950	1.8	193×140	マグネット式	スチールプレート、粘着テープ	10	201	20(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>Fresnel Lens Loupe
フレネルレンズルーペ


New



- 特長** ●ワイドな長方形レンズのスタンドルーペです。
●レンズの端でも視野の歪みがありません。
●230mmのフレキシブルアームで高さや角度、方向を自由自在に変更できます。
- 仕様** ●アーム長さ:230mm
●幅×奥行:120×120mm
- 材質** ●レンズ:アクリル
●本体:ABS樹脂・ポリスチレン他
- 製造国** ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	倍率 (倍)	レンズ寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
198-9873	SL-35	¥5,200	¥5,600	1.8	193×140	1	356	-

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>Wide View Stand Loupe
“ワイドビュースタンドルーペ”

- 特長** ●収差の少ないスクエアレンズと高倍率丸レンズ2つをセットしています。
●折りたたみA5版サイズになります。
- 用途** ●加工や検査はもちろん、ホビーや読書に。
- 仕様** ●幅×奥行:160×90mm
●全高:45mm(折りたたみ時)
- 材質** ●レンズ:樹脂
- 製造国** ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	倍率 (倍)	レンズ寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
325-5069	NO.1795	¥16,000	¥16,000	1.8・4・7	144×108(1.8倍)	1	1.9	44(126)

☎商品のお問い合わせ:03-3491-4126 <https://www.otsuka-op.com/>Flexible Magnifier with Magnet
マグネットルーペ

- 特長** ●作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。
●細かい作業、工場内の検査に便利です。
●4倍小玉レンズ付です。
- 仕様** ●全高:390mm
●レンズ径:100mm
●倍率:2倍(小玉4倍)
- 製造国** ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	マグネット幅 (mm)	マグネット奥行 (mm)	マグネット高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
321-6268	1720-PM	¥4,829	¥5,200	-	52	45	20	1	288	323(129)

☎商品のお問い合わせ:06-6758-0519 <http://www.ikedalens.co.jp/>LED Light Magnifier
LED付拡大鏡

- 特長** ●倍率5倍のダブルレンズ(レンズ2枚)に従来のない明るさのLEDをつけています。
●レンズ中心部を明るく照らすLEDライト付なので、周りの照明を心配せず作業ができます。
- 仕様** ●全高:490mm
●レンズ径:53.5mm
●倍率:5倍
●電源:AC100V
●電源コード長さ:1.8m
●明るさ:84lm
- 製造国** ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	マグネット幅 (mm)	マグネット奥行 (mm)	マグネット高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
355-7740	LED5000M	¥24,200	¥24,200	800	50	60	55	1	1.8	78(70)

☎商品のお問い合わせ:048-777-1733 <http://www.noga.co.jp/>Flexible Loupe with Magnetic Base
“ハイパワーフレックスルーペマグネット”

- 特長** ●マグネット式なので、スチール板などに固定できます。
●フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
- 仕様** ●全高:320mm
●レンズ径:53.5mm
- 製造国** ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	マグネット幅 (mm)	マグネット奥行 (mm)	マグネット高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
302-9298	MAG-050F	¥17,643	¥19,000	320	40	30	35	6	420	12(67)
302-9301	MAG-070F	¥18,571	¥20,000	320	40	30	35	6	420	36(98)

☎商品のお問い合わせ:043-251-5037 <http://www.keiyo-kouki.jp/>Flexible Loupe with Magnetic Base
“フレックスルーペマグネット”

- 特長** ●マグネット式なので、スチール板などに固定できます。
●フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
- 仕様** ●全高:320mm
●レンズ径:53.5mm
- 製造国** ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	マグネット幅 (mm)	マグネット奥行 (mm)	マグネット高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
302-9271	MAG-028F	¥11,607	¥12,500	320	40	30	35	6	320	11(43)
302-9280	MAG-035F	¥12,536	¥13,500	320	40	30	35	6	320	36(66)

☎商品のお問い合わせ:043-251-5037 <http://www.keiyo-kouki.jp/>