

マイクロスコープ（オプション部品）

マイクロスコープと組み合わせて使用することができる拡張部品。

SLM-01用 3Dアーム(SLM-05)

- ・奥行のあるアームにより、大きな対象物や立体的な観察・検査に最適です。



品番	価格	JANコード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
SLM-05	¥31,130 (28,300)	57954	1

XYテーブル(SLM-06)

- ・検体を前後左右スムーズに動かすことができ、微細な検査に最適です。
- ・ステージサイズ:縦150×横190mm
- ・移動量:縦70×横60mm



品番	価格	JANコード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
SLM-06	¥45,100 (41,000)	57961	1

USB対応 CMOSカメラ(SL-62)

USB2.0接続のCMOSカメラで画像取込み、品質検査や書類作成も可能なデジタルツール。

- ・高画質200万画素CMOSセンサを搭載。
- ・USB2.0の高速通信によりスムーズな動きを実現。
- ・付属のソフトで、簡易の寸法計測(2点間距離、キャリブレーション設定保存)や画像処理が簡単にできます。
- ・品質の検査・検証等のレポートの作成、多人数による観察、遠方へEメールで転送するなど有効活用できます。

型番	SL-62
撮像素子	1/3インチCMOS
最大解像度	1600×1200 (200万画素)
フレームレート	8 fps
P C 接続	USB2.0推奨
電源	5V (USBより供給)
解像度切替	1600×1200, 800×600
度	1.8V/lux-sec (波長550nm時)
適用機種	マイクロスコープSLM-01-02
付属品	USBケーブル×1、簡易計測ソフト×1、ドライバソフト×1
重量	212g
価格	¥66,440 (60,400)
梱包数(ケ)	1
JANコード(49898330)	58623

推奨動作環境

C P U	Pentium III 2GHz 以上推奨
メインメモリー	512MB以上推奨
ハードディスク	1GB以上
モニタ	1024×768 (XGA) 以上 1600×1200 (UXGA) 推奨
カラー	32bitカラー
ポート	USB2.0ポート推奨
対応OS	Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) 32bit/64bit版対応

【内容】

- 画像キャプチャー、簡易計測機能付きソフト
- ドライバソフト
- 取扱説明書

【注意】

- ※Windowsのグラフィックプログラミングは、DirectX Ver.9.0以上推奨。
- ※USB 1.1ポート使用の場合、快適に動作しません。USB2.0対応のパソコンをお使い下さい。
- ※USB 1.1対応パソコンへのUSB2.0PCカード、PCカード増設については動作保証は致しておりません。ご了承下さい。
- ※Windows Vista、7はメインメモリー2GB推奨



LEDリングライト(SL-77)

長寿命の高輝度56灯LEDを搭載したリングライト!!

- ・マイクロスコープ/実体顕微鏡用のLED照明装置。
- ・白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。
- ・直流点灯方式によりチラツキがまったくありません。
- ・無段階調光のコントローラにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。
- ・材質 本体:アルミ/拡散板:ポリカーボネイト/コントローラ:ABS樹脂
- ・LED拡散板標準装備。



56灯LEDの輝度を無段階で調整可能。

L E D	白色56灯
照度	38000lx (MAX)
照射角度	50°
取付リング径	φ49mm
使用高さ範囲	30~60mm
コード長	1.3m
外径寸法・重量	94×31mm、140g
定格入力電圧	100-120V
定格入力周波数	50/60Hz
出力調整	9.5V~13.5V
コード長	1.7m
外寸法・重量	W87×D50×H46mm、125g
価格	¥35,860 (32,600)
梱包数(ケ)	1
JANコード(49898330)	58777



【内容】

- LEDリングライト本体
- LEDライトコントローラ
- 専用アダプタリング
- ACアダプタ



実体顕微鏡について

アダプタリングが装着できる対物レンズ(先端内径φ49mmのネジ溝)で、外径がφ35~60mmであれば装着可能です。不明な場合は弊社までお問い合わせください。



作業マット(ZC-66)

- ・表面は、軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
- ・裏面には滑りにくいPVC素材を接合した防水性に優れた二層構造。
- ・サイズ:900×900mm

※導電性素材ではありません。



品番	価格	重量 (g)	JANコード (49898330)	梱包 数量 (ケ)
ZC-66	¥6,006 (5,460)	210	90661	1

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル