

テープNo.	第1面粘着剤 支持体 第2面粘着剤	厚さ mm	長さ m	粘着力 N(gf)/20mm	剪断接着力 N(kgf)/4cm ²	タック	特長・用途例	テープサンプル
7225	エマルション系 不織布 エマルション系	0.135	50	12.75 (1,300)	430.0 (44)	◎	VOC対策製品(無溶剤) 両面とも再剥離用 曲面に貼ってもはがれにくい	7225 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7570	エマルション系 不織布 エマルション系	0.12	50	19.61 (2,000)	440.0 (45)	◎	VOC対策製品(無溶剤) ウレタン発泡体への耐反発性良	7570 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7770	アクリル系 不織布 アクリル系	0.16	50	17.04 (1,738)	734.0 (75)	◎	VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン) 強粘着力、剪断接着力大	7770 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7721	アクリル系 不織布 アクリル系	0.13	50	15.30 (1,560)	656.0 (66)	○	VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)	7721 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7722	アクリル系 不織布 アクリル系	0.08	20	12.00 (1,224)	632.0 (64)	◎	VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン) 薄手タイプ	7722 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7221	アクリル系 不織布 アクリル系	0.15	20 50	10.20 (1,040)	392.3 (40)	◎	リサイクル部材に最適 両面とも再剥離用 再剥離性重視 1巻包装タイプNo.7220	7221 テープ : 半透明 セパレータ : 白
725F	アクリル系 不織布 アクリル系	0.10	50	16.87 (1,720)	469.0 (48)	◎	VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン) ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0	725F テープ : 半透明 セパレータ : 白
726F	アクリル系 不織布 アクリル系	0.15	50	9.73 (992)	308.0 (31)	◎	VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン) ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0申請中 初期タックが高い。 対ガasket粘着力が高い。	726F テープ : 半透明 セパレータ : 白
751	アクリル系 不織布 アクリル系	0.16	20 50	12.38 (1,260)	314.7 (32)	◎	一般工業用、紙、木、金属等 セパレータはほかに茶「A」あり 1巻包装タイプNo.7511	751 テープ : 半透明 セパレータ : 白(表示B)
776 P	アクリル系 不織布 アクリル系	0.100	20 50	14.71 (1,500)	441.3 (45)	◎	紙・木・金属等	776 P テープ : 半透明 セパレータ : 白(表示P)
754	ゴム系 不織布 ゴム系	0.12	20 50	6.77 (690)	147.1 (15)	◎	初期接着力(タック)大 ゴムパッキングの仮止め その他仮止め	754 テープ : 茶 セパレータ : 茶(表示A)
7560 透明・赤・黒	アクリル系 不織布 アクリル系	0.125	50 100	19.61 (2,000)	451.1 (46)	◎	新聞・雑誌の原紙のスプライス 段ボールの原紙のスプライス	7560 テープ : 半透明 セパレータ : 白
7565	アクリル系 不織布 アクリル系	0.125	20 50	25.50 (2,600)	441.3 (45)	◎	粗面 低温でもよくつく	7565 テープ : 半透明 セパレータ : 白
777	アクリル系 不織布 アクリル系	0.16	20 50	19.61 (2,000)	507.6 (52)	◎	強粘着、剪断接着力大 UL969 プラスチック・発泡体・金属他各種材料 Wセパレータタイプあり	777 テープ : 半透明 セパレータ : 白777印刷
777T	アクリル系 不織布 アクリル系	0.16	20 50	19.61 (2,000)	507.6 (52)	◎	No.777の厚手セパレータタイプ 打ち抜き加工用、しわが入りにくい 黒色タイプあり	777T テープ : 半透明 セパレータ : 白、厚手
777C	アクリル系 不織布 アクリル系	0.12	20 50	17.85 (1,820)	486.7 (50)	◎	No.777Tの薄手タイプ 打ち抜き加工性良	777C テープ : 半透明 セパレータ : 白
785	アクリル系 不織布 アクリル系	0.30	30	15.69 (1,600)	225.6 (23)	◎	厚手 粗面に適する	785 テープ : 半透明 セパレータ : 茶(表示W)

UL969=ULファイルNo.MH19815
UL94VTM=ULファイルNo.E125972

※1 難燃性テープは、着火しにくく、仮に燃えたとしても
広がりが少なく、自己消火性があります。

●上記の数値は、JISまたは当社の試験法により
測定した一例であり、保証値ではありません。

環境対策

再剥離

難燃性

不織布支持体
汎用タイプ不織布支持体
一般タイプ不織布支持体
強力タイプ