

エレクター
ERECTA 日本

Stainless Steel Shelf

“ステンレスエレクターシェルフ”(SUS304・メッシュタイプ)

組立
式 重い
※必ず注意組立 1人
目安 40分

特 長 ●メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
●耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

仕 様 ●パイプ径:φ25.4mm
●均等積載量:250kg/段
●最大積載量750kg/台

材 質 ●棚板:ステンレス(SUS304)
●ポール:ステンレス(SUS304)

製造国 ●日本

SLS1220 PS1390-4
(単体型)SLS1220
(追加棚板)

単体型(奥行613mm 棚段数4段タイプ)

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★456-5177	SLS910 PS1390-4	¥96,900	¥129,200	910×613×1384	848	26.8	15(-)
★456-5053	SLS1220 PS1390-4	¥118,800	¥158,400	1212×613×1384	1150	33.2	0(-)
★456-5096	SLS1520 PS1390-4	¥144,600	¥192,800	1518×613×1384	1456	39.6	0(-)
★456-5134	SLS1820 PS1390-4	¥170,700	¥227,600	1821×613×1384	1759	49.2	0(-)
★456-5185	SLS910 PS1590-4	¥99,300	¥132,400	910×613×1587	848	27.6	8(-)
★456-5061	SLS1220 PS1590-4	¥121,200	¥161,600	1212×613×1587	1150	34.0	6(150)
★456-5100	SLS1520 PS1590-4	¥147,000	¥196,000	1518×613×1587	1456	40.4	0(-)
★456-5142	SLS1820 PS1590-4	¥173,100	¥230,800	1821×613×1587	1759	50.0	3(-)
★456-5193	SLS910 PS1900-4	¥102,000	¥136,000	910×613×1892	848	28.4	2(200)
★456-5070	SLS1220 PS1900-4	¥123,900	¥165,200	1212×613×1892	1150	34.8	6(86)
★456-5118	SLS1520 PS1900-4	¥149,700	¥199,600	1518×613×1892	1456	41.2	23(999)
★456-5151	SLS1820 PS1900-4	¥175,800	¥234,400	1821×613×1892	1759	50.8	4(37)

注意

●集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

エレクター株式会社[220410]

追加棚板(奥行613mmタイプ)

発注単位1枚 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	間口×奥行 (mm)	棚包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★456-5169	SLS910	¥20,925	¥27,900	910×613	1	5.7	77(103)
★456-5045	SLS1220	¥26,400	¥35,200	1212×613	1	7.3	21(52)
★456-5088	SLS1520	¥32,850	¥43,800	1518×613	1	8.9	117(107)
★456-5126	SLS1820	¥39,375	¥52,500	1821×613	1	11.3	15(72)

☎商品のお問い合わせ:0120-707-532 http://www.erecta.co.jp/

エレクター
ERECTA 日本

Stainless Steel Shelf

“ステンレスエレクターシェルフ”用ポール

組立
式

PS1390

特 長 ●専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施され、高い耐久性を持っています。
●ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。

材 質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本

エレクター
ERECTA 日本

Stainless Split Sleeves

ステンステーパー

特 長 ●ステンレスエレクターシェルフと使用することで腐食による異物混入のリスクを低減します。

材 質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●台湾



TAPSUS

発注単位1本 メーカー直送 運賃別送

エレクター株式会社[220410]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	支柱径×長さ (mm)	棚包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★456-5011	PS1390	¥3,300	¥4,400	25.4×1384	1	1.0	20(27)
★456-5029	PS1590	¥3,900	¥5,200	25.4×1587	1	1.2	126(122)
★456-5037	PS1900	¥4,575	¥6,100	25.4×1892	1	1.4	40(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-707-532 http://www.erecta.co.jp/

発注単位1セット メーカー直送 運賃別送

エレクター株式会社[220410]

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット入数 (組)	棚包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★114-3108	TAPSUS	¥5,250	¥7,000	4	1	260	118(246)

☎商品のお問い合わせ:0120-707-532 http://www.erecta.co.jp/

シンコー
シンコー 日本

Stainless Steel Racks

ステンスラック用支柱

New

RP-1800
(SUS430)RPN-1800
(SUS304)

特 長 ●φ38mm太径パイプです。
●棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。

仕 様 ●アジャスター部:M20×P2.5
製造国 ●日本

適合本体は
8-273~274ページ

SUS430 材 質 ●ステンレス(SUS430) ●No.4仕上

発注単位1本 メーカー直送 運賃別送

シンコー株式会社[472734]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	高さ (mm)	棚包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★252-2341	RP-1500	¥2,763	¥3,400	1500	1	1.7	-
★252-2343	RP-1800	¥3,169	¥3,900	1800	1	2.0	-
★252-2344	RP-2100	¥3,575	¥4,400	2100	1	2.3	-

SUS304 材 質 ●ステンレス(SUS304) ●No.4仕上

発注単位1本 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	高さ (mm)	棚包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★252-2345	RPN-1500	¥4,306	¥5,300	1500	1	1.7	-
★252-2340	RPN-1800	¥5,038	¥6,200	1800	1	2.1	-
★252-2342	RPN-2100	¥5,769	¥7,100	2100	1	2.4	-

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 http://www.sinko-ltd.co.jp/