




[充電式]インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PE-11A	EZ7521LA2S-B	樹脂ケースセット	29,000円
EA813PB-7.2B	EZ9L21	替バッテリー(1.5Ah)	7,600円
EA813P-2	EZOL21	替充電器	9,030円

最大トルク:25N・m
 ●バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
 ●充電器…AC100V
 ●充電時間…約55分
 ●回転数…0~2,300rpm
 ●打撃数…0~2,600bpm
 ●サイズ…235×44×146(H)mm
 ●重量…550g
 ●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付
 ●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース



ストレート時

[充電式]インパクトドライバーセット(ホルスター付)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PE-111A	EZ7521LA2S-B	樹脂ケースセット+ホルスター	31,700円
EA813PB-7.2B	EZ9L21	替バッテリー(1.5Ah)	7,600円
EA813P-2	EZOL21	替充電器	9,030円

最大トルク:25N・m
 締付能力:木ねじ:4.1mmまで
 普通ボルト:M10まで
 高カボルト:M6まで
 ●充電器…AC100V
 ●バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
 ●充電時間…約55分
 ●回転数…0~2,300rpm
 ●打撃数…0~2,600bpm
 ●サイズ…235×44×146(H)mm
 ●重量…550g
 ●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付
 ●付属品…バッテリー×2個、充電器、ホルスター、Hexビット(2.5・3・4・5・6mm)、Φビット(#2×65・#2×110mm)、両頭ビット(Φ#2×Φ6.0)、ねじすべり止め剤、樹脂ケース




ストレート時

[充電式]インパクトドライバー・作業灯セット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PE-121	EZ7521A-B, EZ370LA2S-B	セット	53,600円
EA813PB-7.2B	EZ9L21	替バッテリー(1.5Ah)	7,600円
EA813P-2	EZOL21	替充電器	9,030円

最大トルク:25N・m
 締付能力:ボルト:~M6
 高カボルト:~M10
 木ねじ:~4.1mm
 明るさ(ルーメン) 450
 連続点灯(時間) 強:2時間、中:約4時間、弱:約16時間
 ●充電器…AC100V
 ●バッテリー…7.2V(リチウムイオン5.0Ah)
 ●サイズ…インパクトドライバー:235×44×146(H)mm(折り曲げ時) 作業灯:125×49×257(H)mm
 ●重量…インパクトドライバー:550g 作業灯:360g
 (インパクトドライバー)
 ●回転数…0~2,300rpm
 ●打撃数…0~2,600回/分
 (作業灯)
 2way 照らす範囲を選択可能(全照射/側面照射)
 2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付
 明るさ3段階切替、電池切れお知らせ機能付
 ●セット内容…作業灯、7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)、充電器



ストレート時

[充電式]インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-1A	EZ76A1LJ2F-B	樹脂ケースセット	65,800円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

最大トルク:160N・m
 締付能力:普通ボルト:M6~M16
 高カボルト:M6~M12
 木ねじ:3.5~9.5mm
 テクス:3.5~6mm
 ●バッテリー…14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
 ●充電器…AC100V
 ●充電時間…約40分
 ●回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm
 ●打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分
 ●サイズ…インパクトドライバー:160×60×232(H)mm
 ●重量…1.6kg
 ●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
 ●防じん・耐水機能…IP56
 ●ブラシレスモーター
 ●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式]マルチインパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-26A	EZ75A9LJ2F-B	樹脂ケースセット	68,800円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

最大トルク:115N・m
 締付能力:普通ボルト:M6~M14
 高カボルト:M6~M12
 木ねじ:3.5~9.5mm
 テクス:φ3.5~6mm
 ●バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
 ●充電器…AC100V
 ●充電時間…約35分
 ●穴あけ能力…木工:φ35mm、鉄工:φ33mm
 ●回転数…インパクトモード:0~1,850rpm、ドリルHighモード:145~980rpm、ドリルLowモード:50~300rpm
 ●打撃数…0~3,500回/分
 ●サイズ…198×61×234(H)mm
 ●重量…1.8kg
 ●防じん・耐水機能…IP56
 ●インパクトドライバー/ドリル切替式
 ●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段階クラッチ付
 ●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式]インパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-101A	EZ76A1LJ2F-B	セット	70,800円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

〔セット内容〕
 ●EA813PA-1A(当頁):
 充電式インパクトドライバー
 ●両頭Φビット#2×65mm
 ●両頭Φビット#2×110mm
 ●両頭ビットΦ#2・Φ6.0mm
 ●ソケットアダプター
 ●ソケットセット
 ●6本組コーティングストレートドリル
 ●Hexドライバービットセット
 ●マグネットキャッチ

[充電式]マルチインパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-126A	EZ75A9LJ2F-B	セット	73,800円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

〔セット内容〕
 ●EA813PA-26A(当頁):
 充電式インパクトドライバー
 ●両頭Φビット#2×65mm
 ●両頭Φビット#2×110mm
 ●両頭ビットΦ#2・Φ6.0mm
 ●ソケットアダプター
 ●ソケットセット
 ●6本組コーティングストレートドリル
 ●Hexドライバービットセット
 ●マグネットキャッチ

[充電式]インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-11	EZ75A7PN2G-B	樹脂ケースセット	62,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

最大トルク:160N・m
 締付能力:普通ボルト:M6~M16
 高カボルト:M6~M12
 木ねじ:3.5~9.5mm
 テクス:3.5~6mm
 ●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)
 ●充電器…AC100V
 ●充電時間…約55分
 ●回転数…強:0~2,500、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,500rpm
 ●打撃数…強:0~3,100、中:0~2,900、弱:0~1,900、テクス:0~1,200回/分
 ●サイズ…118×66×226(H)mm
 ●重量…1.5kg
 ●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
 ●防じん・耐水機能…IP56
 ●ブラシレスモーター
 ●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式]インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-13	EZ76A1PN2G-R	樹脂ケースセット	62,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

最大トルク:強-即フル:170N・m
 中:150N・m
 弱:26N・m
 締付能力:普通ボルト:M6~M16
 高カボルト:M6~M12
 テクスねじ:φ3.5~6mm
 木ねじ:φ3.5~9.5mm
 ●トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載
 ●バッテリー…18.0V(リチウムイオン3.0Ah)
 ●充電器…AC100V
 ●充電時間…約55分
 ●回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950rpm
 テクス:0~2,800、即フル:2,800rpm
 ●打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800回/分
 テクス:0~2,500、即フル:3,100回/分
 ●サイズ…127×60×240(H)mm
 ●重量…1.45kg
 ●防じん・耐水機能…IP56
 ●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
 ●新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。
 ●作業用途に応じてモーターのスピード・パワーを最適コントロールし、「連続作業で停止」遅くて「イライラ」を解消する、「Smart BL」ベクトル制御技術搭載
 ●付属品…バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

[充電式]インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PA-15	EZ76A1LJ2G-B	樹脂ケースセット	69,800円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(3.0Ah)	24,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

最大トルク:強-即フル:170N・m
 中:150N・m
 弱:26N・m
 締付能力:普通ボルト:M6~M16
 高カボルト:M6~M12
 テクスねじ:φ3.5~6mm
 木ねじ:φ3.5~9.5mm
 ●トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載
 ●バッテリー…18.0V(リチウムイオン5.0Ah)
 ●充電器…AC100V ●充電時間…約60分
 ●回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950rpm
 テクス:0~2,800、即フル:2,800rpm
 ●打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800回/分
 テクス:0~2,500、即フル:3,100回/分
 ●サイズ…127×60×240(H)mm
 ●重量…1.7kg ●防じん・耐水機能…IP56
 ●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
 ●新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。
 ●モーター寿命約2倍のブラシレスモーター搭載
 ●付属品…バッテリー×2、充電器、樹脂ケース

注意



作業中は保護めがね、ゴーグルを着用し、安全には充分気をつけて下さい。

関連商品はコチラ!!

P.958~