

防錆コーティング剤



●耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単に作れます。
●金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920DC-21	300ml	400℃以下	透明	2,800円

ラストリムーバー



酸性
●鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
●鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2~3倍に希釈

品番	内容量	税抜価格
EA920F	420ml	1,130円
EA920F-4	1ガロン	6,350円

錆取りクリーナー



酸性
●塗り伸ばしやすく、垂直面でも液だれにくいジェルタイプ
●金属表面の錆を強力に分解して、すっきり落とします。

品番	内容量	税抜価格
EA920FA-1	150g	1,250円

多目的錆取り剤



中性
●化学床タイル、アルミ、ステンレスに付着した錆を除去します。

品番	内容量	税抜価格
EA920KB-2	500ml	2,380円

ステンレス錆取りクロス&後処理スプレー



酸性
●内容…サビ取りクロス(125枚)、後処理スプレー(10)、専用ゴム手袋
●クロスサイズ…150×275mm
●ステンレスに付着した頑固なサビやしみ、白く残ったムラもきれいにふき取れます。
nitty gritty
品番 EA922AJ-100
税抜価格 11,800円

金属磨き液(ピカール液)



弱アルカリ性
●乳化性液状金属磨き(研磨材入)
●アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています。

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-110	180g	400円
EA922AJ-111	300g	470円
EA922AJ-112	500g	670円

金属磨きクリーナー



●研磨材入
品番 EA922AJ-121 内容量 150g 税抜価格 500円
●ステンレス製品、その他の金属製品等の汚れ落としと光沢出しに最適です。

金属磨きクリーナー



●研磨材入
●油性煉り状なので、液状タイプでは落ちにくい頑固な汚れに最適
品番 EA922AJ-122 内容量 250g 税抜価格 670円
●金属製品の研磨・キズ取り、精密機器・バルブ等のすり合わせに。

金属磨き液(ピカールネオ液)



弱アルカリ性
●乳化性液状金属磨き(研磨材入)
●アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています。
●においを抑えているので、屋内作業に向いています

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-123	180g	450円

ステンレス・アルミクリーナー



アルカリ性
●ステンレス、アルミ、クロムメッキ製品についた汚れをきれいに落とし、艶を出します。

品番	内容量	税抜価格
EA922FL	100ml	680円

錆転換剤



酸性 (アメリカ)
●塗布後の状態
品番 EA920AJ-12 内容量 236ml 耐熱温度 120℃ 色 乳白色 税抜価格 2,000円
★5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。
●塗料の下塗り剤として使用可能
●船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。

錆転換剤



酸性
●鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、安定させます。
●赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に
●防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920AL-10	2ℓ	0~40℃	乳白色	30,800円

錆転換剤



酸性 (ドイツ)
●防錆と下地塗装を1つのプロセスで
●機械や装置、農業機械、自動車などに
●あらゆる錆に適応

品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA920AY-1	1kg	-30~80℃	乳白色	5,800円

超精密部品用保護剤



●速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。
●不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920DC-26	420ml	60℃以下	赤色透明	2,800円

スプレーブラッセン



●鉄の表面を黒染めします。
●艶消しタイプ
内容量 420ml 使用温度範囲 400℃以下 色 黒
品番 EA920DF-1 税抜価格 1,800円

アンダーコートスプレー



●タイヤハウスや下回り各部に
●クッション性のある厚い塗膜ができます。
●石や砂利のはねによる傷、海岸地方の塩害等の防止に

品番	内容量	耐熱温度	色	税抜価格
EA922AB-66	420ml	80℃	黒	1,470円

塩害コートスプレー



●-5℃から使用可能(上限データなし)
●自動車下部塩害防止塗料
●塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA922AB-101	480ml	-5℃以上	黒	2,640円

アンダーコート(ゴム系/有機則対応)



●水性タイプ
●車体下部用コーティング剤
●ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します
●有機溶剤中毒予防規則対応品

品番	内容量	耐熱温度	色	税抜価格
EA922AB-191	1ℓ	100℃	黒	3,790円
EA922AB-192	スプレーガン(別売)			19,200円

シャーシーコート



●車体下面の塩害や錆からの保護。2~3回重ね塗り、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
●水性タイプ
●乾燥時間…20~30分(気温20℃)
●塗布面積…1.5~2㎡(1回塗時)/本

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA942BC-1	420ml	常温	黒	590円
EA942BC-2	420ml	常温	透明	590円

シャーシーコート(ガン付)



●車体下面の塩害や錆からの保護に最適です。
●2~3回重ね塗り、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
●水性タイプ
●シャーシー用
●ガン付

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA942BC-1G	420ml	常温	黒	1,070円

シャーシー用スプレー



●速乾性で作業性に優れます。
●塗布目安…2.0ℓ/乗用車:1~2本
●シャーシー用

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA942BD-7	420ml	常温	黒	700円

シリコンルブスプレー



●金属、プラスチック、ゴム、木、紙等の滑走、金型等の離型に
●耐熱性に優れ、ツヤ出し・防水にも効果を発揮
●シリコン系
●無溶剤タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	入数	税抜価格
EA920AE-18	420ml	-50~200℃	透明	1本	500円
EA920AE-18C				20本	9,670円

シリコンルブスプレー



●金属、プラスチック、ゴム、木、紙等の滑走、金型等の離型に
●卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
●耐水・耐熱性に優れ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します。
●シリコン系
●無溶剤タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920AE-19	420ml	-50~200℃	透明	950円

シリコンオイルスプレー



●スプレー式
●一般用表面保護、潤滑、離型剤
●シメタルシリコンオイル
●ゴム、プラスチック、金属、鋳物用
●成型材料を汚したり、傷めたりしません。

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920AF-10	420ml	0~40℃	無色	1,340円