

[充電式] LED作業灯 (無段階調光)

●A) 明るく無段階調光のダイヤルスイッチ
●B) 底面はマグネット付で360°回転
●C) 底面のマグネットベースとロック付でライトの角度を調整・固定できます



ESCO
410ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-96	リチウムイオン電池 (ACアダプター付)	7,900円

明るさ(ルーメン)	連続点灯(時間)
0~410	2.5~10

- 照明装置…15W COB LED1灯
- 電源…リチウムイオン電池 (本体内蔵)
- 充電時間…3.5~4時間
- サイズ…40×30×375mm ●重量…200g
- 付属品…充電用ACアダプター
- 収納式フック、底面マグネット付

[充電式] LED作業灯

●長さ810mmのロングサイズ作業灯です。
●照明装置…LED球80灯
●電源…ニッケル水素充電電池 (本体内蔵)
●サイズ…φ48×810mm
●重量…422g



ESCO
200ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA815LD-180	ニッケル水素電池 (AC・DCアダプター付)	5,300円

明るさ(ルーメン)	連続点灯(時間)
200	4

- 付属品…AC・DCアダプター、マグネットホルダー
- 収納式フック付
- ポリカーボネート製

[充電式] LED作業灯

★先端を付けて替えてピックアップツールとしても使用できます。
●光源…SMD球60灯、LED球1灯
●電源…リチウムイオン充電電池 (本体内蔵)
●充電時間…4時間



ESCO
500ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-106	リチウムイオン電池 (ACアダプター付)	5,700円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	500	4
弱	300	8

●サイズ…50(W)×30(D)×390(H)mm
●重量…285g
●付属品…充電用ACアダプター、250mmフレキシブルマグネットピックアップ

[充電式] LED作業灯

●フック・クリップ・マグネット付であらゆるシーンに対応！最大900ルーメンの3段階調光LED作業灯



ESCO
900ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-83B	リチウムイオン電池 (ACアダプター付)	8,500円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	900	3.5
中	600	5
弱	300	16

- 照明装置…COB
- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内蔵)
- 充電時間…約2.5時間
- サイズ…62(W)×38(D)×192(H)mm
- 重量…300g
- 付属品…充電用ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット、背面クリップ付
- ★収納式フックが2個付いており、上から吊るして下側を照らせます

屋内取付型照明器具

[充電式] LED作業灯

●照明装置…高輝度白色LED15灯
●電源…リチウムイオン充電電池 (本体内蔵)
●充電時間…約4~5時間



ESIGNET
315ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA815LD-26A	リチウムイオン充電電池 (USBケーブル付)	11,000円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	315	6
中	236	10
弱	158	20
最弱	79	30
点滅	315	25

- 全長…355mm ●重量…395g
- 付属品…充電用USBケーブル
- 底面マグネット付
- 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。
- 本体チューブは左右最大120度回転できます。
- 防水性能…IP55

[充電式] LED作業灯

●照明装置…高輝度LED30個
●サイズ…φ22(ライト部)×418mm
●重量…290g
●耐薬品性



saga
306ルーメン

品番	セット内容	税抜価格
EA815LD-35AS	バッテリー・充電器付	42,000円
EA815LD-35A	バッテリー付	29,600円

品番	名称	税抜価格
EA815LD-37A	充電器	13,100円
EA815LD-37B	替バッテリー	12,200円
EA815LD-87	マグネット付ホルダー	1,750円
EA815LD-88	フレキシブルマグネットホルダー	5,930円

照度(ルクス)	連続点灯(時間)
590	5

- PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂製

[充電式] LED作業灯

●照明装置…直管型高輝度LED球
●電源…リチウムイオンバッテリー
●サイズ…φ34×439mm
●重量…370g



saga
306ルーメン

品番	セット内容	税抜価格
EA815LD-45S	バッテリー・充電器付	40,000円

品番	名称	税抜価格
EA815LD-37A	替充電器	13,100円
EA815LD-37B	替バッテリー	12,200円

照度(ルクス)	連続点灯(時間)
306(0.5m前方)	3
84(1m前方)	3

- 直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい
- 狭い場所も照らせます。
- ポリカーボネート製
- 防雨構造

充電器 & バッテリー



saga

品番	名称	税抜価格
EA815LD-37A	充電器	13,100円
EA815LD-37B	バッテリー	12,200円

●EA815LD-35A・45S用

屋内用ライト

フラッシュライト

クリップライト

ヘッドライト

ランタン

電池

電球・蛍光灯

[充電式] LED作業灯

●MAX800ルーメン！
●3色切替え充電式LED作業灯
●光源…LED球



STINGER SWITCHBLADE (アメリカ)
800ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-200	リチウムイオン電池 (USB充電)	18,400円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
ナチュラル色	800	3.75
UV紫外線	600	3.75
UV紫外線	500mW	15

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内蔵)
- 充電時間…8時間
- 全長…432mm(折りたたみ時:249mm)
- 重量…485g
- ヘッド角度調整可能(180°)
- USBまたはEA758SD-17(P1954)に付属している充電器を介して充電できます。
- 底面に収納式フック、マグネット付

[LED作業灯用]ホルダー

●つかみ幅…φ28mm



saga

品番	仕様	税抜価格
EA815LD-87	マグネット付	1,750円
EA815LD-88	マグネット付 350mmフレキシブルホルダー	5,930円

●EA815LD-35A・35AS用(同具)
●マグネット部サイズ…-87:φ25mm、-88:φ66mm

[充電式] LED作業灯

(アメリカ)
●白色とナチュラル色または薄れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光ります



STINGER LIGHT
500ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-190	リチウムイオン電池 (USB充電)	11,300円
EA758C-190B	替バッテリー	4,170円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
白色	500	3
ナチュラル色	400	3
UV紫外線	500mW	5

- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内蔵)
- 光源…LED球
- 充電時間…4時間
- 全長…273mm(折りたたみ時:152mm)
- 重量…181g
- ヘッド角度調整可能(180°、6段階)
- 収納式フック、マグネット付

[充電式] LED作業灯

●明るさを5段階に切替できます
●照明装置…SMD球15灯
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内蔵)
●充電時間…4~5時間
●サイズ…φ51×405(H)mm ●重量…420g



ESCO
400ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA815LD-212	リチウムイオン充電電池 (USBケーブル付)	7,200円
EA815LF-100	マグネット付ホルダー (2個入)	1,470円
EA940CD-201B	USB-ACアダプター	1,400円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	400	5~6
中	350	7~8
弱	300	9~10
最弱	250	10~11
点滅	200	15~20

- 付属品…充電用USBケーブル
- 収納式フック、底面マグネット付
- ハンドル部が180°、ライト部が120°回転します。
- 別売のマグネットホルダー(EA815LF-100)を使用すると金属面への取り付けが可能になります。

[充電式] LED作業灯

(アメリカ)
●点灯中にスイッチ長押しで光色切替



ESCO
500ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-196	リチウムイオン電池 (USB充電)	12,900円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強(白色)	500	2.5
弱(白色)	250	5.75
強(ナチュラル)	400	2.5
弱(ナチュラル)	200	6

- 充電時間…4.5時間
- 全長…201mm(折りたたみ時:116mm)
- 重量…247g
- 収納式フック、マグネット付
- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内蔵)
- 防水性能…IPX4 ●ヘッド角度調整可能(270°)

作業灯用マグネットホルダー

●サイズ…マグネット部分:約φ60mm、ホルダー部分:約φ40mm



ESCO
500ルーメン

品番	型番	税抜価格
EA815LD-105	JF9015D	500円

●QRコードをお手持ちの携帯端末で読み取ると動画をご覧いただけます。
(※端末によっては読み取れない場合があります)

[充電式] LED作業灯

(アメリカ)
●点灯中にスイッチ長押しで白色⇄ナチュラルと光色が切り替わります
●充電時間…4.5時間
●サイズ…71×36×75mm
●重量…150g
●耐衝撃性能…2m ●防水性能…IPX4
●360°回転ヘッド



ESCO
400ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-211	リチウムポリマー電池 (USB充電)	9,280円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強(集光/白色)	400	2.0
中(集光/白色)	200	4.5
弱(集光/白色)	100	9.5
強(微光/ナチュラル)	300	2.0
中(微光/ナチュラル)	150	4.0
弱(微光/ナチュラル)	75	8.0