

SIGNET

WEDO

KTC

TONE

Kokon

KAWADA

3/8" (9.53mm) 差込角

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-100	8・10・12・ 13・14・17・ 19 (7個組)	28・32	20,600円

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-5	5	18	28	1,610円
EA618SA-5.5	5.5	18	28	1,730円
EA618SA-6	6	18	28	1,920円
EA618SA-8	8	18	28	2,120円
EA618SA-10	10	20	32	3,130円
EA618SA-12	12	20	32	3,550円
EA618SA-13	13	20	32	3,780円
EA618SA-14	14	21	32	3,940円
EA618SA-16	16	23	32	4,120円
EA618SA-17	17	24	32	4,360円
EA618SA-19	19	26	32	4,540円
EA618SA-20	20	27	32	4,660円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

(1/4"DR) ソケットホルダー

(アメリカ)



品番	EA617-22	税抜価格	1,600円
----	----------	------	--------

●適合差込角…1/4"
●全長…300mm
●クリップ数…13
●ホルダー部はスライド可能。
また4〜15まで、13個のソケット選別用の数字が
印字されています。

(1/2"DR) ソケットホルダー

(アメリカ)



品番	EA617-24	税抜価格	2,800円
----	----------	------	--------

●適合差込角…1/2"
●全長…462mm
●クリップ数…17
●ホルダー部はスライド可
能。また8〜24まで、17個の
ソケット選別用の数字が印字されています。

(3/8"DR) 超ロングソケット

(アメリカ)



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618ZD-6	6	9.5	120	2,960円
EA618ZD-7	7	10.5	120	2,960円
EA618ZD-8	8	12.3	120	2,780円
EA618ZD-10	10	14.4	120	2,780円
EA618ZD-11	11	15.3	120	2,780円
EA618ZD-12	12	16.2	120	2,780円
EA618ZD-13	13	17.5	120	2,960円
EA618ZD-14	14	19.2	120	2,960円
EA618ZD-16	16	21.6	120	3,140円
EA618ZD-17	17	23.5	120	3,330円
EA618ZD-18	18	25.7	120	3,520円

●差込角…3/8"


(1/4"DR) スタビー+ビットセット

(アメリカ)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA618ZC-100	#1×2, #2×3, #3×2 (7個組)	19.4	13,400円

(1/4"DR) スタビー+ビット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA618ZC-101	#1	19.4	1,660円
EA618ZC-102	#2	19.4	1,660円
EA618ZC-103	#3	19.4	1,660円

●小型設計で狭い場所への作業が可能
●耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-102	10・12・13・14・ 17・19・21・22・ 24・27 (10個組)	40〜 46	40,600円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-108	8	24	40	2,760円
EA618SA-110	10	24	40	3,090円
EA618SA-112	12	24	40	3,510円
EA618SA-113	13	24	40	3,730円
EA618SA-114	14	24	40	3,940円
EA618SA-116	16	25	40	4,360円
EA618SA-117	17	25	40	4,500円
EA618SA-118	18	25	42	4,660円
EA618SA-119	19	25	42	4,880円
EA618SA-120	20	26	42	5,090円
EA618SA-121	21	26	43	5,170円
EA618SA-122	22	26	43	5,210円
EA618SA-123	23	26	43	5,770円
EA618SA-124	24	28	43	6,160円
EA618SA-125	25	28	43	6,660円
EA618SA-126	26	30	43	7,170円
EA618SA-127	27	30	46	7,590円
EA618SA-128	28	30	46	8,100円
EA618SA-129	29	30	46	8,560円
EA618SA-130	30	30	46	9,020円
EA618SA-132	32	34	46	10,100円

(3/8"DR) ソケットホルダー

(アメリカ)



品番	EA617-23	税抜価格	1,800円
----	----------	------	--------

●適合差込角…3/8"
●全長…300mm
●クリップ数…13
●ホルダー部はスライド可能。
また8〜20まで、13個のソケット選別用の数字が
印字されています。

マグネットソケットインサート

(アメリカ)



品番	EA617-11	税抜価格	3,850円
----	----------	------	--------

●適応ソケット…差込角1/4"・3/8"・1/2"
●対辺…10・11・12・13・14・15・16・17・
18・19mm
●お手持ちのソケットがマグネット
付になります。
※ソケットは付属していません。

(1/2"DR) 超ロングソケット

(アメリカ)



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618ZE-19	19	25.7	120	4,070円
EA618ZE-20	20	27.5	120	4,440円
EA618ZE-21	21	27.5	120	4,440円

●差込角…1/2"


(3/8"DR) MORTORQソケットセット

(アメリカ)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617GW-10	#0・#1・#2・#3・#4 (5本組)	50	6,590円

(3/8"DR) MORTORQソケット (単品)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA617GW-0	#0	50	1,210円
EA617GW-1	#1	50	1,320円
EA617GW-2	#2	50	1,390円
EA617GW-3	#3	50	1,500円
EA617GW-4	#4	50	1,610円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットレンチセット




品番	EA618SA-103	税抜価格	79,400円
----	-------------	------	---------

<セット内容>

- ソケット(12角)…
8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm
- ラチェットレンチ…245mm
- スピナーハンドル…250mm

(1/2"DR) [ステンレス製] ユニバーサルジョイント




品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-71	1/2"	80	5,630円

MATADOR®
SCHRAUBWERKZEUGE1919年MATADOR(マタドール)は
世界で初めてラチェットハンドルを開発しました

- ・頑丈なクロムバナジウム鋼のフレーム
- ・段差の少ないフラットなレバー形状
- ・90歯 (送り角4°) で狭所でも干渉せずに
作業できます。
- ・人間工学に基づいた握りやすいグリップ



(1/2"DR) ラチェットハンドル (落下防止穴付)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617MS-1	90歯	275	8,430円

- 差込角…1/2"
- ロックリング式 ●左右切替式
- グリップエンドにセーフティループ取付穴を
設けた安全対策仕様

(1/4"DR) ソケットホルダー (マグネット付)


(アメリカ)



品番	収納数	全長 (mm)	色	税抜価格
EA617-161	26	285	赤	4,880円
EA617-162	26	285	黒	4,880円

- 適合差込角…1/4"
- 標準ソケットとディーブ
ソケットを1つのホルダーに収
納できます。
- ★マグネット付

(1/2"DR) 超ロングHexビットソケット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618ZE-46	6	355	4,600円

- 差込角…1/2"

(1/2"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-82	1/2"	250	6,700円
EA618SA-83	1/2"	320	8,400円
EA618SA-84	1/2"	400	11,900円

●材質…ステンレス (SUS420)


(1/2"DR) [ステンレス製] T型スライドハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-76	1/2"	250	9,360円

●材質…ステンレス (SUS420)


(1/2"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-92	40歯	245	13,400円

●材質…ステンレス (SUS420)


(1/4"DR) ラチェットハンドル (落下防止穴付)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617MF-1	90歯	125	6,710円

- ロックリング式 ●左右切替式
- グリップエンドにセーフティループ取付穴を
設けた安全対策仕様

(3/8"DR) ラチェットハンドル (落下防止穴付)



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA617ML-1	90歯	200	8,000円

- 差込角…3/8"
- ロックリング式 ●左右切替式
- グリップエンドにセーフティループ取付穴を
設けた安全対策仕様

(3/8"DR) ソケットホルダー (マグネット付)

(アメリカ)



品番	収納数	全長 (mm)	色	税抜価格
EA617-171	28	420	赤	6,150円
EA617-172	28	420	黒	6,150円

- 適合差込角…3/8"
- 標準ソケットとディーブ
ソケットを1つのホルダーに収
納できます。
- ★マグネット付

(1/2"DR) ソケットホルダー (マグネット付)

(アメリカ)



品番	収納数	全長 (mm)	色	税抜価格
EA617-181	22	420	赤	8,060円
EA617-182	22	420	黒	8,060円

- 適合差込角…1/2"
- 標準ソケットとディーブ
ソケットを1つのホルダーに収
納できます。
- ★マグネット付