

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-1A	外寸: 920×530×1,100 内寸: 912×420×970	38.2	屋根:120 棚:200 床:400	55,000円

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-509	73kg	4,220円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板1枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-61A	外寸: 1,488×530×1,600 内寸: 1,454×420×1,470	71.0	屋根:120 棚:200 床:400	81,000円

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-607	58kg	3,590円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板4枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

棚板



●材質…スチール  
TAKUBO

追加棚

品番	適合収納庫	入数	取扱価格
EA955CK-509	EA955CK-1A、-11A用	1	4,220円
EA955CK-607	EA955CK-51A、-61A用	1	3,590円
EA955CK-608	EA955CK-71A	1	4,220円
EA955CK-611	EA955CK-21A、-31A用	1	4,650円

前棚

品番	適合収納庫	入数	取扱価格
EA955CK-707	IEIEA955CK-96用	2	5,390円
EA955CK-708	IEIEA955CK-101用	2	6,130円
EA955CK-709	IEIEA955CK-91用	1	2,960円

品番	棚板サイズ	耐荷重
EA955CK-509	912(W)×400(D)mm	73kg
EA955CK-607	727(W)×400(D)mm	58kg
EA955CK-608	830(W)×400(D)mm	66kg
EA955CK-611	1112(W)×400(D)mm	89kg
EA955CK-707	736(W)×199(D)mm	29kg
EA955CK-708	839(W)×199(D)mm	33kg
EA955CK-709	912(W)×199(D)mm	36kg

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-11A	外寸: 920×530×1,600 内寸: 912×420×1,470	49.9	屋根:120 棚:200 床:400	66,500円

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-509	73kg	4,220円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板1枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-51A	外寸: 1,488×530×1,100 内寸: 727+727×420×970	54.3	屋根:120 棚:200 床:400	取扱中止

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-607	58kg	取扱中止

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板2枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ライトグレー

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CD-26	外寸: 927×500×1,550 内寸: 829×353×1,430	35	屋根:20 棚:20 床:20	38,100円

収納庫(保安ボックス)



- 完成品
- 材質…ポリプロピレン
- 棚板3枚付
- 鍵2本付
- 軽荷重用

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	取扱価格
EA955CB-10	外寸: 510×470×1,015 内寸: 405×375×915	9.4	82,200円

- 保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。
- シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-21A	外寸: 1,120×750×1,100 内寸: 1,112×640×970	52.2	屋根:120 棚:200 床:400	67,500円

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-611	89kg	4,650円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板1枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-71A	外寸: 1,685×530×1,100 内寸: 1,660×420×970	63.0	屋根:120 棚:200 床:400	取扱中止

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-608	66kg	4,220円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板2枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…メタリックホワイトブロンズ

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CD-16	外寸: 1,255×560×1,620 内寸: 1,198×365×1,560	65	屋根:20 棚:20 床:35	62,100円

- お客様組立品
- 日本製
- 材質…スチール(メタリックメラミン塗装)
- 棚板2枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 内部…自由棚1枚6段可
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ムーンホワイト

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CK-31A	外寸: 1,120×750×1,600 内寸: 1,112×640×1,470	66.2	屋根:120 棚:200 床:400	78,100円

追加棚

品番	耐荷重	取扱価格
EA955CK-611	89kg	4,650円

- お客様組立品
- 材質…スチール
- 棚板2枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…グリーン

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CD-1	外寸: 955×560×1,120 内寸: 898×365×1,060	45	屋根:20 棚:20 床:35	39,300円

- お客様組立品
- 日本製
- 材質…スチール(メタリックメラミン塗装)
- 棚板1枚付
- 鍵2本付
- 内部…自由棚1枚6段可
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納庫



●カラー…ライトグレー

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg/mf)	取扱価格
EA955CD-21	外寸: 927×500×830 内寸: 829×353×708	22	屋根:20 棚:20 床:20	21,600円

- お客様組立品
- 材質…スチール(粉体塗装)
- 900mm棚板1枚付
- 鍵2本付
- 引き違い戸
- 支えブロックは付属しません。

収納物の参考寸法

※目安の数値です。

単位: mm

