

グリースポンプ用カプラー

●六角ナットで簡単に締め付け可能
●手動式グリースガン専用
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

品番 EA991CD-306 税抜価格 410円

グリースポンプ用カプラー(スイベル式)

(ドイツ)
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0(メス)
●4本爪、スイベル式、ボール弁付

品番 EA991C-556 税抜価格 1,250円

グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

●360°回転スイベル付
●45°の位置でロックできます。
●手動式グリースガン専用

品番 EA991CD-311 税抜価格 2,170円

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

●ピンタイプ用
●全長…42mm
●ねじサイズ…M10×P1.0
●手動式グリースガン専用

品番 EA991CD-316 税抜価格 1,220円

グリースポンプ用ニップル

(ドイツ)
●材質…スチール(亜鉛メッキ)
●全長…24mm
●六角対辺…15mm

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA991C-511	G1/2"	705円
EA991C-512	M10×P1.0	885円

グリースポンプ用ニップル(スイベル式)

(ドイツ)
●材質…スチール(亜鉛メッキ)
●360°スイベル式

品番	ねじサイズ	メス	オス	全長	税抜価格
EA991C-561	R1/2"	R1/2"		33mm	3,680円

グリースポンプ用ロックカプラー

●レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。

品番	全長	税抜価格
EA991CD-301	93mm	3,990円
EA991CD-302	143mm	6,110円

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

(ドイツ)
●材質…スチール
●ピンタイプ用
●全長…41mm

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA991BC-16	M10×1	4,980円
EA991BC-17	G1/2"(メス)	4,980円

●EA991CY-11A、-12A、-31～37用(P.659)

サイズ変換用ニップル

(ドイツ)
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	ねじサイズ	メス	オス	全長	税抜価格
EA991C-131	M10	G1/2"		23mm	440円
EA991C-132	G1/2"	M10		23mm	440円

グリースポンプ用エア抜きバルブ(オート)

●接続ねじサイズ…M10×P1.0
●グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
●自動式

品番 EA991CD-346 税抜価格 280円

グリースポンプ用ロックカプラー

●6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
●使用圧力…55MPaまで
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

ミニグリースガン

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●片手操作式グリースガン
●筒長…182mm
●適用グリース…手詰めグリース
●フレキシブルホースが接続できるポート付き

品番	容量	ノズル長	吐出量	税抜価格
EA991CD-201	120	100	0.4	2,440円

グリースポンプ用充填ニップル

●サイズ…φ9×28mm
●ねじサイズ…M10×P1.0
●ボールチェックを内蔵しています。

品番 EA991CD-351 税抜価格 220円

ミニグリースガン

(アメリカ)

品番	容量	ノズル長	吐出量	税抜価格
EA991CN-8	85	40	0.5	3,230円

●片手で操作が可能で狭所作業に最適です
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●NLGI-1～2
●筒長…110mm
●液漏れ防止キャップ付
●残容量がわかりやすい透明容器

ミニグリースポンプ(プッシュ式)

(アメリカ)

品番	容量	ノズル長	吐出量	税抜価格
EA991CN-8	85	40	0.5	3,230円

二硫化モリブデングリース

●二硫化モリブデン配合

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-2	400g	-10～60℃	NLGI-1	1本	1,140円
EA991C-12	400g	-10～60℃	NLGI-1	20本	20,100円

カートリッジグリース

(ドイツ)

品番	使用温度	主成分	税抜価格
EA991C-7	-30～120℃	グラファイト	1,360円
EA991C-8	-35～150℃	硫化モリブデン	1,700円
EA991C-9	-35～130℃	リチウム	2,590円
EA991C-10	-30～120℃(80℃)	リチウム	1,350円

●多目的用、重荷重振動面など、大型のアナクション、フリクションベアリングやギヤホイールに。
●C-8 車両、建設機械、産業機械、農業機械
●C-9 モーター、ファン、ハブ等のベアリング
●C-10 多用途・ベアリング等

リチウムグリース

●リチウム石鹸基

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-4	400g	-20～120℃	NLGI-0	1本	1,030円
EA991C-4B	400g	-20～120℃	NLGI-0	20本	18,000円

●色…黄褐色
●耐熱性・機械安定性に優れています。
●極圧性に優れています。
●付着性・耐水性に優れています。

リチウムグリース

●リチウム石鹸基

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-3	400g	-10～120℃	NLGI-1	1本	850円
EA991C-13	400g	-10～120℃	NLGI-1	20本	15,000円

●酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
●色…黄褐色

シャーシーグリース

●色…茶褐色

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-14	400g	-5～70℃	NLGI-2	1本	695円
EA991C-14B	400g	-5～70℃	NLGI-2	20本	10,800円

●色…茶褐色
●各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリース。
●付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

極圧リチウムグリース

●カルシウム石鹸基
●軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
●色…褐色

シャーシーグリース

●シャーシーグリース

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-11	400g	-10～60℃	NLGI-1	1本	585円
EA991C-11	400g	-10～60℃	NLGI-1	20本	10,300円

シャーシーグリース

●色…茶褐色

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-19	80g	-5～70℃	NLGI-1	1本	275円
EA991C-19B	80g	-5～70℃	NLGI-1	30本	6,410円
EA991C-20	400g	-5～70℃	NLGI-1	1本	705円
EA991C-20B	400g	-5～70℃	NLGI-1	20本	11,000円

●各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。
●付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

極圧グラファイトグリース

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-17	400g	-20～200℃	NLGI-2	1本	2,350円
EA991C-17C	400g	-20～200℃	NLGI-2	20本	36,500円

●ウレア系
●耐熱性、耐水性、耐摩耗性に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に。
●色…黒

極圧リチウムグリース

15-15C
31-31B

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-15	400g	-25～120℃	NLGI-2	1本	1,150円
EA991C-15C	400g	-25～120℃	NLGI-2	20本	17,800円
EA991C-31	80g	-25～120℃	NLGI-2	1本	415円
EA991C-31B	80g	-25～120℃	NLGI-2	30本	9,640円

●精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース。
●色…油褐色
●機械の軸受や高荷重がかかる摺動部の潤滑に。

極圧有機モリブデングリース

18-18C
33-33B

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-18	400g	-20～200℃	NLGI-2	1本	1,770円
EA991C-18C	400g	-20～200℃	NLGI-2	20本	27,600円
EA991C-33	80g	-20～200℃	NLGI-2	1本	560円
EA991C-33B	80g	-20～200℃	NLGI-2	30本	13,100円

●熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。
●色…黄褐色
●衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定性が良好です。

極圧二硫化モリブデングリース

16-16C
32-32B

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-16	400g	-25～120℃	NLGI-2	1本	1,430円
EA991C-16C	400g	-25～120℃	NLGI-2	20本	22,200円
EA991C-32	80g	-25～120℃	NLGI-2	1本	455円
EA991C-32B	80g	-25～120℃	NLGI-2	30本	10,600円

●精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。
●色…黒
●耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、高荷重がかかる箇所の潤滑に。

食品機械用グリース

●色…白

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	税抜価格
EA991C-61	80g	-20～200℃	NLGI-2	865円

●グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。
●NSF H1登録商品のため、食品関連業界へも対応可能

ウレアグリース

62
36

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	入数	税抜価格
EA991C-36	80g	-20～200℃	NLGI-2	1本	385円
EA991C-36B	80g	-20～200℃	NLGI-2	30本	9,020円
EA991C-62	400g	-20～200℃	NLGI-2	1本	1,130円
EA991C-62B	400g	-20～200℃	NLGI-2	20本	17,600円

●色…薄茶色
●耐熱性、耐水性に優れ、防錆効果や耐摩耗性にも富み、長期潤滑が可能です。

食品機械用グリース

●色…半透明

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	税抜価格
EA991C-51	400g	-20～180℃	NSF-H1	2,090円

●固体潤滑剤を配合していないので白い粉末物質が残りにません。

シリコングリース

●色…白

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	税抜価格
EA991C-39	80g	-30～200℃	NLGI-2	1,890円

●金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
●Oリング、パッキン等にかかるゴムの膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。

低温用シリコングリース

●色…白

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	税抜価格
EA991C-37	80g	-70～180℃	NLGI-2	3,210円

●低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

高温用シリコングリース

●色…白

品番	内容量	使用温度範囲	仕様	税抜価格
EA991C-38	80g	-30～200℃	NLGI-2	3,670円

●高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

ドラム缶用 運搬具
ドラム缶用 レンチ・カッター
ドラム缶用 バルブ、安全カバー
燃料 携行缶

オイル用 ジョッキ、じょうご、オイル
グリース ガン、ニップル、グリース