

リュックサック



- 材質…ポリエステル
- チェストハーネス付

CULLIVING

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA927BH-67	310×150×470	19ℓ	4,000円

●外ポケット3個、内ポケット1個

デイバッグ



- 材質…ポリエステル (600デニール)
- 外ポケット7個

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA927C-1A	320×130×470	20ℓ	2,200円

リュックサック



- 材質…ポリエステル
- フロントポケットには小物を整理収納できます。

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	色	税抜価格
EA927-88	290×150×425	570	ブラック	6,700円

PC収納部:15.6インチワイドまで
タブレット収納部:10.1インチまで

[強力防水]ポストンバックパック



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927GA-26A	710×400×320	80	取扱中止

- 内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
- 材質…ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)
- バックパック、ポストンバッグの2WAY仕様
- 出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様
- 通気口がある外ポケットは、濡れた物や汚れた物を収納するのに最適です。
- 取り外し可能なツッパース付
- 防水性能…IP66

スリングバッグ



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	カラー	税抜価格
EA927CK-36	406×190×76	5.9	ブラック×グレー	3,940円
EA927CK-37	406×190×76	5.9	ブラック	3,940円

- 材質…ポリエステル(600デニール)
- 外ポケット1個、内ポケット1個
- 取り出しやすいフロントジップパーポケット
- 調節可能なストラップとスナップフック付
- エストバックル付きのスタイリッシュなスリングバッグ

バックパック用レインカバー



- 材質…ポリエステル
- ゴムが入っているので伸縮します。
- 濡れたカバーを入れる収納袋付

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA927DG-1	400×200×470	1,600円

LADDER AREA

デイバッグ



- 材質…ポリエステル

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA927C-31	250×130×380	12ℓ	1,800円

多機能ビジネスリュック



- 軽量で機能充実、高級感のある仕上げのビジネスリュック
- 材質…ポリエステル

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	税抜価格
EA927-90	310×140×420	930	16,000円

PC収納部:13.3インチワイドまで
タブレット収納部:12.9インチまで

- 収納物をさっと取り出せて内部が良く見える上部ファスナー蓋タイプです。
- タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。

[強力防水]バックパック



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927GA-33	300×180×480	25	取扱中止

- 内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
- 材質…ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)
- 取り外し可能な防水ポーチとロールトップ仕様の防水バッグ付
- 防水性能…IP63
- [A]バック内部に袋が入っており、荷物の仕分けに便利です
- [B]調節可能なフロントフラップは、ヘルメットなどのかさばる物や収納しにくい長尺物などを固定することができます

商品の色は印刷のため実際の色とは多少異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

デニールについて

デニール(denier)は、線密度、織度、糸・繊維の太さの単位です。1デニールは9,000メートルの糸の質量をグラム単位で表したものであり、例えば「ポリエステル(150デニール)」は9,000メートルあたり150gのポリエステル糸で織った布のことで、数字が大きければ糸は太くなります。綿やウールは糸の太さを「番手」で表し数字が大きければ糸は細くなりますが、化学繊維のデニールは逆に太くなります。シュラフやレインウェアでよく使われるのが30デニール、ザックによく使われるのが210~420デニール、ザックの底で600~1,000デニールくらいになっています。

ビジネスリュック(拡張機能付)



- 材質…コードラポリエステル(6100+TPUコーティング)

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA927AW-51	300×170(200)×450	1.28	28,000円

- PC収納:15インチまで
- 収納部:280(W)×40(D)×390(H)mm
- 外ポケット1個、内ポケット5個、ボトルホルダー1個、ペン差し
- リュックベルトにはチェストベルトを付属しており、肩ベルトのすり落ちを防ぎます。
- ベルト位置の高さと長さの調整も可能です。
- ★荷物が増えた時に便利なエキスパンダブル機能。ファスナーを開けるだけでマチ幅を拡大(+3cm)して収納力がアップします。

デイバッグ



- 材質…ポリエステル

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927C-35A	285×125×380	12	1,740円

- 両側面にメッシュポケット付
- ★本体前面に反射テープ付で夜道も安心

リュックサック



- 材質…人工皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA927BB-167	265×145×370	13.8ℓ	5,800円

- 内ポケット1個、外ポケット4個
- ワイヤー入りの開口部がバックと大きく開いて、中身がよく見えます。
- 軽くて撥水性のある生地「マイクロファイバレザー」を採用。

[強力防水]ロールトップリュック



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927GA-46	200×130×460	25	6,400円

- 内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
- 出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様
- シュノーケリングに対応したハードケース仕様
- チェストベルトに緊急用ホイッスル付
- 底面と側面は内容物の視認性に優れた透明仕様
- ★バックプロテクター付で背中を保護
- 防水性能…IP67

ZULUPACK社製品の特徴



ZULUPACK/バッグは防水性に優れています。天気に関係なく、雨が降っている中を使用、歩いていても、最高の味方になるバッグです。

バックパック



- (日本製)
- 耐久性と収納性に優れた大容量バッグ
- 厚さ調整可能

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	税抜価格
EA927C-65	300×200×470	28ℓ	18,700円

- 材質…420DビナイロンPVC
- 安全靴やヘルメットなど、かさばるものも入ります。

ビジネスリュックサック(3WAY)



- 材質…ポリエステル

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	税抜価格
EA927-87	315×140×420	860	12,800円

PC収納部:15.6インチワイドまで
タブレット収納部:10.1インチまで

[強力防水]ポストンバックパック



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927GA-21	350×300×620	65	10,900円

- 内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
- 材質…ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)
- バックパック、ポストンバッグの2WAY仕様
- 防水性能…IP66
- [A]バッグ内の空気を抜くバルブ付
- [B]通気口がある外ポケットは、濡れた物や汚れた物を収納するのに最適です

スリングバッグ



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	色	税抜価格
EA927CE-42	203×152×368	11.5	黒	9,780円
EA927CE-43	203×152×368	11.5	コブ	9,780円
EA927CE-44	203×152×368	11.5	OD	9,780円

- 材質…ポリエステル(600デニール)
- 外ポケット3個(内背面に1個)、内ポケット3個
- 13インチまでのノートパソコンの収納可能

金庫、電卓、ラベルライター、掲示板、会議用備品

OA用品

時計、タイマー

トランシーバー、メガホン

カメラ、双眼鏡

オフィス家具

ビジネスバッグ、靴メンテナンス、マット、人工芝、すのこ、シート