

紫外線LED作業灯



品番	電球	コード長	取扱価格
EA815LD-680	3W	5m	取扱中止

照射例  
UV中心波長 365nm  
サイズ 100×292mm  
重量 1.1kg

- 電源…AC100V ●照明装置…3W紫外線LED球
- ヘッド角度調整可能 ●防滴構造(IP54)
- 蛍光透過や蛍光磁粉の探傷、オイルやガス漏れチェックに最適です。

[電池式]LED作業灯(フレキシブル)



●フレキシブル仕様で狭い所でも自在に照らせます

品番	使用電池	取扱価格
EA815LD-111	LR44×3本(付属)	900円

明るさ(ルーメン) 80  
電池寿命(時間) 5~6

- 照明装置…LED球3灯
- サイズ…27×25×370(H)mm
- 重量…58g
- 底面にマグネット付

[電池式]LED作業灯



(アメリカ)  
●ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません  
●照明装置…SMD球6灯

品番	使用電池	取扱価格
EA758EK-1	単3×4本(別売)	6,470円

明るさ(ルーメン) 強 550 弱 150  
電池寿命(時間) 8 40

- サイズ…60(W)×65(D)×280(H)mm
- 重量…280g
- 収納式フック、背面マグネット付

[電池式]LED作業灯



●手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-856C	充電電池セット 単4×3本(付属)	9,700円
EA758C-568	単4×3本(別売)	2,500円

明るさ(ルーメン) 正面:220 ヘッド:40  
電池寿命(時間) 8 25

- 照明装置…正面:COB、ヘッド:LED球4灯
- サイズ…57(W)×30(D)×220(H)mm
- 重量…247g
- 底面にマグネットが付いています。

[電池式]マグネット付LEDライト



(アメリカ)  
●ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です  
●照明装置…LED球24灯

品番	明るさ	使用電池	取扱価格
EA758C-124A	110ルーメン	単4×3本(付属)	5,510円

明るさ(ルーメン) 110  
電池寿命(時間) 3

- サイズ…φ69×82mm
- 重量…310g(電池含)
- マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
- 丈夫なアルミ製ヘッド

[電池式]マグネット付LEDライト



(アメリカ)  
●ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です  
●照明装置…LED球(SMD)6灯

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-151	単3×3本(付属)	9,180円

明るさ(ルーメン) 375  
電池寿命(時間) 3

- サイズ…φ95×100mm
- 重量…271g
- 光源はSMDで従来のLEDよりさらに明るいライトです。
- マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
- 丈夫なアルミ製ヘッド

[電池式]マグネット付フレキシブルLEDライト



(アメリカ)  
●フレキシブルケーブルでヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度にも照射可能です  
●照明装置…LED球(SMD)3灯

品番	明るさ	使用電池	取扱価格
EA758C-150	110ルーメン	単4×3本(付属)	8,160円

明るさ(ルーメン) 強 550 弱 150  
電池寿命(時間) 8 40

- サイズ…φ70×280mm
- 重量…229g(電池含)
- 光源はSMDでLEDよりさらに明るいライトです。
- マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
- 丈夫なアルミ製ヘッド
- ベース部にマグネット・フック付き。金属面に貼り付けたり、吊り下げて使用できます。

[充電式]マグネット付LEDライト



(アメリカ)  
●ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です  
●照明装置…LED球(SMD)3灯

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-156	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	12,300円
EA758C-157A	リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)	14,000円

明るさ(ルーメン) 300  
電池寿命(時間) 3

- サイズ…φ69×82mm ●重量…538g
- 丈夫なアルミ製ヘッド
- マグネット付きで金属表面に取り付けられハンドフリーで使用できます。

[充電式]マグネット付LEDライト



(アメリカ)  
●ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能  
●照明装置…10W LED球1灯

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-159	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	18,400円
EA758C-160A	リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)	20,000円

明るさ(ルーメン) 強 750 弱 300  
連続点灯(時間) 2.5 6

- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)
- 充電時間…約3~5時間
- サイズ…φ95×110mm ●重量…360g
- マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
- 丈夫なアルミ製ヘッド

[充電式]LED作業灯(無段階調光)



●光源…LED球  
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-236	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	12,200円

明るさ(ルーメン) 前面 500 後面 500 両面 1000  
連続点灯(時間) 2~16 2~16 1~8

- 充電時間…4時間
- サイズ…44.5×65.5×423(H)mm
- 重量…320g ●防水性能…IP54
- ライトの上部先端にマグネットがつけられている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。
- [モード切替] 1回目:前面ライト、2回目:後面ライト、3回目:両面ライト
- フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。

[充電式]LED作業灯



●光源…LED球  
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-241	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	21,700円

明るさ(ルーメン) 強 1000 中 500 弱 250 先端 120  
連続点灯(時間) 1.5 2.5 5 8

- 充電時間…5時間
- サイズ…59×41.5×230(H)mm
- 重量…550g
- 上部に360°回転の吊下げフック付

[充電式]LED作業灯(無段階調光)



●光源…COB LED球1灯  
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-216	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	15,200円

明るさ(ルーメン) メイン 600 先端 120  
連続点灯(時間) 1.5 10

- 充電時間…4時間
- サイズ…40(W)×35(D)×390(H)mm
- 重量…450g
- 付属品…USBケーブル (ピッキング専用)
- マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

[充電式]マグネット付LED作業灯(3WAY)



●光源…昼光色LED  
●電源…リチウムイオン電池

品番	明るさ	消費電力	全長	取扱価格
EA815LN-81	300ルーメン	3W	205mm	14,400円
EA815LN-82	600ルーメン	5.4W	325mm	21,100円

明るさ(ルーメン) 300 600  
連続点灯(時間) 81 82

- 材質…ポリカーボネート
- 連続使用時間…2~12時間
- 充電時間…81:2.5時間 82:2.75時間
- 防水性能…IP65
- 壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ
- 蛍光灯のように広範囲を照射できます。
- 屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
- 背面マグネット付
- 付属品…充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ

[充電式]LED作業灯



●光源…LED  
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)

品番	使用電池	取扱価格
EA815LD-61A	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	11,900円

明るさ(ルーメン) ワイド 400 スポット 120  
連続点灯(時間) 2.5 9

- 充電時間…2.5時間
- サイズ…55(W)×46(D)×205(H)mm
- 重量…302g
- 付属品…USB Type-Cケーブル(1m)
- 防水性能…IP65
- 照明装置…高輝度LED球36灯
- 電源…リチウムイオン電池
- 充電時間…3.5時間
- サイズ…55(W)×46(D)×255(H)mm
- 重量…314g ●前後180°首振り可能
- くっつける、ひっかける、曲げが自由自在。

[充電式]LED作業灯



●光源…LED  
●電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)

品番	使用電池	取扱価格
EA758CH-1	リチウムイオン電池 (USB充電)	11,300円

明るさ(ルーメン) 前面 100~600 上部 100  
連続点灯(時間) 3~10 10

- 充電時間…2.5時間
- サイズ…55(W)×40(D)×205(H)mm
- 重量…302g
- 付属品…USB Type-Cケーブル(1m)
- 防水性能…IP65
- 産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト
- 背面と底面にマグネット付
- 360°回転可能な収納式フック付
- ワイヤレス充電(EA764A-140)(別売)に対応

[充電式]LED作業灯



●光源…LED球

品番	使用電池	取扱価格
EA758C-251	リチウムイオン電池 (USB充電)	15,900円

明るさ(ルーメン) 強 2000 中 1200 弱 700  
連続点灯(時間) 1.5 3.5 8.5

- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内部)
- 充電時間…5時間
- 全長…358mm (折りたたみ時:210mm)
- 重量…650g
- 付属品…Type-C充電ケーブル×1本
- 360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
- スイッチで明るさを調節し、暖色と寒色の光を切り替えることができます。
- ★270°角度調整、180°回転できます。
- 底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

フラッシュライト  
クリップライト  
ヘッドライト  
ランタン  
工事現場用作業灯  
屋内用ライト  
屋内取付型照明器具  
電球・蛍光灯  
電池