

ワイドダストボックス



色の品番はメーカー直送品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)

- 材質…ポリエチレン
- 鍵穴付 ●排水口付
- プレートサイズ…360(W)×90(H)mm
- 耐荷重(目安)…約160kg
- φ75mmキャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 軽量スライド式蓋。軽いつで開閉できるので、女性でも扱いやすいです。
- ゴミの入った45ℓポリ袋が約17個入ります。
- 風が強い時にロープで固定できるよう、底部に本体固定穴付。

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)(W×D×H)	重量(kg)	税抜価格
EA995AA-59A	800	1475×750×1145	37.1	115,000円

ワイドダストボックス



- 材質…ポリエチレン
- 鍵穴付 ●排水口付
- プレートサイズ…360(W)×90(H)mm
- 耐荷重(目安)…約80kg
- φ75mmキャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- ゴミの入った45ℓポリ袋が約7個入ります。
- 風が強い時にロープで固定できるよう、底部に本体固定穴付。
- 軽いつで開閉できる。軽量スライド式蓋です。
- 容器内底面はフラットなので、汚れても簡単に掃除しやすい形状です。

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)(W×D×H)	重量(kg)	税抜価格
EA995AA-60A	350	705×750×1145	21.4	70,000円

ワイドダストカート



色の品番はメーカー直送品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)

- 材質…ポリエチレン・アルミ・スチール・他
- 鍵穴付 ●排水口付 ●耐荷重(目安)…約200kg
- φ150mm静音キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- ※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)(W×D×H)	重量(kg)	税抜価格
EA995AA-804	550	1225×780×1065	32.6	175,000円

ワイドダストボックス



- 材質…ポリエチレン ●鍵穴付 ●排水口付
- 耐荷重(目安)…817:約250kg、818:約300kg
- φ75mmキャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 軽いつで開閉できるので、女性でも扱いやすいです。
- ★風が強い時にロープで固定できるよう、底部に本体固定穴付
- ※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)(W×D×H)	重量(kg)	税抜価格
EA995AA-817	1250	1470×850×1465	62.8	230,000円
EA995AA-818	1510	1780×850×1465	65.7	280,000円

の商品は大型商品です。

北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しが基本となります。※納期はエスコへお問い合わせください。



[充電式] ハンディークリーナーセット



紙バック不要

品番	使用電池	税抜価格
EA899HP-20A	7.2V仕様	16,000円
EA813H-7	替バッテリー(1.5Ah)	7,400円
EA899HP-4	替フィルタ(10枚)	1,100円
EA899HP-5	替プレフィルタ	700円

集じん容量:0.56ℓ

- バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
- 連続使用時間…強:10分、標準:12分、弱:20分
- 吸込仕事率…強:20W、標準:15W、弱:6W
- 騒音値…67dB ●紙バック不要
- サイズ…460×102×144(H)mm
- 重量…1.0kg ●充電時間…90分
- 付属品…床用ノズル、延長管、すき間ノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー

[充電式] ハンディークリーナーセット



紙バック不要

品番	使用電池	税抜価格
EA899HP-25B	7.2V仕様	17,600円
EA813H-7	替バッテリー(1.5Ah)	7,400円

集じん容量:0.56ℓ

- バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
- (セット内容)
 - ・ハンディークリーナー (EA899HP-20A)
 - ・バッテリー
 - ・充電器
 - ・手提げバッグ
 - ・棚用ブラシ

[充電式] ハンディークリーナーセット



紙バック不要

品番	仕様	税抜価格
EA899HC-38	標準セット	22,200円
EA899HC-39	本体のみ	9,190円

バッテリー・充電器

品番	税抜価格	
EA813HD-15	バッテリー(10.8V/2.0Ah)	9,100円
EA813H-12	充電器	7,910円

消耗品

品番	税抜価格	
EA899HP-4	フィルタ(10枚)	1,100円
EA899HP-5	プレフィルタ	700円

集じん容量:0.56ℓ

- バッテリー…リチウムイオン(10.8V/2.0Ah)
- 連続使用時間…(強)16分、(標準)27分、(弱)36分
- 吸込仕事率…(強)30W、(標準)18W、(弱)10W
- サイズ(ハンディー時)…460×102×140(H)mm
- 重量…1.1kg ●充電時間…約30分
- 吸込力が3段階に切替可能
- 付属品…バッテリー、充電器、床用ノズル、延長管、すき間ノズル
- ダストケース集じん方式により、紙バック不要。
- 新床用ノズルで、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに! 段差も乗り越えやすい!

[充電式] ハンディークリーナーセット



紙バック不要

品番	仕様	税抜価格
EA899HC-6C	エスコセット	55,200円
EA899HC-61	本体のみ	13,300円

バッテリー・充電器

品番	税抜価格	
EA813HE-16	バッテリー(14.4V/6.0Ah)	21,700円
EA813H-18A	充電器	21,100円

消耗品

品番	税抜価格	
EA899HP-4	フィルタ(10枚)	1,100円
EA899HP-5	プレフィルタ	700円

集じん容量:0.56ℓ

- エスコセットは本体にバッテリー(14.4V/6.0Ah)×1個・充電器×1台のセットになります。
- バッテリー…リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
- 連続使用時間…(強)42分、(標準)48分、(弱)68分
- 吸込仕事率…(強)35W、(標準)26W、(弱)14W
- 騒音値…75dB
- サイズ(ハンディー時)…438×114×153(H)mm
- 重量…1.5kg ●充電時間…約30分
- 紙バック不要 ●LEDライト付
- 付属品…床用ノズル、延長管、すき間ノズル
- 床用ノズルの改良により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズで段差も乗り越えやすい。

[充電式] ハンディークリーナー [乾湿両用]



紙バック不要

品番	使用電池	税抜価格
EA899HC-12	18V仕様	12,700円

オプション

品番	税抜価格	
EA813HF-17B	バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-10B	充電器	18,700円

集じん容量:0.67ℓ(吸水:0.11ℓ)

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) (工具本体にて自動切替)
- 連続使用時間…48分
- 吸込仕事率…22W ●サイズ…497×146×121mm
- 重量…0.85kg ●充電時間…約25分
- 付属品…ブラシ付ノズル、へら付ノズル、すき間ノズル

[充電式] ハンディークリーナーセット



紙バック不要

品番	使用電池	税抜価格
EA899HC-112C	18V仕様	57,300円
EA813HF-17B	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-10B	替充電器	18,700円

集じん容量:0.67ℓ(吸水:0.11ℓ)

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) (工具本体にて自動切替)
- (セット内容)
 - ・ハンディークリーナー (EA899HC-12)
 - ・バッテリー
 - ・充電器
 - ・手提げバッグ

手提げバッグ



品番	サイズ(W×D×H(mm))	重量	税抜価格
EA927AT-51	820×205×210	1kg	3,900円

- 充電式ハンディークリーナーの収納バッグに。
- 表側にはファスナー付ポケット付
- 内側には小物ポケット、コードまとめバンド付

ESCO Webカタログ

「SAKKEY」