

【銅・真鍮・ステンレス管用】 チューブカッター(クイックセット)
(ドイツ)

●クイックセット仕様…可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます



品番	適用	適合管外径	全長 (mm)	税抜価格
EA203K	銅管 真鍮管 ステンレス管	1/4"~1 3/8" (6~35mm)	180	13,600円

EA203K-11 替刃(1枚) 2,410円
(銅管・真鍮管・ステンレス管用)

EA203K-12 替スクレーパー(1組) 1,210円

●軸部にガイドローラー付きで、らせん切りを防ぎます。
●刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽いついでスムーズに作業が行えます。
●バリ取り用スクレーパー内蔵
●スベア替刃(1枚)付



【銅・真鍮・ステンレス管用】 チューブカッター(クイックセット)
(ドイツ)

●クイックセット仕様…可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます



品番	適用	適合管外径	全長 (mm)	税抜価格
EA203K-21	銅管 真鍮管 ステンレス管	1/4"~3" (6~76mm)	256	18,800円


EA203K-11 替刃(1枚) 2,410円
(銅管・真鍮管・ステンレス管用)

EA203K-22 替スクレーパー(1組) 1,500円

●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断
●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWAケーブルのストリッピング作業に使用可能
●工具なしで切断ホイールをすばやく交換
●ハンドルに予備の切断ホイールを収納
●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ

ステンレスパイプカッター
(アメリカ)

●ベアリング入りでステンレスパイプをスムーズに切断します



品番	適合管外径	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA203RV	呼: 6~35mm (1/4"~1 3/8")	162	400	9,710円
EA203RW-1	替刃(1枚)			3,750円

ステンレスパイプカッター

●ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません
●スベア替刃1枚付



品番	適合管外径	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA203S	呼: 4.5~30mm (3/16"~1 1/8")	122	241	5,020円
EA203-13	ステンレス管用替刃(5枚)			3,570円

ステンレスパイプカッター
(アメリカ)

●ベアリング入りでステンレスパイプをスムーズに切断します



品番	適合管外径	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA203RW	呼: 6~67mm (1/4"~2 5/8")	210	680	18,100円
EA203RW-1	替刃(1枚)			3,750円

ミニステンレスパイプカッター

●ヘッド部にベアリングを内蔵、軽いついで抜群の切れ味




品番	適合管外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA203TA-4	4~28	93	175	6,620円
EA203TA-21	替刃(1枚)			2,700円

旧ステンレス管パイプカッター替刃

品番	替刃型式	税抜価格
EA203RS-1	96397(E-1525) (1枚)	3,150円

パイプカッター(4枚刃)
(アメリカ)



品番	適合管外径	重量 (kg)	税抜価格
EA339R	呼: 20~50mm (3/4"~2")	3.1	42,500円

品番	標準刃	税抜価格
EA339R-1	標準刃	2,620円
EA339R-2	ステンレス刃	3,150円
EA339R-3	耐久型標準刃	2,870円

パイプカッター(チェーン式)
(アメリカ)


●頭上や既設管の切断に最適です
●陶管、ねずみ錆管、セメント管用



品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA339RD	φ38~101	292	6.1	126,800円

パイプカッター(チェーン式)
(アメリカ)

●平行配管、狭い場所でのカッティングが楽です。



品番	適合管サイズ	全長	税抜価格
EA339V-2	9~75mm (3/8"~3")	530	104,000円

●食い込みを防ぐロングテーパードesign
●ロングテーパードesign
●重量…5.2kg ●5枚刃

ステンレス鋼管用リマー

●ステンレス管・銅管(アメリカ)等の内面・外面のバリ取りが可能



品番	適合管外径 (mm)	サイズ (mm)	税抜価格
EA207BS	3~38	φ66×67	9,650円

●材質…プラスチック(本体)

パイプリーマー(内外兼用)

●材質…アルミ



品番	適合管外径 (mm)	サイズ (mm)	税抜価格
EA207CK-38A	8-38	φ48×61	7,410円
EA207CK-56A	10-54	φ67×85	8,960円

●ステンレス管・銅管等の内面・外面のバリ取りに

ステンレスパイプカッター(ベアリング入)

●ヘッド部にベアリングを内蔵、軽いついで抜群の切れ味



品番	適合管外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA203TA-5	5~34	150	350	7,550円
EA203TA-6	6~42	180	400	10,300円
EA203TA-12	12~67	330	870	16,400円
EA203TA-22	替刃(1枚)			2,980円

パイプカッター(1枚刃)
(アメリカ)



品番	適合管外径	重量 (kg)	税抜価格
EA339RC	呼: 3~50mm (1/8"~2")	3.2	36,100円

パイプカッター(ラチェット式)

●2つの補助ローラーはカッターに交換可能で3枚刃にする事で360°回転が出来ない場所にも対応できます



品番	標準刃	税抜価格
EA339R-1	標準刃	2,620円
EA339R-2	ステンレス刃	3,150円
EA339R-3	耐久型標準刃	2,870円

パイプカッター(ラチェット式)

●鋼管・ステンレス鋼管用
●ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業できます。
●自動送り機構
●工場施設などで使用される厚肉3.0mmまでのステンレス鋼管の切断に対応。
●刃はEA339AB-4(1.5mm厚以上用)が標準で付属しています。



品番	適合管外径	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA339A-3	φ16~35mm	240	960	41,600円
EA339AB-3	φ35~66mm	335	1750	62,500円

品番	適合管外径	重量 (kg)	税抜価格
EA339AB-2	ステンレス鋼管用 (1.5mm厚以下)		2,370円
EA339AB-4	鋼管・ステンレス鋼管用 (1.5mm厚以上)		2,370円

鉄管用バーリングリーマー
(イギリス)

●8枚刃のため、面取りが綺麗に行えます
●電気ドリル用
●シャンクサイズ…1/2" (12.7mm)



品番	適合サイズ (水道管)	全長 (mm)	税抜価格
EA207ZA	1/4"~1 1/4"	115	16,100円

●8枚刃のため、面取りが綺麗に行えます

パイプカッター(1枚刃)
(スペイン)



品番	適合管外径	重量 (kg)	税抜価格
EA339GA-11	呼: 10~42mm (1/2"~1 1/4")	1.1	11,300円
EA339GA-21	呼: 10~60mm (1/2"~2")	2.4	14,800円

パイプカッター
(アメリカ)

●素早いスライド調整が可能です



品番	適合管外径	重量 (kg)	仕様	税抜価格
EA339RE	呼: 25~80mm (1"~3")	6.9	1枚刃	62,400円
EA339RF-1	呼: 50~100mm (2"~4")	8.2	1枚刃	93,200円
EA339RF-2	呼: 50~100mm (2"~4")	8.2	3枚刃	93,200円

パイプカッター(ラチェット式)

★補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
●2つの補助ローラーはカッターに交換可能で3枚刃にする事で360°回転ができない場所にも対応できます。(RE-RF-1)




品番	標準刃	税抜価格
EA339R-11	標準刃	3,670円

品番	適合管外径	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA339B	15.88~35mm (13~25)	240	960	39,200円
EA339BB	35~66mm (30~50)	335	1650	58,000円

品番	替刃(1枚)	税抜価格
EA339BB-1	替刃(1枚)	2,360円

バーリングリーマー
(イギリス)

●8枚刃のため、面取りが綺麗に行えます
●電気ドリル用
●シャンクサイズ…1/2" (12.7mm)



品番	適合サイズ (水道管)	全長 (mm)	税抜価格
EA207ZB	1/4"~1 1/4"	116	13,200円

*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。