

### 電動ねじ切り機



品番	ねじ切り能力	税抜価格
EA350XB-1	1/4B~2B (8A~50A)	453,000円

●色の品番はメーカー直送品です。REX  
●モーター…単相100V・600W シリウスモーター(ブレーキ付)  
●無負荷回転数…42rpm ●自動切上  
●オイルタンク容量…2.5ℓ ●重量…46kg  
●サイズ…620×400×395(H)mm

### 電動ねじ切り機



品番	ねじ切り能力	税抜価格
EA350XC-2B	1/4B~3B (8A~80A)	567,000円

●色の品番はメーカー直送品です。  
●無負荷回転数…31rpm ●サイズ…770×480×405(H)mm ●重量…65kg  
●オイルタンク容量…4.0ℓ ●自動切上

●モーター…単相100V・600W  
シリウスモーター(ブレーキ付)

リーマの形状  
食い込みの少ない  
コーン形状になっています。  
(2枚刃採用)

リーマホルダー…送りハンドルの設置が簡単に!  
ねじ込み式ピンを採用。

ローレットピンを採用。  
(巻くときの長さをしました)

REX

### ねじ切りセット(ラチェット式)



品番	ねじ切能力	税抜価格
EA350EA	3/8"~2"	77,500円

●携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせたハンドル長を調整できます  
●本体全長…900mm(380~640mmに調整可能)  
●付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)…3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・2"  
●重量…13.6kg ●ケース付



品番	付属ダイヘッド&チェザー	税抜価格
EA350EC	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"	43,200円

●携帯性に優れ、ねじ切りサイズに合わせてハンドル長を調整できます  
●本体全長…600mm(350mmに調整可能)  
●重量…5.5kg ●ケース付

### ダイヘッド&チェザー

(スペイン)

●対応機種…  
EA350EA-EC  
IEEA350-ED-EH-1-EH-2

品番	サイズ	税抜価格
EA350EB-2	1/4"	6,260円
EA350EB-3	3/8"	6,260円
EA350EB-4	1/2"	6,260円
EA350EB-6	3/4"	6,260円
EA350EB-8	1"	6,850円
EA350EB-12	1 1/4"	8,080円
EA350EB-14	1 1/2"	13,600円
EA350EB-16	2"	13,600円

品番	サイズ	税抜価格
EA350EB-102	1/4"	3,340円
EA350EB-103	3/8"	3,340円
EA350EB-104	1/2"	3,340円
EA350EB-106	3/4"	3,340円
EA350EB-112	1 1/4"	4,620円
EA350EB-114	1 1/2"	5,350円
EA350EB-116	2"	6,570円

### パイプスタンド



品番	高さ調節 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA348RB	510~960	9.5	19,100円

折りたたみ式  
EA348RB-5 510~960 9.5 26,600円

品番	最大能力	税抜価格
EA348RB-3	300A(12")	33,200円

### ねじ切セット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	税抜価格
EA350SA-1	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"	38,000円

●水道管やガス管のねじ切り加工に  
●ねじ切能力…1/2"~1 1/4" ●本体全長…545mm  
●重量…5.5kg ●樹脂ケース付

### ねじ切り加工用切削オイル



品番	内容量	税抜価格
EA920AK-28	1ℓ	1,750円

●粘度(ISO VG)…15  
●パイプのねじ切り加工用切削油、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。

### ボールヘッドパイプスタンド



品番	高さ調整 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA348DB-1	770~1240	12.8	40,800円

●パイプ能力…42~450mm  
●最大荷重…500kg  
●スチール製

### ローラーヘッドパイプスタンド



品番	高さ調整 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA348RB-15	740~1120	8.6	32,600円

★ローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けすることができます。

### ねじ切リセット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	税抜価格
EA350RV	1/2"・3/4"・1"	36,500円

チェザー(替刃/2個1組)

品番	サイズ	税抜価格
EA350RV-15	1/2"	5,500円
EA350RV-20	3/4"	5,500円
EA350RV-25	1"	5,500円

オプションチェザー(2個1組)

品番	サイズ	税抜価格
EA350RV-8	1/4"	5,500円
EA350RV-10	3/8"	5,500円
EA350RV-32	1 1/4"	5,500円

●ねじ切能力…1/4"~1 1/4"  
●用途…水道・ガス管  
●本体全長…620mm ●重量…4.2kg ●ケース付

### 脚付チェーンパイプパイプ



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348BF-1	6A~150A (1/8"~6")	19.6	69,000円

●材質…FCD450  
●テーブル高さ…815mm  
●3/4"までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付

### パイプサポート



品番	高さ調整 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA348RB-21	590~840	10.4	106,500円

●最大能力(パイプ)…150A(6")  
●耐荷重…1134kg  
●スチール製  
●台座直径…530mm

### パイプスタンド



品番	高さ調整 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA348RB-26	660~1070	13.2	80,000円

●高さ調整可能で、ねじ切り、溝加工、その他パイプ加工作業に最適です  
●最大能力(パイプ)…300A(12")  
●耐荷重…1134kg  
●スチール製  
●台座直径…530mm

### チェザー(替刃/4個入)

品番	サイズ	適用機種	税抜価格
EA350XC-9	1/2"~3/4"	IEEA350XC-2、2A、EA350XC-2B	12,000円
EA350XC-11	1"~2"	EA350XB-1、EA350XC-2B	16,900円
EA350XC-12	2 1/2"~3"	EA350XB-1、EA350XC-2B	16,900円

### ねじ切セット(ラチェット式)



品番	付属ダイヘッド&チェザー	税抜価格
EA350SA-4	1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2"	77,500円

●水道管やガス管のねじ切り加工に  
●ねじ切能力…1/2"~2"  
●本体全長…870mm  
●重量…10.5kg  
●樹脂ケース付

### ダイヘッド&チェザー

品番	サイズ	税抜価格
EA350SB-2	1/4"	6,610円
EA350SB-3	3/8"	6,610円
EA350SB-4	1/2"	6,610円
EA350SB-6	3/4"	6,610円
EA350SB-8	1"	7,680円
EA350SB-12	1 1/4"	8,480円
EA350SB-13	1 1/2"	13,600円
EA350SB-16	2"	13,600円

●対応機種…  
EA350SA-1(EA350SB-2~12に適合)  
SA-4(EA350SB-2~16に適合)  
IEEA350SB(6002206)

### 替チェザー(4個)

品番	サイズ	税抜価格
EA350SB-102	1/4"	4,590円
EA350SB-103	3/8"	4,590円
EA350SB-104	1/2"	4,590円
EA350SB-106	3/4"	4,590円
EA350SB-108	1"	4,590円
EA350SB-112	1 1/4"	4,590円
EA350SB-113	1 1/2"	7,400円
EA350SB-116	2"	7,400円

### スタンド付パイプパイプ



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348BE-6	6A~65A (1/8"~2 1/2")	13.6	33,300円

●鋳鉄製  
●テーブル高さ…1035mm

防爆工具

配管工具  
セット

樹脂  
配管用  
工具

ステンス  
フレキ管用  
工具

スチール管  
配管工具

プライヤー

パッキン  
ツール

ドレン  
クリーナー

点検  
ライト  
ミラー

BESTECH  
ツール

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー

点検  
ライト  
ミラー