

スィベル

●材質…スチール



品番	耐荷重 (kN)	サイズ(mm)			税抜価格
		A	B	C	
EA629CA-2	5.9	72	22	11	6,280円
EA629CA-3	9.8	85	26	13	7,570円
EA629CA-4	14.7	100	32	15	10,000円
EA629CA-5	19.6	112	36	17	11,000円

ハイブリッドスィベル

●サイズ… 205×80mm IKURATOOLS



品番	最大安全荷重	税抜価格
EA629CF-1	9.8kN	59,500円

●ケーブルと予備ロープを同時に牽引できるハイブリッドタイプ

スィベル用ロープコネクター

(アメリカ) ●25.4mmまでのケーブルを引っ張れます



品番	耐荷重 (kN)	対応品番	税抜価格
EA629GX-21A	22.2	EA629GZ-2	84,800円
EA629GX-22A	31.1	EA629GZ-3	99,900円
EA629GX-24A	44.4	EA629GZ-5	118,400円

●ボディサイズ…50.8×119mm
●車輪径…φ41mm ●車輪幅…27mm ●スチール製
●EA629GZ-2～5と合わせて使用します。

[ステンレス製]スィベル

(アメリカ)

品番	耐荷重 (kN)	全長 (mm)	溝幅 (mm)	税抜価格
EA629GZ-1	11.1	89	9.5	56,600円
EA629GZ-2	22.2	105	12.7	86,900円
EA629GZ-3	31.1	115	14.3	92,900円
EA629GZ-4	44.4	138	15.9	111,100円
EA629GZ-5	66.7	167	19.1	140,800円

●ロープとケーブルともつれるのを防ぎます
●オールステンレス製

強力型スィベル(ステンレス製)



品番	サイズ(mm)				使用荷重 (kg)	税抜価格
	A	B	C	D		
EA638FG-1	10	17	13	21	1350	10,500円
EA638FG-2	15	23	17	32	2700	14,400円
EA638FG-3	22	39	27	39	4500	41,900円

●ステンレス製で錆びにくい
●材質…SUS304

ロープクレビス

(アメリカ)



品番	耐荷重 (kN)	全長 (mm)	溝幅 (mm)	税抜価格
EA629GX-2	44.4	89	18	22,100円

●ロープとロープの接続用
●スチール製

ケーブルグリップキット

(アメリカ) GREENLEE/KELLEMS



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626GS	0.4	φ6.2~9.1	108	61,300円
	0.8	φ9.2~12.6	177	
	1.1	φ12.7~15.5	215	
	1.7	φ15.6~18.9	254	
	2.4	φ19~25.3	254	
	3.4	φ25.4~31.5	292	

●スチール製 (6本組価格)

ケーブルグリップ

(アメリカ)

品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626GF-6	0.3	4.8~6	108	8,030円
EA626GF-9	0.4	6.2~9	108	7,680円
EA626GF-13	0.8	9~13	178	9,030円
EA626GF-16	1.1	13~16	216	9,780円
EA626GF-19	1.7	16~19	254	10,700円
EA626GF-25	2.4	19~25	254	12,000円
EA626GF-32	3.4	25~32	292	12,200円
EA626GF-38	6.0	32~38	533	21,400円
EA626GF-51	6.0	38~51	584	21,900円
EA626GF-64	7.5	51~64	635	26,300円
EA626GF-76	9.4	64~76	686	31,200円
EA626GF-89	13.0	76~89	762	39,700円
EA626GF-101	13.0	89~101	813	44,100円

●垂鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
●6～32はゴムカバー付です。
●スチール製

ケーブルグリップ[強力型]

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626GG-16	4	12.7~15.5	533	31,800円
EA626GG-19	4.9	15.6~18.9	610	31,900円
EA626GG-25	6	19~25.3	610	32,800円
EA626GG-38	8.7	25.4~38	610	33,200円
EA626GG-51	14.5	38.1~50.7	610	36,800円
EA626GG-64	16.4	50.8~63.3	610	39,300円
EA626GG-76	21.7	63.5~76.1	610	44,000円
EA626GG-89	21.7	76.2~88.8	610	48,000円
EA626GG-101	27.5	88.9~101.3	660	54,200円

●垂鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
●A部はフレキシブル ●中作業用
●スチール製

ケーブルグリップ[強力型]

(アメリカ)




品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626GK-16	4.9	12.7~16	406	40,100円
EA626GK-19	6.0	15.6~19	406	41,400円
EA626GK-25	8.5	19~25	813	47,000円
EA626GK-38	14.5	25~38	838	49,600円
EA626GK-51	14.5	38~51	864	57,100円
EA626GK-64	24.1	51~64	914	67,200円
EA626GK-76	29.3	64~76	965	80,300円
EA626GK-89	36.5	76~89	965	92,600円
EA626GK-101	42.7	89~101	1041	105,900円
EA626GK-114	42.7	101~114	1067	119,500円
EA626GK-126	42.7	114~126	1473	152,700円

●垂鉛メッキしたスチールを網目に二重で織って作られています
●スチール製
★先端スィベル付

プーリンググリップ[ねじ止め式]

(アメリカ)




品番	引張強度 (kN)	適合ケーブル (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA626HA-1	7.7kN	16mm以下	270	8,720円

●ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい
●ワイヤー線径…6.3mm
●スチール製

プーリンググリップ[ねじ止め式]

(アメリカ)




品番	引張強度 (kN)	適合ケーブル (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA626HA-2	14.5kN	16.0mm以下	600	12,800円

●1度に2本のケーブルが引けます
●ワイヤー線径…6.3mm
●スチール製

プーリンググリップ

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626B-11	2.08	13~15	406	3,960円
EA626B-14	3.93	25~31	508	4,170円
EA626B-15	3.93	32~38	533	4,270円
EA626B-17	6.30	51~63	635	5,160円
EA626B-20	10.9	89~101	813	8,340円

●軽作業用
●フレキシブルアイ付
●スチール製

プーリンググリップ


(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626B-31	3.34	13~15	533	6,200円
EA626B-36	13.7	51~63	914	9,690円
EA626B-37	18.2	64~76	914	11,000円
EA626B-38	18.2	76~89	914	12,300円

●万能タイプ
●スチール製

ケーブルグリップ[ステンレス製]



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626J-31	1.5	7~12	270	6,110円
EA626J-32	2.3	13~18	320	6,650円
EA626J-33	3.6	18~24	400	8,250円
EA626J-34	6.0	25~35	460	9,020円
EA626J-35	13	35~48	670	14,400円
EA626J-36	13	49~60	810	16,300円
EA626J-37	13	60~75	920	18,300円

●ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海や水中での配線作業に最適です。
●材質…ワイヤー部:SUS304
ロック部:アルミ

ケーブルグリップ[強力型]



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626J-41	4.7	8~12	560	10,200円
EA626J-42	7.1	14~23	650	11,200円
EA626J-43	8.8	24~33	760	12,400円
EA626J-44	17.6	34~44	800	16,400円
EA626J-45	20.7	45~58	870	18,300円
EA626J-46	20.7	59~68	980	19,900円
EA626J-47	37.0	69~80	1080	27,200円

●メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます
●フレキシブルアイ付
●スチール製
●ワイヤーも引れます。

プーリンググリップ

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626B-45	22.6	32~38	1422	13,900円
EA626B-46	22.6	38~44	1524	14,700円
EA626B-48	35.5	51~63	1270	27,600円
EA626B-50	35.5	76~89	1372	29,100円
EA626B-51	35.5	89~101	1422	32,700円

●メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます
●フレキシブルアイ付
●スチール製
●ワイヤーも引れます。

ケーブルグリップ

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626J-1	1.5	7~12	270	4,050円
EA626J-2	2.3	13~18	320	4,130円
EA626J-3	4.5	18~24	400	5,430円
EA626J-4	7.0	25~35	460	5,730円
EA626J-5	10.0	35~48	670	10,500円
EA626J-6	10.0	49~60	810	10,800円
EA626J-7	10.0	60~75	920	14,000円
EA626J-8	15.9	75~90	950	19,100円
EA626J-9	24.9	90~115	1130	22,000円

●材質…スチールワイヤー
●各種電線ケーブルのけん引作業に

プーリンググリップ[中間型]

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626BA-1	1.93	19~25	305	3,960円
EA626BA-4	4.89	38~44	432	5,210円
EA626BA-8	10.7	76~89	533	8,390円
EA626BA-9	10.7	89~101	559	9,330円

●電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します
●スチール製
●ケーブルの端がアクセスする時に。

プーリンググリップ[中間型]

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626BA-12	1.33	16~19	203	2,810円
EA626BA-13	1.63	19~25	254	3,020円
EA626BA-14	2.52	25~31	305	3,280円
EA626BA-17	5.63	44~51	406	4,220円
EA626BA-18	6.67	51~63	483	4,530円
EA626BA-19	8.15	64~76	508	4,990円
EA626BA-20	8.90	76~89	533	6,100円
EA626BA-21	8.90	89~101	610	6,830円

●ケーブルの中間より引っ張る事ができます
●スチール製

ケーブルグリップ[中間型]



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626J-21	7.5	25~35	460	6,650円
EA626J-22	13.9	35~48	670	12,100円
EA626J-23	15.9	49~60	810	13,400円
EA626J-24	19.9	60~75	920	16,000円
EA626J-25	19.9	75~90	950	19,100円
EA626J-26	31.5	90~110	1130	22,500円

●材質…スチールワイヤー
●ケーブルの途中から装着可能です。
●縫い合わせワイヤーで織り込んで使用します。

ケーブルグリップ[中間型]

(アメリカ)



品番	作業引張強度 (kN)	ケーブルサイズ (φ mm)	メッシュ長 (mm)	税抜価格
EA626GC-16	1.3	12.7~16	152	15,100円
EA626GC-19	1.6	16~19	203	15,700円
EA626GC-25	1.9	19~25	254	16,800円
EA626GC-32	3.0	25~32	304	17,900円
EA626GC-38	4.0	32~38	355	19,600円
EA626GC-44	5.1	38~44	381	21,300円
EA626GC-51	6.7	44~51	406	22,600円
EA626GC-64	8.0	51~64	482	24,300円
EA626GC-76	9.7	64~76	508	26,600円
EA626GC-89	10.6	76~89	533	31,700円

●ケーブルの中間に取り付け、途中で引張る事ができます
●スチール製

電気工事用
工具セット
地下
ケーブル用
道具
電設用
工具
通線用
道具
大型
ケーブル用
ハンドツール
電柱作業
絶縁道具
絶縁
保護具・
工具
モール・
ケーブル
カッター

ケーブル
ストリッパー
圧着
ペンチ
ペンチ・
プライヤー・
ニッパー
精密
ニッパー・
プライヤー
コンビ
ネーション
プライヤー
バイス
プライヤー
スナップ
リング
プライヤー

工事
現場用
作業灯