

ストリッパーセット

(ドイツ)
●携帯に便利な
アタッチメン
トの樹脂
ケース付



品番	能力	税抜価格
EA580WE-100A	ケーブル: $\phi 4 \sim 28\text{mm}$ ケーブル: $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 同軸: $\phi 4.8 \sim 7.5\text{mm}$ ワイヤー: $0.2 \sim 6.0\text{mmf}$ (4本組)	11,200円

●ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。

ワイヤーストリッパー (簡易圧着・カッター付)

(ドイツ)

品番 能力 税抜価格

EA580WC 0.5~6.0mmf 7,490円

●挟んでスライドさせるだけの簡単操作
●全長...160mm
●フェルル端子用簡易圧着付
(0.5~2.5mm $\cdot$ 4.0~6.0mm)
●カッター能力... $\phi 3.0\text{mm}$ (銅・アルミ)

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WE-35 $\phi 28 \sim 35\text{mm}$ 2,470円

EA580WE-50 $\phi 35 \sim 50\text{mm}$ 2,590円

EA580WE-16A 替刃 400円

●一般的な全ての丸型ケーブルに
対して縦割・横割が行えます
●全長...35~160mm
-50~180mm
●切り込み深さ調整可能

同軸ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 能力(同軸) 税抜価格

EA580WM RG58/3D-2V 3,440円

EA580WM-1 替刃 1,780円

●同軸ケーブルの被覆剥き、コネク
ター差し込み、取付け・取外しなど
の同軸ケーブルの作業をこの製品
一つで行えます
●全長...125mm
●ケーブルサイズ... $\phi 6.0 \sim 8.0\text{mm}$

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-8 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 5,560円

●一般的な全ての丸型および防湿型の設置
ケーブルを、直径 $\phi 8.0\text{mm} \sim 13\text{mm}$ の範囲で
剥がします
●全長...130mm
●防水ケーブルの他、AWG16~14に対応しています。

コルゲートチューブカッター

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KC-30 $\phi 13 \sim 32\text{mm}$ 6,660円

●内部の電線を傷つけないで
コルゲートチューブを切断できます
●全長...100mm
●ワイヤーストリッパー付
(直径:0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4.0mm)
●サイドに被膜剥ぎ取り付

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580W $\phi 4 \sim 13\text{mm}$ 2,590円

●縦割りができます
●全長...138mm

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WE-1 $\phi 4 \sim 28\text{mm}$ 1,780円

EA580WE-16A 替刃 400円

●フックナイフ付
●全長...185mm

ケーブルストリッパー (フックナイフ付)

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WF $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 3,330円

EA580WF-1 替刃 1,280円

●ケーブルの縦割・横割と
ワイヤーの単線剥きに
対応したマルチタイプ
●全長...125mm
●ワイヤーストリッパー付
(0.5・0.8・1.5・2.5・4.0・6.0mm)
●フックナイフ付

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 能力 税抜価格

EA580WR $\phi 4.5 \sim 29\text{mm}$ 14,800円

EA580WR-1 替刃 5,860円

●ラウンド、スパイラル、
縦方向の切断が可能
●全長...140mm
●切り込み深さ...0~3mm(調整可)

ケーブルストリッパー (マルチタイプ)

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-9 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 8,120円

●同軸ケーブルやデータケーブルにも対応した
マルチタイプ
●全長...135mm
●手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580AG-11 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 1,830円

●全長...122mm ●同軸ケーブル(RG59・RG6)対応

ケーブルストリッパー

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580TC 14~200mm (CV・CVTケーブル) 4,620円

EA580TC-1 替刃(1枚) 1,240円

●幹線の分岐接続(T型スリーブ)
の中間むきにも便利です。
●すばりくいエラストマー
グリップ

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WA $\phi 4 \sim 28\text{mm}$ 5,960円

EA580WA-1 替刃 940円

●軽く扱いやすく、切れ味バツガン
●全長...160mm

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WE-3 $\phi 4 \sim 28\text{mm}$ 1,960円

EA580WE-4B 替刃 400円

●フックブレード付
●全長...140mm

ワイヤーストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WG $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 3,730円

●全長...150mm
●ワイヤーストリッパー付
(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm)
●カッター能力... $\phi 2.6\text{mm}$ 以下

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-4 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 4,820円

●一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケー
ブルを、直径 $\phi 8.0\text{mm} \sim 13\text{mm}$ の範囲で剥がします
●全長...125mm
●コンジット線、配電線にも使用できます。

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-15 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 9,050円

●コンジット線、配電線にも使用できます
●全長...125mm

ケーブルリッパー

(アメリカ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580DE-30 12/2~14/2 (NMケーブル) 1,100円

●NMケーブルの皮むきに
●全長...160mm

ワイヤーストリッパー (ばね付)

(アメリカ)

品番 能力(単線) 税抜価格

EA580AB-1 0.60~0.80~1.0~1.3~1.6~2.0~2.6mm 2,940円

EA580AB-2 0.40~0.50~0.65~0.80~1.0~1.3mm 2,940円

EA580AB-3 0.25~0.32~0.40~0.50~0.60~0.80mm 3,660円

●先端はプライヤー型
●全長...160mm
●バネ付 ●ビスカッター付

ばね付

ばね付マークのあるプライ
ヤー・ペンチ・ニッパー等
は、ばねの作用で先端が開
き、握力の負荷を軽減する
ため、連続作業が快適に行
えます。

ワイヤーストリッパー

(ドイツ)

品番 能力 税抜価格

EA580WB 0.5~6.0mmf 2,770円

EA580WB-1 替刃 880円

●軽く扱いやすく、
切れ味バツガン
●全長...160mm ●カッター能力...6.0mmf

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580WE-4 $\phi 4 \sim 28\text{mm}$ 2,470円

EA580WE-4B 替刃 400円

●軽く扱いやすく、切れ味バツガン
●全長...140mm
●ワイヤーストリッパー付(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm)

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 能力 税抜価格

EA580WH $\phi 6 \sim 13\text{mm}$ 2,290円

●丸みを帯びたヘッド
は、手の届きにくい
スペースでの作業に
最適です
●全長...140mm

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-7 丸型: $\phi 4 \sim 13\text{mm}$ 5,080円

●一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケー
ブルを、直径 $\phi 4.0\text{mm} \sim 13\text{mm}$ の範囲で剥がします
●全長...125mm
●ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラット
ケーブル、AWG20~16~14に対応しています。

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番 ケーブルサイズ 税抜価格

EA580KB-16 $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ 6,790円

●一般的な全ての丸型ケーブルを、直径
 $\phi 8.0\text{mm} \sim 13\text{mm}$ の範囲で剥がせます
●全長...175mm

ケーブルストリッパー (CV用)

品番 能力(単心) 税抜価格

EA580MR-1 38~60mmf 7,840円

替刃

EA580MR-2 38mmf 1,880円

EA580MR-3 60mmf 1,880円

●ワンタッチ
で替刃交換
可能

ワイヤーストリッパー (ばね付)

(アメリカ)

品番 能力(単線) 税抜価格

EA580AD-13 1.02~1.29~1.63~2.05~2.59mm 3,840円

EA580AD-14 1.63~2.05~2.59~3.26~4.12mm 3,770円

●先端はプライヤー型
●全長...187mm ●バネ付 ●ビスカッター付