

強力型電工ペンチ(圧着付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線	VA線	
EA534DC-200	202	3.4	4.0	20×3φ	3,990円
EA534DC-225	232	3.6	4.0	26×3φ	4,500円

●圧着能力…2.0~5.5mm
●薄型ヘッド・軽量モデル
●グリップエンドにセーフティループの取付穴を設けた安全対策仕様

強力型ラジオペンチ(砲金構造)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA537B-15	164	1.6	2.0		3,160円

●砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現
●強力型設計のハードユース仕様
●水に濡れても滑らない高級グリップ

先曲ショートノーズラジオペンチ(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線		
EA537GN-11	115	1.0	1.5		3,270円

●先端ギザなし
●細く短い先端形状で精密な作業に最適です。
●ばね付で連続作業が楽に行えます。

薄刃ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		銅線	VVF/VA線		
EA536DF-17	175	3.5	2.6×3φ		4,210円
EA536DF-20	200	3.5	2.6×3φ		4,430円

●電気工事でのVVF/VA線の切断に最適です。

強力型電工ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線	VA線	
EA536GA-175	185	2.5	3.5	2.6×3φ	4,400円

●テコの原理を活かした強力型で小型ながら200mmクラスを超える切断能力を実現
●ばね付で連続作業が楽に行えます。
★VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも簡単に切断できます。
●平らな刃面のフラットタイプ

電工ニッパー(砲金構造)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA536GE-150	163	2.3	1.8		3,030円
EA536GE-175	188	2.3	2.0		3,480円

●ビニールコードの皮むき穴付(φ1.8mm)
●砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー

プラスチック用極細ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		樹脂	φ2.0		
EA536DG-150	150				5,010円

●ラウンド刃 ●バネ付
●刃先を絞った極細仕様
●狭所での作業に

ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		硬線	軟線		
EA537BE-140	143	1.4	1.8		2,370円
EA537BE-170	173	2.0	2.3		2,560円
EA537BE-200	203	2.0	2.3		2,970円

●幅広い用途に使用可能な基本タイプ

ラジオペンチ(砲金構造)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA537BK-15	163	1.6	2.0		2,860円

●砲金サンドイッチ構造を可動部に採用、滑らかな開閉と高耐久を実現

ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線		
EA537GN-150	150	0.8	1.2		2,250円

●60°ベンド型

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線		
EA537GP-150	150	0.8	1.2		2,250円

●先端部が細いので狭い場所での作業に最適です。

強力型電工ニッパー(鏡面仕上)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線	VA-VVF	
EA536DF-175S	183	2.0	3.0	2.0×3φ	3,560円
EA536DF-175R	183	2.0	3.0	2.0×3φ	3,700円

●刃部鏡面仕上げでVA線をフラットに切断!

電工薄刃ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線	VA線	
EA536GB-20	203	2.5	3.5	2.6×3φ	4,490円

●ばね付で連続作業が楽に行えます。
●刃角度を鋭角に仕上げ、太い線・細い線もシャープに切断、細かな作業にも使用できます。
●切り口がフラットに仕上がる薄刃タイプ
●丸い刃先のスタンダードタイプ
●VA線(VVF線)三心ケーブルを一度で楽々切断可能、作業効率に優れています。

電工ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA536GF-125	133	2.0	1.6		2,270円
EA536GF-150	163	2.3	1.8		2,410円
EA536GF-175	188	2.3	2.0		2,760円

●刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(φ1.8mm)

[60°]先曲ラジオペンチ

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		硬線	軟線		
EA537BF-170	165	1.6	2.0		2,860円
EA537BF-200	191	2.0	2.3		3,270円

●先端60°ベンド
●狭い所に便利な先曲がりタイプ

ラジオペンチ(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線		
EA537DK-125	142	1.5	2.6		2,760円
EA537DK-150	160	1.5	2.6		2,900円

●ばね付で連続作業が楽に行えます。
●軟鉄線や銅線を切る・曲げる・ねじる・挟む作業に最適です。

強力型ラジオペンチ(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA537W-150	163	2.0	1.6		2,410円

●強力型設計のハードユース仕様
●ばね付で連続作業が楽に行えます。
●プライヤーと同じくわ部で、ボルトやナット、パイプ類を回すのに便利です。

穴付斜ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線		
EA536DJ-125	132	1.2	2.0		3,410円
EA536DJ-150	157	1.2	2.6		3,560円

●ラウンド刃
●ストリッパー能力…φ0.8・φ1.6mm
●刃に角度がついている為、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。

電工薄刃ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線	VA線	
EA536GB-200	203	2.5	3.5	2.6×3φ	4,400円

●ばね付で連続作業が楽に行えます。
●刃角度を鋭角に仕上げ、太い線・細い線もシャープに切断、細かな作業にも使用できます。
●切り口がフラットに仕上がる薄刃タイプ
●VA線(VVF線)三心ケーブルを一度で楽々切断可能、作業効率に優れています。

電工ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線	より線	
EA536GG-125	133	2.0	1.6	2.0	2,370円
EA536GG-150	163	2.3	1.8	2.3	2,520円

●刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(φ1.8mm)
●開口を楽にするコイルスプリング付

プラスチック用斜ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		樹脂	φ5.0		
EA536DH-150	150				3,850円

●ラウンド刃
●ピンゲートやトンネルゲートなどの仕上げに
●切断物に平行に当たる様に刃が付いているので、狭所での作業に最適です。

ラジオペンチ(砲金構造・蓄光ハンドル)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		硬線	軟線		
EA537BG-150	164	1.6	2.0		3,160円

●砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ
●アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。

ショートノーズラジオペンチ(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線		
EA537GN-1	120	1.0	1.5		2,250円

●細く短い先端形状で精密な作業に最適です。
●ばね付で連続作業が楽に行えます。

[超硬刃付]強力型ニッパー

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		鉄線	銅線	ビブ線	
EA536DA-150	150	2.0	3.0	1.2	7,840円
EA536DA-175	175	2.0	3.0	1.2	9,080円

●VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも簡単に切断できます

強力型電工ニッパー(ばね付)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	銅線	VVF	
EA536GA-170	185	2.5	3.5	2.6×3φ	4,490円

●VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも簡単に切断できます

強力型電工ニッパー(砲金構造)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		軟線	硬線		
EA536GD-150	163	2.3	1.8		3,380円

●ビニールコードの皮むき穴付(φ1.8mm)
●砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパーです。

電工ニッパー(砲金構造・蓄光ハンドル)

品番	全長 (mm)	切断能力(φmm)			税抜価格
		硬線	軟線	より線	
EA536GH-150	163	1.8	2.3	2.3	3,380円

●砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したニッパー

[ソフトタッチ]フラットノーズプライヤー(ばね付)

品番	全長 (mm)	先端幅×刃長 (mm)			税抜価格
EA532AC-21	165	4×30			1,700円
EA532AC-22A		替ソフトタッチカバー(3組)			420円

●ソフトタッチカバーを装着した状態で使用します。
●口開き2段階調節
●ばね付で連続作業が楽に行えます。
●スベアカバー1組付(プラスドライバーで取付)

<https://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい
情報がご覧になれます。

