

スクリーエクストラクターセット

(ドイツ)

●材質…クロムバナジウム鋼

品番	適合サイズ	税抜価格
EA584BC-1	M3~M18 (5本組)	5,020円
EA584BC-2	M3~M24 (6本組)	6,050円
EA584BC-3	M3~M45 (8本組)	11,900円

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BC-11	M3~M6	51	840円
EA584BC-12	M6~M8	58	840円
EA584BC-13	M8~M11	65	840円
EA584BC-14	M11~M14	72	1,020円
EA584BC-15	M14~M18	79	1,210円
EA584BC-16	M18~M24	86	2,050円
EA584BC-17	M24~M33	93	2,420円
EA584BC-18	M33~M45	101	3,440円
EA584BC-19	M45~M52	113	7,260円

スクリーエクストラクター

(ドイツ)

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BF-1	3~6mm	48	2,050円
EA584BF-2	6~8mm	54	2,420円
EA584BF-3	8~11mm	60	2,420円
EA584BF-4	11~14mm	75	2,790円
EA584BF-5	14~18mm	86	2,980円
EA584BF-6	18~24mm	94	3,540円

●材質…クロムバナジウム鋼

5本組スクリーエクストラクターセット

(ドイツ)

●材質…クロムバナジウム鋼

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BK	M4~M20		8,190円

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BK-1	M4~M5	50	1,210円
EA584BK-2	M5~M7	55	1,210円
EA584BK-3	M8~M12	60	1,580円
EA584BK-4	M12~M14	65	1,860円
EA584BK-5	M16~M20	70	2,880円

スクリーエクストラクターセット

(ドイツ)

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BD	M5~M16		29,200円

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584BD-1	M5~M7	60	4,190円
EA584BD-2	M8~M9	70	5,680円
EA584BD-3	M10	80	6,790円
EA584BD-4	M12	85	8,280円
EA584BD-5	M14~M16	95	10,600円

●下穴用ドリル(5本)
●下穴用センターガイド(10個)
●エクストラクター(5本)
●エクストラクターナット(5個)
●材質…特殊鋼

スクリーエクストラクターセット

(ドイツ)

品番	適合サイズ	税抜価格
EA584SA	M5~M16	35,400円

スクリーエクストラクター(単品)

品番	適合サイズ	税抜価格
EA584SA-5	M5, M6	2,170円
EA584SA-7	M7, M8	2,550円
EA584SA-10	M10	3,210円
EA584SA-12	M12	3,780円
EA584SA-14	M14, M16	4,160円

●既存のねじ溝のダメージを最小限にします。
●軸径…6.0mm
●材質…タングステンカーバイド
●平刃

5本組ボルトリムーバーセット(平刃)

(イギリス)

品番	セット内容	税抜価格
EA584CA	4.9-6.4-7.8-9.3-10.7mm (5本組)	15,000円

ボルトリムーバー(単品)

品番	刃径×刃長×全長(mm)	対応ボルトサイズ	税抜価格
EA584CA-1	4.9×20×50	1/4"-20, 24, 28, M6	1,930円
EA584CA-2	6.4×5×50	5/16"-18, 24, 32, M8	1,930円
EA584CA-3	7.8×19×60	3/8"-16, 24, M10	2,820円
EA584CA-4	9.3×19×65	7/16"-14, 20, M12	2,820円
EA584CA-5	10.7×25×70	1/2"-13, 20, M14	4,320円

●既存のねじ溝のダメージを最小限にします。
●軸径…6.0mm
●材質…タングステンカーバイド
●平刃

5本組ボルトリムーバーセット(150°刃)

(イギリス)

品番	セット内容	税抜価格
EA584CB	4.9-6.4-7.8-9.3-10.7mm (5本組)	14,700円

ボルトリムーバー(単品)

品番	刃径×刃長×全長(mm)	対応ボルトサイズ	税抜価格
EA584CB-1	4.9×20×50	1/4"-20, 24, 28, M6	1,930円
EA584CB-2	6.4×5.0×50	5/16"-18, 24, 32, M8	1,930円
EA584CB-3	7.8×5.0×50	3/8"-16, 24, M10	2,820円
EA584CB-4	9.3×5.0×50	7/16"-14, 20, M12	2,820円
EA584CB-5	10.7×5.0×50	1/2"-13, 20, M14	4,320円

●既存のねじ溝のダメージを最小限にします。
●軸径…6.0mm
●材質…タングステンカーバイド
●150°刃

【左回転】ドリルエクストラクター

(アメリカ)

●素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。
●M8以上は一連の作業で抜けます。
●ドリル材質…HSS

品番	能力	シャंक	税抜価格
EA584A-3A	M3	φ2.6/六角2.4mm	2,260円
EA584A-4A	M4	φ3.5/六角3.2mm	2,520円
EA584A-5A	M5	六角3.2mm	2,520円
EA584A-6A	M6	φ4.4/六角4.0mm	3,030円
EA584A-8A	M8	六角3.7mm	3,580円
EA584A-10A	M10	六角4.9mm	3,830円

●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。

【左回転】ドリルエクストラクターセット

(アメリカ)

品番 EA584A-10 税抜価格 10,800円

●素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。M8以上は差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です。
●木ねじ…3.5~5.1mm(長さ38mmまで)
●ボルトサイズ…M5, M6, M8, M10
●M8, M10は一連の作業で抜けます。
●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
●シャंक…3.2~6.35mm(推奨10mmキーレスチャック)

【左回転】ドリルエクストラクターセット

(アメリカ)

品番 EA584A-11 税抜価格 15,800円

●M8以上は一連の作業で抜けます。
●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
●シャंक…2.4~6.0mm(推奨10mmキーレスチャック)

【左回転】ドリルエクストラクターセット

(アメリカ)

品番 EA584AA 税抜価格 5,620円

●素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。
●木ねじ…3.5~6.2mm(長さ38mmまで)
●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
●シャंक…6.35mm(1/4")

【左回転】ドリルエクストラクターセット

(アメリカ)

品番 EA584A-12 税抜価格 18,400円

●素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。M8以上は差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です。
●木ねじ…3.5~6.2mm(長さ38mmまで)
●ボルトサイズ…M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
●M8以上は一連の作業で抜けます。
●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
●シャंक…2.4~6.35mm(推奨10mmキーレスチャック)

【左回転】木ねじエクストラクター

(アメリカ)

品番 EA584AA-120 税抜価格 3,980円

●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。

Aldenのドリルエクストラクターの特長とは…

●素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。
●ドリル材質…HSS
●電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。

【ドリルエクストラクター】※低速左回転(30~100rpm)で使用

(木ねじエクストラクター) (ボルトエクストラクター)

壊れたねじ頭

M3・M4・M5・M6
差し替えによる抜き取り(ドリル→エクストラクター)

M8・M10・M12
差し替えなしで一連の作業で抜き取りが可能

エクストラクター(軽傷用)

●軽傷ねじ用
●ハンマーで叩かずに潰れたねじが外れます。
●材質…高炭素鋼

品番	適合サイズ	税抜価格
EA584AG-1	六角穴付ボルト2mm	1,070円
EA584AG-2	六角穴付ボルト2.5~3mm	1,070円
EA584AG-3	六角穴付ボルト4mm	1,070円
EA584AG-4	六角穴付ボルト5mm	1,070円
EA584AG-5	φねじ#1	1,170円
EA584AG-6	φねじ#2	1,170円

●1~4は電動ドライバーにも装着できます。

エクストラクター(重傷用)

●重症ねじ用
●ハンマーで叩いて潰れたねじを外します。
●材質…高炭素鋼

品番	適合サイズ	税抜価格
EA584AG-11	六角穴付ボルト2.5~3mm	1,170円
EA584AG-12	六角穴付ボルト4mm	1,170円
EA584AG-13	六角穴付ボルト5mm	1,170円
EA584AG-14	φねじ#2	1,170円

ドライバー型エクストラクター

ENGINEER

品番	仕様	税抜価格
EA584AG-21	φねじ#2ビット+ハンドル	2,730円
EA584AG-22	ハンドルのみ	1,700円

●全長…194mm
●適合サイズ…φねじ#2
●六角対辺…6.35mm
●貫通部でハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します。
●手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。

ドライバー型エクストラクター

MATADOR

品番	適合サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA584AH-1	M2.5~M6	160mm	2,560円

●ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します
●ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています

電装品

牽引用品

電球、バッテリー用部品

自動車用計測器

バッテリー用工具

スタータイヤストッパー、ジャッキ

ホイールドーリー

トランスミッションジャック、アームヤキ

サービスクレーパー

故障探知機、エンジン用工具

オイルフィルター用工具

ブレーキ用工具

足回り用工具

プーラー

ベアリング挿入工具

プレス、ミニパイプ、金床

ハンマー

パール(てこ)

内装用ボディ&窓用工具