

[チタン合金製]片口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613ND-6	6	75	11	14,500円
EA613ND-8	8	95	14	16,000円
EA613ND-10	10	105	19	18,000円
EA613ND-12	12	125	25	20,600円
EA613ND-14	14	140	35	23,800円
EA613ND-17	17	160	50	28,500円
EA613ND-19	19	170	60	33,600円
EA613ND-22	22	195	95	39,400円
EA613ND-24	24	220	120	43,600円
EA613ND-27	27	240	170	48,300円
EA613ND-30	30	260	220	55,000円
EA613ND-32	32	260	260	60,800円
EA613ND-36	36	310	350	67,500円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金

[チタン合金製]両口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615TA-1	5×5.5	95	20	12,600円
EA615TA-2	6×7	105	20	12,600円
EA615TA-3	8×9	115	20	17,200円
EA615TA-4	8×10	120	20	17,000円
EA615TA-6	10×12	130	30	30,100円
EA615TA-7	12×13	145	40	35,800円
EA615TA-8	12×14	145	50	35,800円
EA615TA-10	14×17	160	100	48,100円
EA615TA-12	17×19	185	100	64,100円
EA615TA-17	22×24	225	150	97,000円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(3/8"DR) [チタン合金製]スピナーハンドル

品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618T-11	3/8"	300	300	76,400円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(1/2"DR) [チタン合金製]ソケット

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618WP-6	6	18	40	46	15,600円
EA618WP-8	8	18	40	47	16,500円
EA618WP-10	10	20	40	48	17,400円
EA618WP-12	12	20	40	50	18,700円
EA618WP-14	14	21	40	52	20,700円
EA618WP-17	17	24	40	55	23,300円
EA618WP-19	19	26	42	60	25,300円
EA618WP-22	22	26	43	65	28,100円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金
●差込角…1/2" ●12ポイント

[チタン合金製]精密ピンセット

品番	形状	サイズ (mm)	税抜価格
EA595E-4	直・鋭	先端幅 0.3 全長 120	5,420円

●非磁性
●材質…チタン合金

[チタン合金製]パテナイフ

品番	刃幅	全長	税抜価格
EA579BP-1	25mm	200mm	20,200円
EA579BP-2	40mm	200mm	22,200円
EA579BP-3	50mm	200mm	24,800円
EA579BP-4	65mm	200mm	27,300円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金

[チタン合金製]片目片口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614HT-8	8	120	17	7,630円
EA614HT-10	10	140	24	8,930円
EA614HT-12	12	160	35	11,000円
EA614HT-13	13	171	46	11,700円
EA614HT-14	14	180	62	12,600円
EA614HT-17	17	210	87	15,700円
EA614HT-19	19	235	113	17,900円

●材質…チタン合金
●非磁性・耐薬品性

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

[チタン合金製]両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616AD-1	8×10	190	40	18,000円
EA616AD-2	12×14	220	58	21,600円
EA616AD-3	17×19	280	100	29,500円
EA616AD-4	22×24	330	232	49,800円
EA616AD-5	27×30	350	290	81,400円
EA616AD-6	30×32	370	377	97,800円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金

(3/8"DR) [チタン合金製] T型スライドハンドル

品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618T-13	3/8"	250	250	59,400円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(1/2"DR) [チタン合金製] ラチェットハンドル

品番	ギア数	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618WP-51	40歯	245	415	109,700円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●差込角…1/2" ●材質…チタン合金
●非磁性・耐薬品性

[チタン合金製]ピンセット

品番	形状	全長 (mm)	税抜価格
EA595GG-21	直・鋭	125	3,880円
EA595GG-22	直・鋭	120	3,880円
EA595GG-23	曲・鋭	120	3,880円

●非磁性
●材質…チタン合金
●塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れ、腐食や錆が全くありません。

[オールチタン製] ショベル

品番	先端サイズ (mm)	税抜価格
EA991XF-1	290×330	45,400円

●材質…先端:チタン 柄:チタン
●一般的なステンレス製ショベルに比べ、約50%軽量化。長時間作業での疲労を軽減します。
●耐久性・耐食性に優れます。

[チタン合金製]片目片口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA614TA-6	6	110	20	12,500円
EA614TA-13	13	173	50	25,200円
EA614TA-14	14	182	50	25,200円
EA614TA-15	15	192	100	26,600円
EA614TA-17	17	211	100	36,100円
EA614TA-18	18	228	125	44,300円
EA614TA-22	22	258	200	46,500円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

[チタン合金製]両口めがねレンチ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616TA-4	8×9	165	30	12,900円
EA616TA-8	10×12	190	30	20,000円
EA616TA-9	11×13	205	40	25,900円
EA616TA-11	12×14	210	50	25,900円
EA616TA-13	14×15	220	80	30,000円
EA616TA-15	14×17	235	100	30,000円
EA616TA-22	22×24	340	250	51,900円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(3/8"DR) [チタン合金製] ユニバーサルジョイント

品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618T-21	3/8"	50	100	72,200円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(1/2"DR) [チタン合金製] エクステンションバー

品番	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618WP-52	125	145	24,800円
EA618WP-53	250	290	34,200円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●差込角…1/2" ●材質…チタン合金
●非磁性・耐薬品性

[ステンレス製] 両開工具箱

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA507SA-435A	内寸:395×170×110 外寸:461×220×245	4.9	30,200円

●耐荷重…20kg ●南京錠取付穴…φ7mm

[ステンレス製] モンキーレンチ

品番	全長 (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA530BS-1	100	13	40	5,490円
EA530BS-2	150	18	145	7,060円
EA530BS-3	200	24	265	9,520円
EA530BS-4	250	30	410	11,800円
EA530BS-5	300	36	650	15,300円
EA530BS-6	375	46	1410	23,400円
EA530BS-7	450	55	2070	29,500円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製] モーターレンチ

品番	全長 (mm)	最大口幅 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA530BS-11	250	62	575	11,100円
EA530BS-12	280	78	860	15,600円
EA530BS-13	375	82	1430	20,400円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[チタン合金製]両口スパナ

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA615AP-1	6×7	120	13	15,000円
EA615AP-2	7×9	135	20	17,700円
EA615AP-3	8×10	145	25	20,200円
EA615AP-4	12×14	180	55	28,000円
EA615AP-5	17×19	210	95	36,900円
EA615AP-6	22×24	250	170	49,900円
EA615AP-7	27×30	290	310	74,800円
EA615AP-8	30×32	310	430	85,600円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…チタン合金

(3/8"DR) [チタン合金製] ソケット

品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618TA-7	7	32	21	20	7,170円
EA618TA-8	8	32	21	25	7,170円
EA618TA-10	10	32	21	25	7,170円
EA618TA-12	12	32	21	25	7,410円
EA618TA-13	13	32	21	25	7,410円
EA618TA-14	14	32	21	35	7,500円
EA618TA-17	17	34	25	60	8,790円
EA618TA-19	19	34	25	60	8,790円

●差込角…3/8" ●6ポイント
●非磁性・耐薬品性
●材質…チタン合金 (6AI-4V)

(3/8"DR) [チタン合金製] エクステンションバー

品番	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618T-31	3/8"	100	150	26,700円

●非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金 (6AL-4V)製
●材質…チタン合金 (6AI-4V)
●非磁性・耐薬品性

(1/2"DR) [チタン合金製] スピナーハンドル

品番	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618WP-54	250	210	38,300円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●差込角…1/2" ●材質…チタン合金
●非磁性・耐薬品性

(1/2"DR) [チタン合金製] ユニバーサルジョイント

品番	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA618WP-55	80	115	38,500円

●軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
●差込角…1/2" ●材質…チタン合金

チタン工具

ステンレス工具