

両口めがねレンチセット

(ドイツ)



EA616GA-108

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616GA-108	6.0×7.0・8.0×9.0・ 10×11・12×13・ 14×15・16×17・ 18×19・20×22 (8本組)	165~ 300	25,300円
EA616GA-109	6.0×7.0・8.0×9.0・ 10×11・12×13・ 14×15・16×17・ 18×19・20×22・ 21×24 (9本組)	165~ 330	32,100円
EA616GA-110	6.0×7.0・8.0×9.0・ 10×11・12×13・ 14×15・16×17・ 18×19・20×22・ 24×27・30×32 (10本組)	165~ 365	38,900円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●75°タイプ

両口めがねレンチセット

(ドイツ)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616GC	6×7・8×9・10×11・ 12×13・14×15・16×17・ 18×19・20×22 (8本組)	170~ 280	27,300円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●10°タイプ


両口めがねレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GC-1	6×7	6×7	170	41	3,210円
EA616GC-2	8×9	7×8	179	49	3,210円
EA616GC-3	10×11	8.5×9.5	188	66	3,400円
EA616GC-4	12×13	9.5×10.5	203	78	3,680円
EA616GC-5	14×15	10.5×11.5	219	109	4,160円
EA616GC-6A	16×17	11.5×12.5	248	144	4,250円
EA616GC-7	17×19	12.5×13.5	250	162	4,430円
EA616GC-7A	18×19	12.5×13.5	251	157	5,100円
EA616GC-8	20×22	13.5×14.5	280	223	6,050円
EA616GC-9	21×23	13.5×14.5	328	281	7,090円
EA616GC-11	24×27	14.5×16	376	426	7,650円
EA616GC-13	30×32	18×18	429	608	8,970円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●10°タイプ

両口めがねレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GB-1	1/4×5/16	7×7	180	61	3,190円
EA616GB-2	3/8×7/16	9×9	200	88	3,780円
EA616GB-3	1/2×9/16	9×10	220	131	4,250円
EA616GB-3A	9/16×5/8	10×12	245	168	4,340円
EA616GB-4	19/32×11/16	11×12	255	177	4,340円
EA616GB-4A	5/8×3/4	12×13	270	235	5,060円
EA616GB-5	11/16×13/16	12×13	300	280	6,610円
EA616GB-5B	3/4×7/8	13×14	300	299	5,890円
EA616GB-7	25/32×13/16	13×14	300	333	6,610円
EA616GB-8	7/8×15/16	14×14	330	363	7,750円
EA616GB-9	15/16×1	14×15	330	419	7,740円
EA616GB-10	1 1/8×1 1/16	15×16	365	581	10,500円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●75°タイプ

●ボルトの角に当たるのを、わずかに避けて辺に当たる面積を増やすことでのびを防ぎ、トルクの伝達を増大します。

AS-drive

T型ユニバーサルBOXレンチ

(ドイツ)




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GF-1	5.5×7	5.3×5.8	185	28	8,220円
EA616GF-2	6×8	5.6×6	205	34	8,970円
EA616GF-3	9×11	8×8.7	250	80	9,160円
EA616GF-4	10×11	8×8.7	250	80	9,160円
EA616GF-5	12×14	9.5×9.5	290	162	10,000円
EA616GF-6	13×14	9.5×9.5	290	160	11,300円
EA616GF-7	17×19	11×12	365	296	12,700円
EA616GF-8	18×19	11×12	365	295	15,000円
EA616GF-9	19×22	13×14.3	408	520	16,200円
EA616GF-10	20×22	13×14.3	409	515	17,300円

●材質…合金鋼
●12ポイント ●15°タイプ

[HPQ] ロング両口めがねレンチ (インチ)

(ドイツ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GG-1	7/32×1/4	5.3×5.8	184	29	7,840円
EA616GG-2	1/4×5/16	5.6×6	205	33	8,690円
EA616GG-3	3/8×7/16	8×8.7	250	79	9,160円
EA616GG-4	1/2×9/16	9.5×9.5	290	160	11,000円
EA616GG-5	5/8×3/4	11×12	363	298	12,700円
EA616GG-6	11/16×3/4	11×12	365	291	15,000円

●材質…合金鋼
●12ポイント ●15°タイプ

●高品質・高精度の高張力合金鋼を使用する事で剛性はそのままに軽量化を実現しています。
(High-Performance-Quality)

HPQ

[ストレート型] 両口めがねレンチセット

(ドイツ)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA616GE	6×7・8×9・ 10×11・12×13・ 14×15・16×17・ 18×19・20×22 (8本組)	100~ 210	28,500円
EA616GE-70	8×9・10×11・ 12×13・14×15・ 16×17・18×19・ 20×22 (7本組)	115~ 210	22,400円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●ストレートタイプ

[ストレート型] 両口めがねレンチ

(ドイツ)




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GE-1	6×7	4.5	100	14	2,650円
EA616GE-2	8×9	5.5	115	19	2,740円
EA616GE-2B	8×10	6	115	18	2,650円
EA616GE-3	10×11	6	130	28	3,020円
EA616GE-4	12×13	6.5	150	42	3,020円
EA616GE-4B	13×17	8	170	57	4,060円
EA616GE-5	14×15	7.5	165	55	3,610円
EA616GE-5B	16×17	8	170	68	4,060円
EA616GE-7	17×19	8	185	78	3,820円
EA616GE-7A	18×19	9	185	84	4,160円
EA616GE-7B	19×22	9	210	109	5,060円
EA616GE-8	20×22	9	210	109	5,060円
EA616GE-9	21×24	10	235	128	5,860円
EA616GE-10	24×27	11	290	225	6,090円
EA616GE-10A	27×32	12	320	283	8,310円
EA616GE-11	30×32	12	325	289	8,310円
EA616GE-12	30×34	12	325	307	8,600円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント ●ストレートタイプ

[ストレート型] TORX両口めがねレンチ

(ドイツ)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616TR-1	E6×E8	4.5×5.5	115.5	17	3,590円
EA616TR-2	E10×E12	6.5×7.5	149.5	33	4,250円
EA616TR-3	E14×E18	8×9.5	185	71	5,260円
EA616TR-4	E20×E24	10.5×12.5	227	129	6,920円

●材質…クロム合金鋼 ●ストレートタイプ

スターターめがねレンチ



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GJ-1	10×12	6.5	150	53	6,140円
EA616GJ-2	11×13	6.5	150	50	6,140円
EA616GJ-4	14×17	7.5	179	91	6,900円
EA616GJ-5	15×17	7.5	184	89	6,900円
EA616GJ-6	16×18	8.5	200	96	9,160円
EA616GJ-7	19×22	9	225	164	9,730円

●材質…クロム合金鋼
●12ポイント
●ストレートタイプ
●独特の曲がり角度の為、入りくんだ箇所でも威力を発揮します。

<https://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい
情報をご覧になれます。



[ストレート型] TORX両口めがねレンチセット

(ドイツ)



品番	サイズ	全長 (mm)	税抜価格
EA616TR	E6×E8・E10×E12・ E14×E18・E20×E24 (4本組)	115.5~ 227	19,900円

●材質…クロム合金鋼 ●ストレートタイプ

ロング両口めがねレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GC-201	1/4×5/16	5.2×6.0	180	45	6,900円
EA616GC-202	3/8×7/16	7.0×8.0	195	45	7,370円
EA616GC-203	1/2×9/16	6.0×7.9	195	54	7,370円
EA616GC-204	3/4×7/8	7.9×8.7	215	74	7,650円
EA616GC-205	7/8×1	8.7×9.1	225	105	8,220円
EA616GC-206	1 1/16×1 1/8	9.1×9.5	235	119	9,160円
EA616GC-207	1 1/8×1 1/4	9.5×11.5	245	122	10,200円
EA616GC-208	1 1/4×1 1/2	11.1×12	274	156	10,500円
EA616GC-208A	1 1/4×1 1/2	11.1×12	275	158	12,700円
EA616GC-209	1 1/2×1 3/4	13.5×14.5	301	175	13,900円
EA616GC-210	1 5/8×1 7/8	14.5×15	340	375	15,000円
EA616GC-211	1 3/4×2	15×16	368	460	16,200円
EA616GC-212	1 7/8×2 1/4	16×18	403	620	17,300円

●材質…クロム合金鋼 ●12ポイント ●10°タイプ

両口めがねレンチ (インチ)



品番	サイズ (インチ)	厚み (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA616GC-101	1/4×5/16	7.0×8.0	107	26	8,350円
EA616GC-102	3/8×7/16	6.7×7.8	122	42	9,730円
EA616GC-103A	1/2×9/16	8.7×9.5	141	62	10,200円
EA616GC-104A	3/4×7/8	9.5×10.5	148	90	11,300円

●材質…クロム合金鋼 ●12ポイント ●10°タイプ

オフセット片口めがねレンチ

(ドイツ)



●材質…クロム合金鋼
●12ポイント
●75°タイプ

