

プリセット型トルクレンチ

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	トルク 範囲 (N・m)	最小 目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723VE-1	2.5~ 25	2.5	217	300	19,500円
EA723VE-2	10~ 50	10	262	360	20,000円
EA723VE-3	15~ 100	15	332	450	21,400円

- 既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
- 精度…±2%
- ヘッド差込角…9×12mm
- 多目的に使えるヘッド交換式

TORXヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	規格	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VF-106	T6	22×8	4,040円		
EA723VF-108	T8	22×8	4,040円		
EA723VF-110	T10	22×8	4,040円		
EA723VF-112	T12	22×8	4,040円		
EA723VF-114	T14	22×11	3,810円		

めがねヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VW-13	13	30×11	4,760円		
EA723VW-14	14	30×11	4,760円		
EA723VW-15	15	30×11	4,760円		
EA723VW-16	16	28×12	4,760円		
EA723VW-17	17	28×12	4,760円		
EA723VW-18	18	28×12	4,760円		
EA723VW-19	19	28×12	4,760円		
EA723VW-21	21	28×12	5,630円		
EA723VW-22	22	28×12	5,630円		
EA723VW-24	24	28×12	5,630円		
EA723VW-27	27	53×21	5,630円		
EA723VW-30	30	53×21	6,640円		
EA723VW-32	32	53×21	6,640円		
EA723VW-34	34	53×21	6,640円		
EA723VW-36	36	53×21	6,640円		
EA723VW-41	41	53×21	6,640円		

スパナヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723ST-14	14	32×7	4,620円		
EA723ST-15	15	32×7	4,620円		
EA723ST-16	16	32×7	4,620円		
EA723ST-17	17	32×7	4,620円		
EA723ST-18	18	32×7	4,620円		
EA723ST-19	19	32×7	4,620円		
EA723ST-21	21	52×12	5,630円		
EA723ST-22	22	52×12	5,630円		
EA723ST-24	24	52×12	5,630円		
EA723ST-26	26	52×12	5,630円		
EA723ST-27	27	52×12	5,630円		
EA723ST-29	29	52×12	6,640円		
EA723ST-30	30	52×12	6,640円		
EA723ST-32	32	52×12	6,640円		
EA723ST-36	36	52×12	6,640円		
EA723ST-38	38	52×12	6,930円		
EA723ST-41	41	52×12	7,510円		

差替式トルクレンチ



ヘッド差込角
9×12mm
or
14×18mm

対応した差込角同士
で交換が可能です。

ラチェットやスパナ・レンチなど、各種のヘッドを
交換して様々な現場へ対応します。

ラチェットヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	差込角 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VE-11	1/4"	28×15	9,810円		
EA723VE-12	3/8"	35×21	9,810円		
EA723VE-13	1/2"	42×23	10,100円		

オープンリングヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VF-10	10	22×11	4,620円		
EA723VF-11	11	22×11	4,620円		
EA723VF-12	12	22×11	4,620円		
EA723VF-13	13	22×11	4,620円		
EA723VF-14	14	22×11	4,620円		
EA723VF-17	17	22×11	4,620円		
EA723VF-18	18	33×15	4,620円		
EA723VF-19	19	33×15	4,620円		
EA723VF-22	22	33×15	4,620円		

ヘッド差込角:14×18mm

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	トルク 範囲 (N・m)	最小 目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723VE-4	20~ 250	20	457	1200	22,900円

- 既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
- 精度…±2%
- ヘッド差込角…14×18mm
- 多目的に使えるヘッド交換式

ヘッドアダプター

(ドイツ)

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	メス (mm)	オス (mm)	全長 (mm)	税抜価格	
EA723VE-41	□9×12	□14×18	52	7,220円	

ラチェットヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	差込角 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VE-21	1/2"	42×23	10,500円		
EA723VE-22	3/4"	65×36	15,900円		

TORXヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:14×18mm					
品番	規格	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VW-114	T14	30×11	5,190円		
EA723VW-118	T18	30×11	5,190円		
EA723VW-120	T20	32×12	5,190円		
EA723VW-124	T24	32×12	6,060円		

めがねヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VN-7	7	22×8	4,330円		
EA723VN-8	8	22×8	4,330円		
EA723VN-9	9	22×8	4,330円		
EA723VN-10	10	22×8	4,330円		
EA723VN-11	11	22×8	4,330円		
EA723VN-12	12	22×11	4,330円		
EA723VN-13	13	22×11	4,330円		
EA723VN-14	14	22×11	4,330円		
EA723VN-15	15	22×11	4,330円		
EA723VN-16	16	22×11	4,330円		
EA723VN-17	17	22×11	4,330円		
EA723VN-18	18	22×11	4,330円		
EA723VN-19	19	22×11	4,330円		
EA723VN-21	21	33×15	4,330円		

ヘッドアダプター

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	メス (mm)	オス (mm)	全長 (mm)	税抜価格	
EA723VE-42	□14×18	□9×12	49	6,790円	

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

(ドイツ)

品番	差込角 (mm)	トルク 範囲 (N・m)	最小 目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723VA-101	1/4"	25~250	0.10	290	380	27,500円

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

(ドイツ)

品番	差込角 (mm)	トルク 範囲 (N・m)	最小 目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723VA-124	1/2"	80~400	1.0	680	2135	44,100円

アジャスタブル型トルクレンチ

(ドイツ)

品番	差込角 (mm)	トルク 範囲 (N・m)	最小 目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA723VD-55	3/4"	110~550	5	845	3.8	110,000円

〈トルクレンチの種類〉

●アジャスタブル型…

希望する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や感触でわかるようにしてあり、ハンドルを回して設定トルクを変えます。設定値をこまめに変わる時に最適です。

●ダイヤル型…

トルク値をダイヤル型のメモリで読むようにしたものです。置き針式で測定値が読みやすく、違い締め等によるトルク値の計測にも使われます。

●プリセット型…

トルク設定は六角棒レンチ等をさしこんで調節し、トルクレンチテスターで設定値を確認してから使います。多数のナット等を締める作業に向いています。

スパナヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VL-7	7	22×5	4,040円		
EA723VL-8	8	22×5	4,040円		
EA723VL-9	9	22×5	4,040円		
EA723VL-10	10	22×5	4,040円		
EA723VL-11	11	22×5	4,040円		
EA723VL-12	12	22×5	4,040円		
EA723VL-13	13	30×7	4,040円		
EA723VL-14	14	30×7	4,040円		
EA723VL-15	15	30×7	4,040円		
EA723VL-16	16	30×7	4,040円		
EA723VL-17	17	30×7	4,040円		
EA723VL-18	18	30×7	4,040円		
EA723VL-19	19	30×7	4,040円		

ビットアダプターヘッド

(ドイツ)

ヘッド差込角:9×12mm					
品番	六角 対辺 (mm)	サイズ (幅×厚み)mm	税抜価格		
EA723VE-31	1/4"	22×12.5	4,330円		

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

(ドイツ)

						 Web
品番	差込角	トルク範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA723VA-111	3/8"	10~50	0.25	360	640	30,500円
EA723VA-112	3/8"	20~100	0.5	405	780	32,000円
EA723VA-121	1/2"	10~50	0.25	360	640	30,500円
EA723VA-122	1/2"	20~100	0.5	405	780	32,000円
EA723VA-123	1/2"	40~200	1	510	1457	33,600円
EA723VA-124	1/2"	60~300	1	595	1730	44,100円