

デジタルノギス(ワイヤーロープ用)



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	税抜価格
EA725CV-100	0~100	0.01	42,000円

ワイヤレスアダプタ(オプション)  
品番 EA725NS 税抜価格 40,000円

- 最大誤差...±0.05mm
- 測定サイズ...φ20mm
- 機能...ホールド、オートオフ、Bluetooth
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 材質...ステンレス
- φ20mmの円盤型測定子で、ワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
- 別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。

デジタルノギス(パイプ用)



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725CW-150A	0~150	0.01	46	30,000円

ワイヤレスアダプタ(オプション)  
品番 EA725NS 税抜価格 40,000円

- 最大誤差...±0.05mm
- 機能...ホールド、オートオフ
- 電源...SR2032×1個(付属)
- 材質...ステンレス
- パイプの肉厚などを正確に測定できるように、片方のジョウを丸棒にしてあります。
- 別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。

デジタルノギス(ソーラーパネル付)



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725DC-150	0~150	0.01	40	6,970円

- 最大誤差...±0.03mm
- 電源...ソーラーパネル/リチウム電池:CR2016×1個(付属)
- 材質...本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂
- デプスバー付
- 機能...ゼロセット(比較測定・間接測定可能)


デジタルノギス



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725D-2B	0~150	0.01	40	5,500円
EA725D-3B	0~200	0.01	50	8,400円
EA725D-4B	0~300	0.01	60	12,000円

- 機能...ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
- デプスバー付
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 材質...ジョウ・本尺:ステンレス製、表示部:ABS樹脂
- プラスチックケース付

デジタルノギス[防滴構造]



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725D-11	0~150	0.01	40	7,900円
EA725D-12	0~200	0.01	50	11,500円
EA725D-13	0~300	0.01	60	14,000円

- 最大誤差...±11: ±0.02mm、-12~-13: ±0.03mm
- 防水・防塵...IP54相当
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 機能...ホールド、オートオフ
- 材質...ステンレス
- デプスバー付
- プラスチックケース付

デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)



品番 EA725D-20 税抜価格 25,000円

(EA725D-20セット内容)  
デジタルノギス本体(EA725D-21)×1個、ワイヤレス送信機(EA725D-22)×1個、ワイヤレス受信機(EA725D-23)×1個

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725D-21	0~150	0.01	40	9,700円

送受信機

品番	税抜価格
EA725D-22 [EA725D-21用]送信機	8,000円
EA725D-23 [EA725D-21用]受信機	7,800円

本体のみ

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725D-21	0~150	0.01	40	9,700円

送受信機

品番	税抜価格
EA725D-22 [EA725D-21用]送信機	8,000円
EA725D-23 [EA725D-21用]受信機	7,800円

★送信機



★(本体EA725D-21仕様)  
最大誤差...±0.03mm  
電源...CR2032形リチウム電池×1個(付属)  
材質...ジョウ・本尺:SUS420J2相当品、表示部:ABS樹脂

★防水性能...IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)

★付属の送信機(EA725D-22)と受信機(EA725D-23)を使用する事で、ノギス測定データをパソコンに送信する事ができます。

★(送信機EA725D-22、受信機EA725D-23仕様)  
送信距離...約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)  
送信機接続数...最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)

デジタルノギス



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725D-7A	0~150	0.01	40	2,300円

- 機能...ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 材質...表示部:ABS樹脂、ジョウ・本尺:ポリカーボネート
- プラスチックケース付

デジタルノギス



(ドイツ)

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725BF-2	0~150	0.01	40	21,300円

左利き用

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725BF-2	0~150	0.01	40	21,300円

- 機能...ゼロリセット、オートオフ
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 材質...ステンレス+ABS樹脂
- デプスバー、プラスチックケース付

デジタルノギス



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725DD-1	0~150	0.01	40	6,360円

- 最大誤差...±0.03mm
- 材質...ステンレス鋼
- 電源...LR44もしくはSR44電池×1個(別売)
- 機能...ゼロ設定
- 内径、外径、深さ、段差、精度差の5種類が測れます

デジタルノギス



品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725DC-10B	0.01~100	0.01	30	6,500円
EA725DC-15B	0.01~150	0.01	40	6,500円
EA725DC-20B	0.01~200	0.01	50	9,680円
EA725DC-30B	0.01~300	0.01	60	16,300円
EA725DC-45A	0.01~450	0.01	100	44,000円
EA725DC-60A	0.01~600	0.01	100	62,300円
EA725DC-100A	0.01~1000	0.01	125	117,200円

- 電源...-10B~-30B:SR44×1個(付属)、-45A~-100A:CR2032×1個(付属)
- 材質...本体:ステンレス、スライダ:ABS樹脂
- デプスバー付(EA725DC-10B~-30B)
- 読み取りやすい大文字

デジタルノギス



(ドイツ)

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725-31	0~150	0.01	40	9,790円
EA725-32	0~200	0.01	50	14,400円

- 電源...CR2032×1個(付属)
- ステンレス製
- ※予告なくモデルチェンジする場合があります。
- LCDディスプレイ付きデジタルノギス

デジタルノギス



(アメリカ)

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725DB-150	0~150	0.01	40	31,600円
EA725DB-200A	0~200	0.01	46	77,600円
EA725DB-300A	0~300	0.01	57.5	120,500円

- 大きく読みやすいコントラスト液晶
- 防滴構造
- 電源...CR2032×1個(付属)
- 材質...ステンレス+樹脂
- デプスバー付(-200A、-300A)
- オートオフ機能、プラスチックケース付

デジタルキャリパー




(ドイツ)

品番	測定範囲 (mm)	最小目盛	税抜価格
EA725AL-5	4~40mm	0.01mm	20,300円

- 機能...ゼロリセット
- 電源...SR44×1個(付属)
- 材質...ステンレス+ABS樹脂
- プラスチックケース付
- 3点接触で安定した測定ができます。
- 丸棒・パイプ用

ノギスの測定



外径の測定 内径の測定 深さの測定

ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-1	100	0.05	40	5,900円
EA725C-2	150	0.05	40	5,900円
EA725C-3	200	0.05	50	7,900円
EA725C-4	300	0.05	64	13,000円
EA725C-5	600	0.05	100	46,900円
EA725C-6	1000	0.05	150	103,200円

- 材質...ステンレス(シルバー仕上)
- デプスバー...1~4:付、5-6:無
- バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。

ノギス(自動ストップ付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-10	150	0.05	40	6,300円
EA725C-11	200	0.05	50	9,000円

- 材質...ステンレス(シルバー仕上)
- デプスバー付
- 指掛けを離せばバーニヤが止まり、被測定物から外す時もジョウが動きません。

メジャーリングツールセット



(アメリカ)

- 最もよく使われる精密ツールの3点ベリックセット

品番 EA725EX-2 税抜価格 51,500円

- 定規...測定目盛:150mm
- ダイヤル付ノギス...最大測定値:150mm、最小目盛:0.02mm
- マイクロメーター...最大測定値:25mm

[プラスチック]ノギス(マグネット付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-31	70	0.1	22	800円
EA725C-32	100	0.1	34	900円

- 材質...ポリカーボネート
- デプスバー付
- ★用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付
- ★収納・携帯に便利なマグネット&ストラップ穴付

コンパクトノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-35	70	0.05	18.5	4,500円

- 材質...ステンレス
- ポケットに入る70mmの小型ノギスです。


ノギス(左右兼用)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-15	100	0.05	30	7,000円
EA725C-16	150	0.05	40	10,000円
EA725C-17	200	0.05	50	14,000円

- デプスバー付
- 右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。

[ダイヤル付]ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-20	150	0.02	40	10,400円
EA725C-21	200	0.02	50	13,400円
EA725C-22	300	0.02	60	19,800円

内・外測定面:超硬チップ付

品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-23	150	0.02	40	16,400円
EA725C-24	200	0.02	50	24,200円
EA725C-25	300	0.02	60	34,200円

- ダイヤル径...20、21、23、24:φ38mm、22、25:φ45mm
- 材質...ステンレス(シルバー仕上)
- デプスバー付

ノギス



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-150A	150	0.05	40	5,900円
EA725C-200A	200	0.05	50	7,900円
EA725C-300A	300	0.05	64	13,000円

- 材質...ステンレス
- デプスバー付
- 副尺目盛は小数点付きで本尺と合わせて読みやすい

測量  
建築関連測定  
精密加工・測定道具  
測定機器(硬度計・顕厚計他)  
圧力測定  
はかり