

(圧力計用)ジョイント継手(ステンレス)

●材質…SUS304

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HA-21	G1/4"×G3/8"	2,410円
EA729HA-22	G3/8"×G1/4"	2,410円
EA729HA-23	G3/8"×G1/2"	2,410円
EA729HA-24	G1/2"×G3/8"	2,410円
EA729HA-25	G1/4"×R1/4"	2,410円
EA729HA-26	G1/4"×R3/8"	2,410円
EA729HA-27	G3/8"×R1/4"	2,410円
EA729HA-28	G3/8"×R3/8"	2,410円
EA729HA-29	G3/8"×R1/2"	2,410円
EA729HA-30	G1/2"×R3/8"	2,410円
EA729HA-31	G1/2"×R1/2"	2,410円

(圧力計用)ジョイント継手(ステンレス)

●材質…SUS316

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HB-1	G1/4"×R1/4"	2,870円
EA729HB-2	G1/4"×G3/8"	2,870円
EA729HB-3	G1/4"×R3/8"	2,870円
EA729HB-4	G3/8"×G1/4"	2,870円
EA729HB-5	G3/8"×R1/4"	2,870円
EA729HB-6	G3/8"×R3/8"	2,870円
EA729HB-7	G3/8"×G1/2"	2,870円
EA729HB-8	G3/8"×R1/2"	2,870円
EA729HB-9	G1/2"×G3/8"	2,870円
EA729HB-10	G1/2"×R3/8"	2,870円
EA729HB-11	G1/2"×R1/2"	2,870円

(圧力計用)ダンブナ

●材質…  
-1~6:黄銅,  
-11~16:ステンレス

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HC-1	G1/4"×G1/4"	3,380円
EA729HC-2	G1/4"×R1/4"	3,380円
EA729HC-3	G3/8"×G3/8"	3,380円
EA729HC-4	G3/8"×R3/8"	3,380円
EA729HC-5	G1/2"×G1/2"	3,380円
EA729HC-6	G1/2"×R1/2"	3,380円
EA729HC-11	G1/4"×G1/4"	7,480円
EA729HC-12	G1/4"×R1/4"	7,480円
EA729HC-13	G3/8"×G3/8"	7,480円
EA729HC-14	G3/8"×R3/8"	7,480円
EA729HC-15	G1/2"×G1/2"	7,480円
EA729HC-16	G1/2"×R1/2"	7,480円

(圧力計用)アクセサリ(メートルパイプ)(O型)

●材質…1~3:鉄、11~13:SUS304

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HE-1	R1/4"×R1/4"	2,110円
EA729HE-2	R3/8"×R3/8"	1,810円
EA729HE-3	R1/2"×R1/2"	5,430円
EA729HE-11	R1/4"×R1/4"	6,030円
EA729HE-12	R3/8"×R3/8"	4,820円
EA729HE-13	R1/2"×R1/2"	8,440円

(圧力計用)パイプサイホン(ステンレス)

●材質…ステンレス

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HH-1	G3/8"×G3/8"	9,040円
EA729HH-2	G1/2"×G1/2"	9,650円
EA729HH-3	G3/8"×R3/8"	9,040円
EA729HH-4	G1/2"×R1/2"	9,650円

ゲージマーカー

●材質…PPステッカー  
●厚み…0.075mm  
●盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。  
●1シート100枚入

品番	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA983HM-1	15×5	赤	350円
EA983HM-2	15×5	緑	350円

ゲージマーカー

●材質…PPステッカー  
●厚み…0.1mm  
●アナログ表示の計器類全般に使用可能です。  
●盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。  
●必要なサイズにカットしてご使用ください。

品番	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA983HM-11	110×110	赤	355円
EA983HM-12	110×110	緑	355円

(圧力計用)アクセサリ(メートルパイプ)(U型)

●材質…1~3:鉄、11~13:SUS304

品番	取付ねじ	税抜価格
EA729HG-1	R1/4"×R1/4"	2,710円
EA729HG-2	R3/8"×R3/8"	2,710円
EA729HG-3	R1/2"×R1/2"	7,840円
EA729HG-11	R1/4"×R1/4"	6,630円
EA729HG-12	R3/8"×R3/8"	5,730円
EA729HG-13	R1/2"×R1/2"	7,410円

圧力測定フィルム

●面の応力分布の簡易測定に。  
●フィルムをカットし、はさむだけで接触圧、圧縮圧、あたり具合などの様々な用途に用いられます。  
●圧力の強さに応じて赤発色の濃さが変わります。  
●サイズ…270(W)×200(H)mm

品番	仕様	測定範囲	税抜価格
EA729Z-1	極超低圧用	0.2~0.6MPa	15,700円
EA729Z-2	超低圧用	0.5~2.5MPa	15,700円
EA729Z-3	低圧用	2.5~10MPa	15,700円
EA729Z-4	中圧用	10~50MPa	15,700円
EA729Z-5	高圧用	50~130MPa	15,700円
EA729Z-6	超高圧用	130~300MPa	15,700円

レボリューション式回転計

●ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。

品番	タイプ	税抜価格
EA714CA-21	右軸(5桁)	1,680円
EA714CA-22	左軸(5桁)	1,680円

数取器

●ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。

品番	タイプ	税抜価格
EA762AA-11	ハンディータイプ(4桁)	1,500円
EA762AA-13	卓上型(4桁3連)	7,700円

ラチェット式回転計

●ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。

品番	ハンドル	タイプ	税抜価格
EA714CA-1	右	トップゴーイング	1,500円
EA714CA-2	右	トップカムシング	1,500円
EA714CA-3	左	トップゴーイング	1,500円
EA714CA-4	左	トップカムシング	1,500円

[5桁]デジタル数取器

●測定範囲…9,999~99,999(5桁)

品番 EA762AA-21A 税抜価格 2,220円

●電源…LR44×2個(付属)  
●サイズ…63×52×35mm ●重量…50g  
●手に収まる握り感を形にしました。  
●カウントモード・計算モード・アラームモード・メモリーモードの選べる4モード。

数取器

●表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見やすくなっています。

品番	タイプ	税抜価格
EA762AA-31	ハンディータイプ(4桁)	1,320円
EA762AA-32	卓上型(4桁)	1,500円

数取器(ラージボタン)

●表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見やすくなっています。

品番	タイプ	税抜価格
EA762AA-41	ハンディータイプ(4桁)	1,420円
EA762AA-42	卓上型(4桁)	1,600円

数取器(ボルト付)

●ボルト付の為、棚に固定できます。

品番 EA762AA-46 税抜価格 1,720円

数取器

●表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見やすくなっています。

品番	タイプ	税抜価格
EA762AA-33	卓上型(4桁3連)	5,600円
EA762AA-34	卓上型(4桁5連)	9,240円
EA762AA-35	卓上型(4桁7連)	12,900円

数取器(マグネット付)

●マグネット付で、壁面(金属)に自由に取付けられます。

品番 EA762AA-47 税抜価格 1,700円

●表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見やすくなっています。

長さ測定器(シート用)

●車輪径…φ50mm  
●ビニール・紙・布などに。

品番	測定範囲	車輪	税抜価格
EA714CB-1	1cm~1km	1輪	26,400円

長さ測定器(卓上型)

●車輪径…φ50mm

品番	測定範囲	車輪	税抜価格
EA714CB-6	1cm~1km	1輪	19,400円
EA714CB-7	1cm~1km	2輪	21,300円

長さ測定器(フリー)

●車輪径…φ50mm

品番	測定範囲	車輪	税抜価格
EA714CB-11	1cm~1km	1輪	8,360円
EA714CB-12	1cm~1km	2輪	10,100円

長さ計測カウンタ

●サイズ…21~22:φ100×155mm、23~32:φ200×155mm  
●計測スタート時、計測中のスリッパを抑制し、誤差を軽減。

品番	測定範囲	車輪	車輪径(mm)	税抜価格
EA714CB-21	1cm~1km	1輪	φ100	8,580円
EA714CB-31	1cm~1km	1輪	φ200	9,900円
EA714CB-22	1cm~1km	2輪	φ100	10,100円
EA714CB-32	1cm~1km	2輪	φ200	11,700円

長さ測定器(ケーブル用)

●車輪径…φ50mm

品番	測定範囲	車輪	税抜価格
EA714CB-2	1cm~1km	1輪	30,800円

●コード・ケーブル・エアホース(直径φmまで)などに。

注意

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

測定  
建築関連測定  
精密加工・測定道具  
測定機器(硬度計・顕微鏡他)  
圧力測定  
はかり