

[lor] リークテスター



品番	セット内容 (クランプ内径)	税抜価格
EA708LB-12	φ30×φ40mm	156,000円

- 活線状態における絶縁管理が可能
- 漏洩電流 (lor)・有効漏洩電流 (lor)・対地絶縁抵抗値 (MQ) を測定
- 測定ライン…単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 (50/60Hz)
- 測定項目…漏洩電流実効値 (Irms)、漏洩電流基本波値 (lor)、有効漏洩電流値 (lor)、対地絶縁抵抗値 (R)、他
- 測定範囲…交流電圧: 500V
漏洩電流: 20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A

● 精度…
漏洩電流実効値 (Irms):
±0.5%rdg. ±0.2%fs. + クランプセンサー精度
有効漏洩電流値 (lor):
±0.5%rdg. ±0.2%fs. + クランプセンサー精度
+ 位相θ 精度による誤差

- インターフェイス…USB2.0 対応 OS Windows 2000/XP/Vista
- 電源…単3電池×4本 (付属)
- サイズ…90(W)×45(D)×159(H)mm ● 重量…440g
- 付属品…電圧コード、USBケーブル、携帯用ケース

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-8	2mm	約1m	1,200円

テストリード棒用細ピン変換アダプター

- テストリードの先端とジョイントで細ピンに変換できます。

品番	税抜価格
EA707NA-18	1,400円

- 先端サイズ…ピン先: φ0.7mm×長さ: 15mm
- 全長…約60mm ● 適合ピン径…2mm
- φ0.7mmピンでの電流測定範囲は1A以下です。

テストリード棒



品番	全長	税抜価格
EA707NA-26	1.2m	1,600円

テストリード棒用クリップアダプター

- テストリード棒の先端ピンに差し込むワニ口クリップ

品番	適合ピン	最大開口	税抜価格
EA707NA-23	2mm	9mm	1,400円

- 全長…200mm ● 短絡保護キャップ付

テストリードキット



品番	税抜価格
EA707NA-36	3,200円

- ＜セット内容＞
テストリード+ワニ口クリップ+
φ3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース
● プラグ径…4mm ● 最大開口…36mm
● コード長…1.2m
● ケースサイズ…69(W)×23(D)×150(H)mm
● プレーカーピンカバーを外さずに絶縁試験が可能なテストリードセット

[lo/lor] リークテスター (電圧位相非接触)



品番	税抜価格
EA708LC-4	128,000円

- 測定機能…
漏れ電流、線電流、抵抗
分漏れ電流、電圧、絶縁
抵抗値
- 測定範囲…漏れ電流、線電流: 0~10A
抵抗分漏れ電流: 10~500V
絶縁抵抗値: 電圧と電流から算出
- 交流電流…10mA/100mA/1000mA/10A
- クランプ内径…φ80mm
- 電源…単4電池×3 (付属)
- サイズ…71(W)×37(D)×315.3(H)mm
- 重量…約750g
- 測定ライン…単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
- 電圧位相取込が非接触で出来ます。
- 絶縁抵抗値 (MQ) の計算値を表示 (直接電圧取込のみ)

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-9	2mm	約1m	1,600円

テストリード棒 [ヒューズ入り]



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-10	4mm	1.4m	4,500円

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-19	2mm	約1m	1,000円

テストリード棒用バナナジャックアダプター



品番	税抜価格
EA707NA-17	1,000円

- テストリードの先端とジョイントしてバナナジャックに変換できます。
- ジャック径…4mm ● 全長…200mm
- 適合ピン径…2mm

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-25	2mm	1m	2,200円

テストリード棒+アクセサリ



品番	名称	税抜価格
EA707NA-28	PVC製 (1.2m)	1,200円

品番	名称	税抜価格
EA707NA-29A	φ2mmピン式アダプター	1,800円

品番	名称	税抜価格
EA707NA-30	φ3.7mm長ピン式アダプター	1,800円

品番	名称	税抜価格
EA707NA-31	クリップアダプター	1,750円

品番	名称	税抜価格
EA707NA-32	ワニ口アダプター	1,800円

- -28…プラグ径: 4mm ● -31…最大開口: 36mm ● -32…最大開口: 25mm

[lo/lor] リーククランプテスター



品番	税抜価格
EA708LC-5A	95,000円

- 測定機能…
交流電流 (負荷電流・漏れ電流)、
高調波電流、交流電圧
- 交流電流…AC
40mA/400mA/4A/40A/300A
- 高調波電流測定レンジ…
基本波/第3/第5/
第7/第11/第13次
- 使用回路電圧…AC500V以下

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-2	2mm (短絡保護キャップ付)	約1m	1,000円

品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-3	0.7mm, 2mm (交換式)	約1m	1,600円

- プラグ径…4mm
- -3付属のφ0.7mmピンは形状記憶合金です。

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-11	2mm	0.9m	1,000円

テストリード棒用ICクリップ



品番	税抜価格
EA707NA-15A	1,400円

- テストリード棒の先端に差し込み用のICクリップ

テストリード棒用クリップアダプター



品番	適合ピン	最大開口	税抜価格
EA707NA-21A	2mm	6mm	1,000円

高電圧テストプローブ



品番	税抜価格
EA707NA-33	6,000円

- 適合品番…EA707D-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36 (P.797)
- EA707G-21、-22 (P.796)

- 1000MQ 抵抗封入
- 許容電流…DC0~25kV、0~30kV
- 全長…約1.2m
- ブラウン管のアノード電圧測定用

クリップアダプターセット



品番	先端サイズ	全長	税抜価格
EA707CK-1A	φ1×10mm	290mm	1,500円
EA707CK-2A	φ1×20mm	295mm	1,600円

- ワニ口クリップ最大開口…4mm
- ソケット径…ワニ口クリップ側: 11mm, ピン側: 7mm
- コネクターなどの微細部の測定に。


テストリード棒



品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-1	2mm	約0.9m	1,000円
EA707NA-4	0.7mm, 2mm (交換式)	約1m	1,600円

- プラグ径…4mm
- -4付属のφ0.7mmピンは形状記憶合金です。

テストリード棒用ワニ口アダプター



品番	税抜価格
EA707NA-14	1,800円

- 最大開口…33mm
- 全長…330mm
- 適合ピン径…2mm

ACプラグ付テストリード



品番	税抜価格
EA707NA-12	1,200円

- 適合品番…EA707D-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38 (P.797)、EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、EA707G-14、-15、-16、-21、-22 (P.796)
- 全長…1m ● ACプラグ付 ● AC100V専用
- 電流測定はできません。
- リード棒がプラグ型の為、簡易計測が可能

テストリード棒用クリップアダプター



品番	税抜価格
EA707NA-22	1,000円

- EA707NA-2、-8、-9 (同頁) に適合
- 最大開口…9mm ● 全長…65mm

テストリード棒




品番	ピン先径	全長	税抜価格
EA707NA-37	2mm	約0.9m	3,600円

テストリード棒



品番	税抜価格
EA709S-1	2,000円

テストリード棒



品番	税抜価格
EA709S-2	1,800円

- プラグ径…4mm
- 先端サイズ…
赤: φ2mm×20mm
黒: φ2mm
- 全長…1m
- 短絡保護キャップ付