

温度データロガー子機

●分解能…0.1℃
●電源…単3電池×2本(付属)、または専用ACアダプタ(別売)
●セット内容…本体+センサー(一体型)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GB-91	-10~60℃	20,500円

オプションセンサー(分離型)

●測定範囲…-40.0~80.0℃

品番	税抜価格
EA742GB-101	5,000円

●サイズ…91:114(W)×35(H)×80(D)mm
●無線規格…ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/出力約20mW
●防滴構造…IP65
●電池が切れても、記憶したデータは内部メモリに保持します。

温度・湿度データロガー子機

●分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
●電源…単3電池×2本(付属)、または専用ACアダプタ(別売)
●セット内容…本体+センサー(一体型)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-21	温度:-10.0~60.0℃ 湿度:5.0~95.0%rh	27,800円

オプションセンサー(分離型)

●測定範囲…温度:-20~80℃、湿度:5.0~95.0%rh

品番	税抜価格
EA742GC-31	7,800円

●サイズ…21:114(W)×35(H)×80mm
●無線規格…ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/出力約20mW
●最大60台のネットワーク通信が可能です。

(中継器兼用)データロガー親機

●サイズ…114×35×80mm
●重量…230g(電池含む)
●電源…USB/スプアー、または単3電池×2本(付属)、ACアダプター(別売)

品番 EA742GD-10 税抜価格 27,000円

●付属品…USB通信ケーブル1.5m×1本、解析ソフトウェア(CD-ROM)
●無線規格…ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/出力約20mW
●親機、中継器兼用(スイッチで切り替え可能)
●パソコンへ接続して中継器および子機を制御
●2つの警報出力機能付(親機のみ)。警報ブザーやランプに接続し、警報時の監視に使用可能
●最大60台のネットワーク通信が可能です。
●適用データロガー…EA742GC-21、EA742GB-91

※接続例



温度・湿度データロガー

●分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%rh

一体型

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-2A	温度:-10.0~60.0℃ 湿度:5.0~95.0%rh(±0.5℃)	28,800円

分離型:コード長1.6m

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-3A	温度:-10.0~60.0℃ 湿度:5.0~95.0%rh(±0.5℃)	29,800円

●記憶容量…各チャンネル16000データ
●上下限の警報表示機能付
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…本体:114(W)×35(D)×80(H)mm
センサー:φ11×60(H)mm(2A)
φ11×34(H)mm(3A)
●4つの記憶方式から、データの保存方式を自由に選択できます。

温度データロガー

(ドイツ)

●分解能…0.1℃
●精度(±1digit)…±0.5℃(-30~+70℃)
●記録容量…16,000データ

品番	測定範囲	仕様	税抜価格
EA742GB-7B	-30~+70℃	本体+データ収集器	19,000円

EA742GB-5A 追加用本体 8,300円

●防塵・防水…IP65取得品 ●電源…CR2032×2個(付属)
●サイズ…38(W)×19(D)×60(H)mm
●重量…28g(本体のみ)
●付属品…5A:壁取付けブラケット、7B:インターフェイス、壁取付けブラケット
●USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
●本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。

温度・湿度データロガー

(ドイツ)

●分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
●精度(±1digit)…温度:±0.5℃、湿度:±3%RH(2~98%RH)
●記録容量…16,000データ

品番	測定範囲	仕様	税抜価格
EA742GC-6A	温度:-20~+70℃、湿度:0~100%RH	本体+データ収集器	24,000円

EA742GC-5 追加用本体 14,000円

●電源…CR2032×2個(付属)
●サイズ…38(W)×19(D)×60(H)mm
●重量…35g(本体のみ)
●付属品…5A:壁取付けブラケット、6A:インターフェイス、壁取付けブラケット
●USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
●大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。
●本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。

アスマン式乾湿計

●温度計精度…±0.2℃
●通風速度…3~5m/s
●電源…単1電池×2本(付属)
●サイズ…80(W)×110(D)×450(H)mm
●本体重量…約740g(電池除く)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742XB	0~50℃(補助目盛付) 二重管温度計(青黒)	87,300円

温度データロガー

●分解能…0.1℃
●記録容量…最大525,600データ
●電源…CR2032×2個(付属)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-10	0~60℃	5,500円

●サイズ…69(W)×19(D)×45(H)mm
●防水性能…IP54
●付属品…USBケーブル、外部温度センサ、ストラップ
●本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録できます。

[熱電対]温度データロガー

(ドイツ)

●分解能…0.1℃
●精度…-81:±(0.5+1digit)、-82:±0.3℃(-100~+70℃)

品番	測定範囲	チャネル数	税抜価格
EA742GB-81	-50~1000℃	2ch	30,000円
EA742GB-82	-200~1000℃	4ch	58,000円

●記録容量…81:100万データ、82:200万データ
●電源…81:単4電池×3本(付属)、82:TL-5903リチウム電池(付属)
●サイズ…81:53(W)×27(D)×89(H)mm、82:63(W)×33(D)×103(H)mm
●重量…81:130g、82:230g
●複数同時地点の温度管理に最適
●SDカードでのデータ回収が可能
●適合センサー(別売)…EA701BG-5~13(P817)

IAQデータロガー(Wi-Fi対応)

(ドイツ)

●分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
絶対圧:1mbar
気体CO₂:1ppm

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-41	温度:0~50℃ 湿度:0~100%RH(結露しない) 絶対圧:600~1100mbar 気体CO ₂ :0~5000ppm	78,000円

●電源…単3電池×4本(付属)、AC電源ユニット(USBケーブル付き)
●保護等級…IP20
●サイズ…117×82×32(H)mm ●重量…269g
●ディスプレイサイズ…55×42mm
●CO₂、温度、湿度などの室内空気質(IAQ)をクラウドでモニタリング

温度・湿度データロガー

●分解能…温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
●精度…温度:±1℃(0~+50℃)、湿度:±5%(30~70%RH)、±10%(20~29%RH、71~90%RH)
●電源…単3電池×3本(別売)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-11	温度:0~+50℃ 湿度:20~90%RH	18,000円

●サイズ…91(W)×30(D)×110(H)mm ●重量…220g
●SDカード(お試し用)、ACアダプタ付
●WBG表示機能(-2~62℃)で熱中症の予防に。
●ダクトディスプレイ付

[防水型]高精度温度データロガー

●分解能…0.01℃ (ドイツ)
●精度…±0.2℃(-100~+200℃)

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GB-84	-100~400℃ (2ch)	51,000円

●記録容量…200万データ
●電源…TL-5903リチウム電池(付属)
●サイズ…63(W)×33(D)×103(H)mm
●重量…220g ●IP65の完全防水
●適合センサー(別売)…EA701AK-2(P817)

輸送用温度ロガー

(ドイツ)

●分解能…0.1℃ ●精度…±0.5℃
●電源…リチウム電池
●サイズ…133(W)×84(D)×29(H)mm
●防塵・防水…IP67
●付属品…バッテリー、両面テープ

品番	測定範囲	税抜価格
EA742GC-42	-35~70℃	17,000円
EA742GC-43	-80~70℃	29,000円

●航空機搭載可能基準
[RTCA DO 160 Section21 Category H]に適合。
●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
●スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
●精密機器などの輸送時の温度をモニタリングできます。

輸送用湿度ロガー

(ドイツ)

●分解能…0.1℃ ●精度…±0.5℃(0~70℃)
±0.8℃(-20~0℃)
●電源…リチウム電池(内蔵)
●サイズ…133(W)×84(D)×29(H)mm
●付属品…ブラケット

品番	測定範囲	測定項目	税抜価格
EA742GC-46	-20~70℃	湿度	23,000円
EA742GC-47	-20~70℃	湿度・衝撃度	43,000円

●航空機搭載可能基準[RTCA DO 160 Section21 Category H]に適合。
●記録容量…64,000データ ●防塵・防水…IP30
●専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能
●スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
●精密機器などの輸送時の湿度をモニタリングできます。(47は衝撃度可)

温度・湿度データロガー

(ドイツ)

●温度・湿度・露点演算・絶対湿度測定が可能
●分解能…0.1℃
●精度…±0.2℃
●記録容量…200万データ

品番	測定範囲	チャネル数	税抜価格
EA742GC-7	-20~+70℃	4ch	69,000円

オプションセンサー

品番	測定範囲	チャネル数	税抜価格
EA742GC-8	1.2mケーブル		31,300円
EA742GC-9	ケーブルなし		21,800円

●電源…5903リチウム電池×1個(付属)
●サイズ…63(W)×33(D)×103(H)mm
●重量…220g
《プロ仕様》
●測定範囲…(温度)-8:-20~70℃、-9:-30~50℃
(湿度)-8:-9:0~100%RH
●センサーサイズ…8:φ12×10mm、9:φ15×110(先端:φ12mm)

温度・湿度記録計[電子式]

品番	測定範囲	税抜価格
EA742T	温度:-15~40℃(最小目盛1℃) 湿度:0~100%RH(最小目盛1%)	62,500円

替記録紙

品番	色	税抜価格
EA742T-1	1日用:400枚入	18,400円
EA742T-2	7日用:55枚入	3,500円
EA742T-3A	32日用:55枚入	4,200円

温湿度記録計用替カートリッジペン

品番	色	税抜価格
EA742S-11	紫	2,100円
EA742S-12	赤	2,100円

●精度…温度:±1℃、湿度:±3%RH
●クォーツ時計内蔵 ●電源…単2電池×2本(付属)
●サイズ…336(W)×148(D)×295(H)mm ●重量…3.6kg
●付属品…7日用記録紙55枚(1年分)、紫ペン(EA742S-11)×2本
●温度と湿度の記録を1日、7日、31日の平均で1日の内時計に記録します。

[旧EA742S用]替記録紙

品番	仕様	税抜価格
EA742S-1	7日用:55枚入 型式:S168-S100x1540	3,000円

[旧EA742TA用]替記録紙

品番	仕様	税抜価格
EA742TA-1	7日用:55枚入 型式:S168-1550	3,000円

ESCO Webカタログ

「SAKKEY」

検索