

吸塵付ランダムアクションサンダー(125・150mm)



品番	本体型番	回転数	税抜価格
----	------	-----	------

EA809PW-1A GEX125AVE 5,500~12,000rpm **34,900円**

- 独自の制振構造により超低振動を実現し、連続作業が可能
- 電源…100V・350W
- ペーパーサイズ…
○125・φ150mm(マジック式)
- サイズ…409×197mm ●重量…2.4kg
- コード長…4m
- 電子無段変速、アイドリング機構
- φ125mmとφ150mmのラバーパッドが標準装備のため、作業にあわせて選択が可能です。
- 付属品…サンディングペーパーφ125mm・φ150mm(φ120)各1枚

- 替カーボンブラシ…EA813BZ-3(当頁)
- ディスクペーパーはEA809XW-21~(P.994)をご覧ください。

ジグソー



品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA854BS-2B GST160BCE **56,400円**

- 精密な弓型ハンドルジグソーにより、難度の高い作業にも対応可能
- 1シャンク
- 電源…AC100V・720W
- ストローク数…800~3000spm
- ストローク長…26mm
- 傾斜切断角度…左右0~45°
- サイズ…231×218×80(H)mm
- 重量…2.3kg ●コード長…2.5m
- 二重絶縁、電子無段変速
- フットプレートを新改良し、コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上
- デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することが出来ます。
- 付属品…バリ止めガイド、透明防じんカバー、メタルベースブレード、吸じんアダプター、樹脂ケース

電動ブロウ



品番	本体型番	風量	風圧	税抜価格
----	------	----	----	------

EA897BF GBL800E 4.5m³/min 7.2kPa **12,500円**

- 電源…AC100V・800W
- 回転数…0~16,000rpm
- 重量…1.8kg ●コード長…4m ●電子無段変速
- サイズ…451(ノズル無し231)×214(H)mm
- 吸い込み、吹き飛ばし ●本体二重絶縁構造
- 付属品…ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.5L)
- 替カーボンブラシ…EA813BZ-1(当頁)

交換用カーボンブラシ(ポッシュ用)

品番	型番	税抜価格	品番	型番	税抜価格
EA813BZ-1	1 604 321 129	720円	EA813BZ-16	2 609 160 125	590円
EA813BZ-2	1 607 031 222	830円	EA813BZ-17	2 609 199 048	830円
EA813BZ-3	1 607 031 234	830円	EA813BZ-18	2 609 199 169	830円
EA813BZ-4	1 617 000 525	930円	EA813BZ-19	2 610 943 623	1,050円
EA813BZ-5	1 617 014 142	930円	EA813BZ-20A	2 610 918 760	650円
EA813BZ-6	1 619 P01 777	930円	EA813BZ-21	1 607 014 171	1,310円
EA813BZ-7	1 619 P02 870	650円	EA813BZ-22	1 607 031 225	1,680円
EA813BZ-8	1 619 P04 838	930円	EA813BZ-23	1 607 031 251	1,100円
EA813BZ-9	2 604 320 910	830円	EA813BZ-24	1 617 014 126	1,310円
EA813BZ-10A	1 607 014 17J	720円	EA813BZ-25	1 617 014 138	1,900円
EA813BZ-11	2 604 321 914	830円	EA813BZ-26	1 617 014 144	1,900円
EA813BZ-13	2 604 321 944	720円	EA813BZ-27	1 619 P02 892	720円
EA813BZ-14	2 607 034 904	930円	EA813BZ-28	1 607 000 737	1,310円
EA813BZ-15	2 609 120 199	830円	EA813BZ-29	2 604 321 956	1,050円

*交換の際は2個とも同時に交換して下さい。

(2個価格) ● BOSCH

吸塵付ランダムアクションサンダー



品番	本体型番	回転数	税抜価格
----	------	-----	------

EA809PW-3 GEX125-1AE 7,500~12,000rpm **17,900円**

- 電源…AC100V・250W
- ペーパーサイズ…φ125mm(マジック式)
- 本体サイズ…122×150(H)mm
- 重量…1.3kg
- コード長…2.5m
- 二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
- 付属品…マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
- 速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
- コンパクトなデザインと様々なクリップ位置の採用により、頭上での作業も快適

吸じんサンダー



品番	本体型番	ペーパーサイズ	税抜価格
----	------	---------	------

EA809XW-2 GSS23AE/MF クランプ式: 93×230mm マジック式: 93×185mm **15,200円**

- コンパクトなデザインを採用、高速切断に最適
- 本体サイズ…157×240mm ●重量…1.4kg
- コード長…2.5m
- 二重絶縁、電子無段変速
- 替カーボンブラシ…EA813BZ-15(当頁)

[EA809XW-2用]サンドペーパー(マジック式)



品番	粒度	入数	税抜価格
----	----	----	------

EA809XW-211 #40 10枚 **1,690円**
 EA809XW-212 #60 10枚 **1,520円**
 EA809XW-213 #80 10枚 **1,360円**
 EA809XW-214 #120 10枚 **1,360円**
 EA809XW-215 #180 10枚 **1,360円**
 EA809XW-216 #240 10枚 **1,360円**
 EA809XW-217 #320 10枚 **1,360円**
 EA809XW-218 #400 10枚 **1,360円**

- EA809XW-2用
- サイズ…93×186mm
- マジック式・穴あり
- 目詰まり防止加工

[IEA813BC-5、IE-6用]部品・オプション

品番	本体型番	仕様	税抜価格
----	------	----	------

EA813BC-7 GHAFC2 IEA813BC-5、6用ハンマーアダプター **17,500円**

EA813BC-8 GFAFC2 IEA813BC-5、6用キールスチャック **6,710円**

EA813BC-9 GWAFC2 IEA813BC-5、6用アングルヘッド **8,500円**

EA813BC-10 GEAF2 IEA813BC-5、6用スミヨセヘッド **6,710円**

(ドイツ) ● BOSCH

セーバーソー



品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA857DS GSA1100E **33,600円**

- 信頼性の高い軽量セーバーソー
- 電源…AC100V・1,100W
- ストローク数…0~2,700spm
- ストローク長…28mm
- 電子無段変速、LEDライト、二重絶縁
- サイズ…460×160mm
- 重量…3.5kg
- コード長…4m
- ブレード交換は工具不要
- 付属品…ブレード(木工用×1枚、金属用×4枚)、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…EA813BZ-8(当頁)

吸じんサンダー



品番	ペーパーサイズ	税抜価格
----	---------	------

EA809XW-4 クランプ式: 114×140mm マジック式: 115×107mm **15,700円**

- 本体サイズ…258×142mm
- 重量…1.2kg
- コード長…2.5m
- 丈夫な金属シートにより工具の優れた耐久性を実現
- 微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出するマイクロフィルターシステムを採用、サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。

[EA809XW-4用]サンドペーパー(マジック式)



品番	粒度	入数	税抜価格
----	----	----	------

EA809XW-201 #40 10枚 **1,100円**
 EA809XW-202 #60 10枚 **1,100円**
 EA809XW-203 #80 10枚 **1,100円**
 EA809XW-204 #120 10枚 **1,100円**
 EA809XW-205 #180 10枚 **1,100円**
 EA809XW-206 #240 10枚 **1,100円**

(ドイツ) ● BOSCH

[充電式]ドライバードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
----	------	----	------

EA813B-11B ED1108 樹脂ケースセット **16,900円**

EA813B-10D A1020LIG 替バッテリー(20Ah) **7,610円**

EA813B-0A GAL12V-40 充電器 **9,840円**

最大トルク: 剛性体締付: 30N・m 弾性体締付: 18N・m

- 1.0kgの超軽量コンパクトボディ
- バッテリー…10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約65分
- 回転数…低速: 0~400rpm、高速: 0~1,500rpm
- 能力…鉄工: φ8mm、木工: φ20mm、ねじ締: φ6mm
- 電子無段変速、ギア式二段変速、正逆転、キールスチャック、LEDライト付
- バッテリーを守るECP機能搭載
- 軽量でコンパクトなデザインは女性の方にも使いやすい、その取り回しのよさでねじ締め、穴あけ作業が思い通りにできます。
- ソフトラバーグリップで滑りにくく、手にジャストフィットします。
- 1.0kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mの1ツウ
- サイズ…180×54×188(H)mm ●重量…1.0kg
- 付属品…樹脂ケース、バッテリー×1個、充電器、ビット×1本

セーバーソー



品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA857DS-1 GSA1200PE **40,300円**

- 作業時の疲労を低減する防振ハンドルとカウンターバランス
- 電源…AC100V 1200W
- ストローク数…0~2,900spm
- ストローク長…28mm
- 二重絶縁、電子無段変速、LEDライト付
- オービタル機構により迅速な切断が可能
- サイズ…475×161mm
- 重量…4.1kg
- コード長…2.5m
- 付属品…樹脂ケース

[充電式]ドライバードリル



品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA813BA-3B IX05 **7,100円**

- 最大トルク: 4.5N・m 6.35mm六角軸
- マイクロUSB端子充電器採用でモバイル性がさらに進化
- バッテリー…3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
- 充電時間…約3時間(空→フル充電)
- 充電器…AC100V ●回転数…215rpm
- 締付能力…木ねじ: φ5mm×45mm
- サイズ…145×149(H)mm ●重量…0.3kg
- 正逆転、LEDライト、電池残量表示機能付
- 付属品…缶ケース、充電器、①ビット: #0・#1・#2、②ビット: 4mm、Hexビット: 4・5mm、ポジビット: #1・#2、トルクスビット: T10・T20

- バッテリー内蔵型(交換不可)
- 「エルゴスイッチ」は、2箇所から押すことが可能で操作性抜群です。

[充電式]ドライバードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
----	------	----	------

EA813BA-6 BoschGO 樹脂ケースセット **11,500円**

最大トルク: 剛性体締付: 5N・m 弾性体締付: 2.5N・m

6.35mm六角軸

- 5段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群
- バッテリー…3.6V(リチウムイオン1.3Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…約90分
- 回転数…360rpm ●能力…ねじ締め: φ5mm
- サイズ…190×40×40(H)mm ●重量…310g
- 正逆転、電子ブレーキ機能内蔵
- 付属品…マイクロUSBケーブル、樹脂ケース
- バッテリーを守るECP機能搭載
- 安全ロックポジションで手締めも可能

関連商品はコチラ!

ドライバースピット P.1011~

