



[充電式] レシプロソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA857DX-10	GSA18V-32N	樹脂ケースセット	107,400円
EA857DX-11A	GSA18V-32HN	本体のみ	68,900円
EA813BD-18TA	A1820LIB	バッテリー(2.0Ah)	9,840円
EA813B-1A	GAL1880CV	替充電器	14,300円

替刃(2枚)

品番	本体型番	全長(mm)	山数	仕様	税抜価格
EA857B-51	S644D/2G	150	6	木材用	865円
EA857B-52	S922EF/2G	150	18	金属用	1,130円
EA857B-53	S922HF/2G	150	10	材・金・多目的用	1,130円

- 能力…木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm
- カウンターバランス装置で振動を軽減
 - Tシャンク
 - バッテリー…18V(リチウムイオン8.0Ah)
 - 充電時間…約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)
 - ストローク数…約2,500spm
 - ストローク長…32mm
 - 電子無段変速、デュアルLEDライト付
 - サイズ…101×218×482(H)mm ●重量…4.5kg
 - ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
 - 付属品…バッテリー×1、充電器、金属、木材用ブレード×1、樹脂ケース

[充電式] 丸鋸&サンダーセット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA851FC-10	GSS18V-LIH GKS18V-57H	樹脂ケースセット	68,600円
EA813B-132	ProCORE18V4S1	バッテリー・充電器セット	23,300円
EA813B-18C	PROCORE18V4.0	バッテリー(4.0Ah)	17,000円
EA813B-1A	GAL1880CV	充電器	14,300円

- 丸鋸本体×1 ●吸じんサンダー本体×1
- バッテリー×1 ●充電器×1 ●ケース×1
- バッテリー…18V(リチウムイオン4.0Ah)
- 充電時間…約32分(空→80%ターボ充電) 約51分(空→フル充電)

- 【丸鋸仕様】
- 刃径…160~165mm ●穴径…20mm
 - 切込深さ…90°:57mm, 45°:39mm
 - 回転数…3,400rpm
 - サイズ…346×218×243(H)mm ●重量…3.4kg
 - 過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能
 - 付属品…平行ガイド、六角棒レンチ、サンブルチップソー×1枚

- 【吸じんサンダー仕様】
- ペーパーサイズ…114×140mm
 - 回転数…11,000rpm
 - サイズ…239×171(H)mm ●重量…1.44kg
 - 耐久性に優れたフェルトパッド採用
 - 付属品…パンチングツール、マイクロフィルターユニット

USBアダプター(ポッシュ用)



品番	電圧	型番	税抜価格
EA813B-50	14.4V・18V	GAA18V-24	3,760円

[充電式] ジグソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854BS-13	GST18V-LISH	樹脂ケースセット	38,500円

オプション

- EA813B-18C PROCORE18V4.0 17,000円
- EA813B-1A GAL1880CV 充電器 14,300円
- 能力…木材:120mm、アルミニウム:20mm、軟鋼板:8mm
- バッテリー…18V(リチウムイオン4.0Ah)
 - 充電時間…約45分(空→フル充電)
 - ストローク数…約550~2700spm
 - ストローク長…23mm
 - LEDライト、ダイヤル式電子無段変速、オービタル機構付
 - サイズ…230×82×168(H)mm ●重量…1.9kg
 - 付属品…ジグソーブレード×3本、樹脂ケース
 - バッテリー、充電器は別売です。

[充電式] 丸鋸



品番	本体型番	刃径	穴径	重量	税抜価格
EA851FC-2	GKS18V-57H	160~165mm	20mm	3.4kg	25,100円
EA813B-18C	PROCORE18V4.0	バッテリー(4.0Ah)			17,000円
EA813B-1A	GAL1880CV	充電器			14,300円

- ブレードの動作をすぐに停止する高速ブレーキ機能を採用し、ユーザーの安全性を強化
- バッテリー別売 ●バッテリー…18V
- 充電時間(4.0Ah)バッテリー使用時…約32分(空→80%ターボ充電) 約51分(空→フル充電)
- 回転数…3,400rpm
 - サイズ…346×218×243(H)mm
 - 過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能
 - 補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付
 - 過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能
 - 付属品…平行ガイド、六角棒レンチ、サンブルチップソー×1枚

[充電式] LED作業灯



品番	仕様	税抜価格
EA758C-71	本体のみ (バッテリー・充電器別売)	17,900円
EA813BD-18TA	18V2.0Ah バッテリー・充電器セット	9,840円
EA813B-18C	18V4.0Ah リチウムイオンバッテリー	17,000円
EA813B-1A	充電器	14,300円

- 電球…LED球12灯 ●バッテリー…14.4Vまたは18V ●サイズ…215×135×205(H)mm ●重量…1.5kg(本体のみ)
- | 照度 | ルーメン | 連続点灯(分) (18Vバッテリー使用時) |
|----|------|-----------------------|
| 強 | 1200 | 80 |
| 弱 | 800 | 130 |
- 付属品…防水カバー
 - 三脚に取付可能(取付穴径:1/4")
 - スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON/OFF、5段階の位置調整可能

[プロ用] バッテリー&充電器セット(ポッシュ用)



品番	本体型番	税抜価格
EA813B-102	ProCORE18V4S2	37,600円
EA813B-122	ProCORE18V4S	47,400円

バッテリー×1個

品番	本体型番	税抜価格
EA813B-132	ProCORE18V4S1	23,300円

[充電式] ジグソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854BS-14	GST10.8V-LIH	本体のみ	18,800円
EA813B-10CA	A1020LIB	バッテリー(2.0Ah)	7,070円
EA813B-0A	GAL12V-40	充電器	9,840円

- 能力…木材:70mm、アルミニウム:3mm、軟鋼板:3mm
- ブレードの交換に工具不要
 - バッテリー…10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
 - 充電時間…約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
 - ストローク数…1,500~2,800spm
 - ストローク長…18mm
 - 傾斜切断角度…左右0~45°
 - LEDライト、ブレーキ付電子無段変速、オービタル機構付
 - バッテリーを守るECP機能搭載
 - サイズ…239×171(H)mm ●重量…1.5kg

[充電式] ブロウ



品番	本体型番	風量 (m³/min)	風速 (m/秒)	税抜価格
EA897BF-20	GBL18V-120H	低速:1.5 高速:2.0	低速:55 高速:75	10,700円

- パワフルでスピーディーな吹き飛ばしが可能
- バッテリー、充電器は別売です。
- バッテリー…18V(リチウムイオン2.0Ah) (別売)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約18分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)
- 連続使用時間…低速:9分/Ah, 高速:5分/Ah
 - サイズ…523×205(H)mm ●重量…1.4kg
 - 吸い込み、吹き飛ばし ●無段変速
 - 現場の整理整頓やドリル穴の吹き飛ばしをはじめ、様々な用途に対応
 - ノズル、延長パイプ、アンカーノズル、防塵カップ付

[充電式] LED作業灯



品番	仕様	税抜価格
EA758C-73	本体のみ (バッテリー・充電器別売)	25,500円
EA813B-18C	18V4.0Ah リチウムイオンバッテリー	17,000円
EA813BD-18TA	18V2.0Ah リチウムイオンバッテリー	9,840円
EA813B-1A	充電器	14,300円

- 電球…LED球 ●バッテリー…14.4Vまたは18V ●サイズ…187×69×292(H)mm ●重量…1.6kg(本体のみ) ●付属品…防水カバー
- | 照度 | ルーメン | 連続使用(分) (18Vバッテリー使用時) |
|----|------|-----------------------|
| 強 | 2200 | 40 |
| 弱 | 950 | 95 |
- 三脚に取付可能(取付穴径:5/8")
 - スマホと繋がるコネク機能、タイマー設定、リモートON/OFF、5段階の角度調節可能

[DIY用] バッテリー&充電器セット(ポッシュ用)



品番	本体型番	税抜価格
EA813B-111	A1825LIG-SET	11,500円

[充電式] シャー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854XK-1	GSC10.8V-LI2	樹脂ケースセット	69,800円
EA813B-10CA	A1020LIB	バッテリー(2.0Ah)	7,070円
EA813B-0A	GAL12V-40	替充電器	9,840円

- 極めてコンパクトなデザインを採用し、高速切断に最適
- バッテリー…DC10.8V
- 充電時間…約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
- 最大切断能力…軟鋼板:1.3mm、ステンレス:0.6mm、アルミニウム:2.0mm
- 刃長…12mm
 - ストローク数…3,600spm ●サイズ…256×131mm
 - 重量…1.4kg(バッテリー含)
 - 4方向を全て使用出来る長寿命ブレード
 - シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を發揮
 - 付属品…バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース

[充電式] シャー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854XK-11	GSC18V-16H	本体のみ	69,800円

- バッテリー、充電器は別売です。
- バッテリー…18V(リチウムイオン4.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約25分(80%充電) 約35分(フル充電)
- 切断能力…軟鋼板:1.6mm、アルミニウム:2.2mm
 - ストローク数…3,400spm
 - サイズ…305×155(H)mm
 - 重量…1.5kg

充電器(ポッシュ用)

品番	型番	税抜価格
EA813B-0A	GAL12V-40	9,840円
EA813B-1A	GAL1880CV	14,300円
EA813B-1J	GAL18V-160C	16,100円
EA813B-1Y	AL1830CV	10,200円
EA813B-3	GAL3680CV	24,600円

[プロ用] 交換用バッテリー(ポッシュ用)

ニカドバッテリー				
品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813B-10	12V	1.5Ah	2607335542	7,610円
ニッケル水素バッテリー				
EA813BD-14.4B	14.4V	2.6Ah	2607335686	14,300円
リチウムイオンバッテリー				
EA813B-3.6A	3.6V	2.0Ah	1607A350CN	3,580円
EA813B-10CA	10.8V	2.0Ah	A1020LIB	7,070円
EA813B-10F	10.8V	3.0Ah	GBA10.8V3.0Ah	8,500円
EA813B-14C	14.4V	1.5Ah	A1415LIG	8,050円
EA813B-14F	14.4V	4.0Ah	A1440LIB	15,600円
EA813BD-18TA	18V	2.0Ah	A1820LIB	9,840円
EA813B-18C	18V	4.0Ah	ProCORE18V4.0	17,000円
EA813B-18J	18V	8.0Ah	ProCORE18V8.0	28,600円
EA813B-36CA	36V	2.0Ah	A3620LIB	24,400円

[DIY用] 交換用バッテリー(ポッシュ用)

リチウムイオンバッテリー				
品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813B-10D	10.8V	2.0Ah	A1020LIG	7,610円
EA813B-41	18V	2.5Ah	A1825LIG	10,200円
EA813B-42	18V	4.0Ah	PBA218	15,100円

チップソーはP.986~に掲載しております。