

振動ドリル



品番	本体型番	税抜価格
EA801D-1	DV20VF	43,000円

チャック能力: $\phi 1.5 \sim 13$ mm
能力: コンクリート: $\phi 20$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm
木工: $\phi 40$ mm

- 電源…AC100V・820W
- 回転数…高速: 0~2,900rpm、低速: 0~1,000rpm
- 打撃数…高速: 0~37,700回/分、低速: 0~13,000回/分
- 二重絶縁、無段変速、正逆転、スリックラッチ付
- サイズ… 414×148 (H)mm ●重量…2.9kg
- コード長…2.5m ●ビット別売
- 付属品…チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デブスゲージ
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-17(P.855)

振動ドリル



品番	本体型番	税抜価格
EA801DA-2	DV12V	25,800円

チャック能力: $\phi 1.0 \sim 10$ mm
能力: コンクリート: $\phi 12$ mm
鉄工: $\phi 10$ mm
木工: $\phi 15$ mm

- 電源…AC100V・390W ●回転数…0~2,900rpm
- 打撃数…0~46,400回/分 ●二重絶縁、無段変速、正逆転
- サイズ… 65 (W) $\times 270$ (L) $\times 216$ (H)mm
- 重量…1.4kg ●コード長…2.5m
- 付属品…チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デブスバー
- ビット別売
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-16(P.855)

振動ドリル



品番	本体型番	税抜価格
EA801DJ	DV16V	28,600円

チャック能力: $\phi 1.5 \sim 13$ mm
能力: コンクリート: $\phi 16$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm
木工: $\phi 25$ mm

- 電源…AC100V・590W ●回転数…0~2,900rpm
- 打撃数…0~46,400回/分 ●二重絶縁、無段変速、正逆転
- サイズ… 60 (W) $\times 246$ (L) $\times 181$ (H)mm
- 重量…1.5kg ●コード長…2.5m ●ビット別売
- 付属品…チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デブスバー
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-16(P.855)

振動ドリル



品番	本体型番	税抜価格
EA801DK	VTP25	48,300円

チャック能力: $\phi 3.2 \sim 16$ mm
能力(低速): コンクリート: $\phi 25$ mm
鉄工: $\phi 16$ mm
木工: $\phi 36$ mm

- 電源…AC100V・750W ●回転数…高速: 1,600rpm、低速: 800rpm
- 打撃数…高速: 32,000回/分、低速: 16,000回/分
- 二段変速(高/低) ●サイズ… 443 (L) $\times 143$ (H)mm
- 重量…3.8kg ●コード長…2.5m
- 付属品…チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デブスバー
- ビット別売
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-7(P.855) ストップカーボン: EA813HH-17(P.855)

振動ドリル



品番	本体型番	税抜価格
EA801DR-3	FDV13VSS	10,500円

チャック能力: $1.5 \sim 13$ mm
能力: コンクリート: $\phi 13$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm
木工: $\phi 20$ mm

- 電源…AC100V・550W ●回転数…0~2,900rpm
- 打撃数…0~46,400回/分 ●二重絶縁、正逆転、無段変速付
- サイズ… 270×186 (H)mm ●重量…1.4kg
- 付属品…チャックハンドル、サイドハンドル、デブスゲージ

ロータリーハンマードリル



品番	型番	税抜価格
EA810CE-4B	DH28PMY2	47,200円

穴あけ能力: コンクリート: $\phi 3.4 \sim 28$ mm
コアビット: $\phi 25 \sim 50$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm、木工: $\phi 32$ mm
ダイヤモンドコアビット: $\phi 65$ mm

- ビット別売
- 電源…AC100V・850W ●回転数…0~1,100rpm
- 打撃数…0~4,300回/分 ●3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃)
- サイズ… $83 \times 393 \times 199$ (H)mm
- 重量…2.9kg ●コード長…5m
- 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
- 付属品…サイドハンドル、デブスゲージ、ブラッシュケース、ドリルチャック
- クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
- 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-16(P.855)

電動はつりハンマー



品番	本体型番	打撃エネルギー	税抜価格
EA810TE-6	H41ME	10J	72,500円

- インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
- 電源…AC100V・1,050W
- 打撃数…1,500~2,870回/分
- 二重絶縁、多段変速、防振ハンドル付
- サイズ… 427 (W) $\times 95$ (D) $\times 211$ (H)mm
- 重量…4.7kg
- コード長…5m
- 付属品…フルポイント280mm $\times 1$ 本、サイドハンドル、樹脂ケース

ロータリーハンマードリル



品番	本体型番	税抜価格
EA810CE-1B	DH24PG2	30,700円

穴あけ能力: コンクリート: $\phi 3.4 \sim 24$ mm
コアビット: $\phi 25 \sim 50$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm、木工: $\phi 32$ mm

- ビット別売
- 電源…AC100V・730W ●回転数…0~1,050rpm
- 打撃数…0~3,950回/分 ●2モード切替 (回転+打撃/回転)
- 本体二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付
- サイズ… 349×199 (H)mm
- 重量…2.8kg ●コード長…5m
- 付属品…サイドハンドル、デブスゲージ、ブラッシュケース
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-16(P.855)

ロータリーハンマードリル



品番	本体型番	税抜価格
EA810CG-1	DH28PC	61,500円

穴あけ能力: コンクリート: $\phi 4 \sim 28$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm、木工: $\phi 32$ mm
コアビット: $\phi 25 \sim 80$ mm

- ビット別売
- 電源…AC100V・720W ●回転数…0~1,050rpm
- 打撃数…0~4,000回/分 ●二重絶縁、無段変速、正逆転
- 3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃)
- サイズ… $102 \times 316 \times 208$ mm
- 重量…3.5kg ●コード長…5m
- 付属品…サイドハンドル、ストップバー、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…EA813HH-2(P.855)

電動はつりハンマー



品番	本体型番	打撃エネルギー	税抜価格
EA810TH-11	H 45SR	12.5J	64,800円

オプション
EA810TH-101 0095-5181 ランマ 10,400円
EA810TH-106 0095-5186 ランマ用シャング 3,300円

- 電源…AC100V・1,050W ●回転数…3,000回/分
- 打撃数…3,000回/分 ●二重絶縁、防振ハンドル付
- サイズ… 454×230 (H)mm
- 重量…5.9kg ●コード長…5m
- 付属品…フルポイント280mm、ダストカバー、フロントキャップ(丸)、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-7(P.855) ストップカーボン: EA813HH-17(P.855)
- 別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂、敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャング: EA810TH-106が必要)

ロータリーハンマードリル



品番	本体型番	税抜価格
EA810CE-2B	DH24PH2	36,600円

穴あけ能力: コンクリート: $\phi 3.4 \sim 24$ mm
コアビット: $\phi 25 \sim 50$ mm
鉄工: $\phi 13$ mm、木工: $\phi 32$ mm

- ビット別売
- 電源…AC100V・730W ●回転数…0~1,050rpm
- 打撃数…0~3,950回/分 ●3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃)
- 本体二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付
- サイズ… 349×199 (H)mm
- 重量…2.8kg ●コード長…5m
- 付属品…サイドハンドル、樹脂ケース、デブスゲージ
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-6(P.855) ストップカーボン: EA813HH-16(P.855)

電動はつりハンマー



品番	本体型番	打撃エネルギー	税抜価格
EA810TE-2	H45MR	12.5J	76,000円

●電源…AC100V・1,050W ●打撃数…3,000回/分 ●二重絶縁、防振ハンドル付

- サイズ… 90 (W) $\times 454$ (L) $\times 230$ (H)mm
- 重量…5.9kg ●コード長…5m
- フルポイント280mm 1本付、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-7(P.855) ストップカーボン: EA813HH-17(P.855)

電動はつりハンマー



品番	本体型番	打撃エネルギー	税抜価格
EA810TH-1	H41SA3	10J	56,100円

オプション
EA810TH-101 0095-5181 ランマ 10,400円
EA810TH-106 0095-5186 ランマ用シャング 3,300円

- 電源…AC100V・1,050W ●打撃数…3,000回/分
- 二重絶縁、防振ハンドル付
- サイズ… 103 (W) $\times 389$ (D) $\times 214$ (H)mm
- 重量…4.8kg ●コード長…5m
- 付属品…フルポイント280mm $\times 1$ 本、サイドハンドル、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…標準付属: EA813HH-7(P.855) ストップカーボン: EA813HH-17(P.855)
- 別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂、敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャング: EA810TH-106が必要)

電動はつりハンマー



品番	本体型番	打撃エネルギー	税抜価格
EA810TE-5	H 45MEY	13.5J	93,300円

●軽い押し付け力で、強力なバネ力、破壊能力

- 電源…AC100V・1,050W ●打撃数…1,430~2,850回/分
- 二重絶縁、多段変速、防振ハンドル付
- ブラシレスモーター
- サイズ… 480 (W) $\times 108$ (D) $\times 237$ (H)mm
- 重量…6.9kg ●コード長…5m
- 付属品…フルポイント280mm $\times 1$ 本、サイドハンドル、樹脂ケース

関連商品はコチラ!

ドリルハンマードリル用ビット P.917 ~ P.978 ~

