

ポッシュ製品

HIKOKI製品

RYOBI・京セラ製品

パナソニック製品

BLACK+DECKER製品

その他メーカー製品

ヒートカッター、ヒートガン

温風発生機、ラバー、接込みヒーター

ドリル 研磨機・アークサリー

丸鋸用 アークサリー

電動ハンドグライダ

発電機

トランス

直流安定化電源

スピードコントローラー

コードリール

タップ、延長コード

コードリール

コードリール



(1/2"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813DN-7A	WR36DC (2XP)	樹脂ケースセット	83,300円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 最大トルク:300N・m 締付能力:普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16
- バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 (工具本体により自動で切り替わります。)
 - 回転数...弱:0~1,050rpm、中:0~2,000rpm、強:単発:0~2,800rpm、木工:0~3,000rpm
 - 打撃数...弱:0~1,350回/分、中:0~2,900回/分、強:単発:0~3,800回/分、木工:0~4,000回/分
 - 充電時間...25分
 - LEDライト、正逆転切替スイッチ、無段変速、ブラシレスモーター、電池残量表示機能付
 - サイズ...145×244(H)mm
 - 防じん・耐水性能...IP56
 - 重量...1.9kg(バッテリー装着時)
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
 - ソケット別売

(3/4"DR) [充電式] インパクトレンチ



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813DN-8	WR36DA (2XP)	樹脂ケースセット	99,000円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 最大トルク:1,100N・m 締付能力:普通ボルト:M12~M30 高力ボルト:M10~M24
- バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 (工具本体により自動で切り替わります。)
 - 充電時間...25分
 - 回転数...弱1:0~600、弱2:0~900、中:0~1,200、強:0~1,500rpm
 - 打撃数...弱1:0~1,200、弱2:0~1,800、中:0~2,300、強:0~2,900回/分
 - 無段変速付、防じん・防滴構造
 - ブラシレスモーター
 - サイズ...221×290(H)mm ●重量...3.7kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース
 - ソケット別売

[充電式] ロータリーハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CF-18	DH14DSL (2LYPK)	樹脂ケースセット	77,800円
EA813HE-16	BSL1460	替バッテリー(6.0Ah)	20,500円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~16mm 鉄工:13mm、木工:18mm
- バッテリー...14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約30分
 - 回転数...強:0~1,500rpm(弱):0~750rpm
 - 打撃数...強:0~6,200回/分、(弱):0~3,100回/分
 - 無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、回転:打撃力2段階切替機構付
 - ビット別売 ●サイズ...276×250(H)mm ●重量...2.1kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、電池カバー、サイドハンドル、デブスゲージ、ケース
 - 替カーボン...EA813HH-13(P.855)

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CF-3	DH14DBL (2LYPK)	樹脂ケースセット	90,000円
EA813HE-16	BSL1460	替バッテリー(6.0Ah)	20,500円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~20mm 鉄工:13mm、木工:24mm
- ビット別売
 - バッテリー...14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約30分
 - 回転数...0~900rpm
 - 打撃数...0~3,400回/分
 - 正逆転可能、無段変速、ライト付
 - サイズ...83×331×214(H)mm
 - 重量...3.4kg
 - 付属品...充電器、バッテリー×2、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、電池カバー

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CH-7	DH18DPB (2XP)	樹脂ケースセット	78,600円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~18mm 鉄工:13mm、木工:18mm コアビット:25~35mm ダイヤモンドコアビット:32mm
- ビット別売
 - バッテリー...18V(リチウムイオン5.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...ノーマルモード:0~1,080rpm
 - 打撃数...ノーマルモード:0~5,500回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
 - サイズ...251×268(H)mm
 - 重量...2.3kg
 - 付属品...バッテリー×2個、充電器、デブスゲージ、サイドハンドル、ケース

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CH-5	DH18DPA (2XP)	樹脂ケースセット	76,400円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~18mm 鉄工:13mm、木工:18mm
- ビット別売
 - バッテリー...18V(リチウムイオン5.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...0~1,080rpm
 - 打撃数...0~5,500回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
 - サイズ...271×81×211(H)mm
 - 重量...2.5kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、デブスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CH-3	DH18DBL (2LYPK)	樹脂ケースセット	95,900円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~26mm 鉄工:13mm、木工:27mm
- ビット別売
 - バッテリー...18V(リチウムイオン5.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...0~1,050rpm
 - 打撃数...0~3,950回/分
 - 正逆転可能、無段変速、ライト付
 - サイズ...83×351×214(H)mm
 - 重量...3.6kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、電池カバー

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810CF-11	DH12DD (2LSK)	樹脂ケースセット	48,200円
EA813HD-16	BSL1240M	替バッテリー(4.0Ah)	12,400円
EA813H-12	UC12SL	替充電器	7,300円

- 穴あけ能力:コンクリート:18mm 鉄工:13mm、木工:18mm
- ビット別売
 - バッテリー...10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約60分
 - 回転数...ノーマルモード:0~1,080rpm
 - 打撃数...ノーマルモード:0~5,500回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付
 - サイズ...74×246×202(H)mm ●重量...2.1kg
 - 付属品...バッテリー×2個、充電器、デブスゲージ、サイドハンドル、樹脂ケース、電池カバー

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-1	DH36DPE	樹脂ケースセット	96,900円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm
- ビット別売
 - バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...ノーマルモード:0~950rpm
 - 打撃数...ノーマルモード:0~4,300回/分
 - 無段変速、ブレーキ、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
 - サイズ...83×368×276(H)mm
 - 付属品...バッテリー×2個、充電器、デブスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ

[充電式] 集塵ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-5	DH36DPF (2XP)	樹脂ケースセット	111,100円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力(集塵システム非装着時):コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm、木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm
- ビット別売
 - バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...ノーマルモード:0~950rpm
 - 打撃数...ノーマルモード:0~4,300回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付
 - サイズ...510×276(H)mm ●重量...4.7kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、集じんシステム、デブスゲージ、サイドハンドル、ケース

[充電式] ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-11	DH36DPA (2XP)	樹脂ケースセット	96,900円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm、木工:32mm
- ビット別売
 - バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...0~1,100rpm
 - 打撃数...0~4,300回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、ライト付
 - サイズ...85×351×220(H)mm
 - 重量...3.7kg
 - 付属品...バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、電池カバー

[充電式] 集塵ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-13A	DH36DPB (2XP)	樹脂ケースセット	110,600円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- 穴あけ能力:コンクリート:4.3~20mm コアビット:25~50mm
- ビット別売
 - バッテリー...36V(リチウムイオン2.5Ah)
 - 充電器...AC100V
 - 充電時間...約25分
 - 回転数...0~1,100rpm
 - 打撃数...0~4,300回/分
 - 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、ブレーキ、ライト付
 - サイズ...493×90×314(H)mm
 - 重量...5.5kg
 - 付属品...バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、電池カバー
 - 本体のスイッチを切った数秒後に、集じんシステムに内蔵されたモーターが遅れて停止し集じんシステムに残った粉じんを効率良く集塵します。
 - 高性能HEPAフィルタ採用し、クリーンな排気を実現しました。