



【充電式】ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-51	DH36DSAX(2WP)	樹脂ケースセット	146,400円
EA813HF-17A	BSL36A18	バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

●ビット別売
●バッテリー…36V(リチウムイオン4.0Ah) 18V(リチウムイオン8.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)

- 充電器…AC100V ●充電時間…約40分
- 回転数…260~590rpm
- 打撃数…1,420~2,860回/分
- 多段変速、安全クラッチ
- サイズ…494×259×104(H)mm ●重量…7.71kg
- 付属品…バッテリー×2、充電器、電池カバー、ストッパ、サイドハンドル、ハンマグリースA、樹脂ケース
- 40mmクラス、AC100V並みの穿孔速度、ハズリ性能を表現
- リアクティブフォースコントロール搭載

【充電式】ハンマードリル



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA810DN-53	DH36DMA(2WP)	樹脂ケースセット	146,400円
EA813HF-17A	BSL36A18	バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器	18,100円

●ビット別売
●バッテリー…36V:4.0Ah, 18V:8.0Ah

- 充電器…AC100V ●充電時間…約40分
- 回転数…260~590rpm
- 打撃数…1,420~2,860回/分
- プッシュボタン式変速・変速制御
- 電子制御、多段変速、防振ハンドル搭載
- サイズ…496×259(H)mm ●重量…7.6kg
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-6A	G14DBVL(LYPK)	樹脂ケースセット	56,400円
EA813HE-16	BCL1460	替バッテリー(6.0Ah)	20,500円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)

- 充電器…AC100V ●充電時間…30分
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…変速モード:4,700~9,000rpm オートモード:5,500rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- サイズ…326×60(H)mm ●重量…2.1kg
- スピンドルロック、無段変速、ブレーキ、再起動防止機能付
- ブラシレスモーター
- 付属品…バッテリー×1個、充電器、#36レジンノイド砥石、サイドハンドル、専用スパナ、樹脂ケース

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-101B	G14DSL2(NN)	本体のみ	18,000円
EA813HE-16	BCL1460	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	20,500円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器	18,100円

●充電時間…約21分(実用充電)、約30分(フル充電)

- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm ●回転数…6,800rpm
- サイズ…302×60(H)mm ●スピンドル径…M10×1.5
- 重量…1.8kg ●スピンドルロック、電池残量表示付
- 付属品…100mmフレキシブル砥石、スパナ ●替カーボンブラシ…EA813HH-21(P.855)
- バッテリー・充電器別売

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-8	G3610DB(XP)	樹脂ケースセット	62,100円
EA809BX-10B	G3610DB(NN)	本体のみ	28,400円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(2.5Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- バッテリー…36V(リチウムイオン2.5Ah)
- 充電時間…25分 ●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- サイズ…357×60(H)mm ●重量…2.6kg
- 無段変速・オートモードダイヤル機能搭載
- 防じん・防滴構造 ●ブラシレスモーター
- スイッチを切るとブレーキがかかるパドルスイッチ採用
- 付属品…バッテリー×1、充電器、レジンノイドフレキシブル砥石、ホイールガード、サイドハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-107A	G18DBVL(NN)	本体のみ	28,400円
EA813HF-17A	BSL36A18	18V(リチウムイオン5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器	18,100円

- 充電時間…約25分(実用充電) 約25分(フル充電)
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…9,000rpm ●サイズ…303×60(H)mm
- スピンドル径…M10×1.5
- 重量…2.0kg ●スピンドルロック、電池残量表示付
- 付属品…レジンノイド砥石×1(#36)、専用スパナ ●替カーボンブラシ…EA813HH-21(P.855)
- バッテリー・充電器は別売です。

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-102B	G18DSL2(NN)	本体のみ	20,100円
EA813HF-17A	BSL36A18	18V(リチウムイオン5.0Ah)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器	18,100円

- 充電時間…約19分(実用充電) 約25分(フル充電)
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…9,000rpm ●サイズ…303×60(H)mm
- スピンドル径…M10×1.5
- 重量…2.0kg ●スピンドルロック、電池残量表示付
- 付属品…レジンノイド砥石×1(#36)、専用スパナ ●替カーボンブラシ…EA813HH-21(P.855)
- バッテリー・充電器は別売です。

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-7	G18DBVL(LXPK)	樹脂ケースセット	61,600円
EA813HF-17A	BSL36A18	18V(リチウムイオン5.0Ah)	25,800円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)×1個
- 充電時間…25分 ●サイズ…326×60(H)mm
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…変速モード:4,700~9,000rpm オートモード:5,500rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- フィードバック制御、無段変速、スピンドルロック、ブレーキ付
- ブラシレスモーター
- 付属品…バッテリー、充電器、レジンノイド砥石、スパナ、サイドハンドル、ホイールガード、樹脂ケース

【充電式】ディスクグラインダー(125mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-10	G3613DA(XP)	樹脂ケースセット	65,300円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-10B	UC18YSL3	充電器	16,000円

- 過負荷作業に強く、高回転数を保ちます
- バッテリー…36V/18V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約25分
- 回転数…変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm
- サイズ…357×71(H)mm ●重量…2.6kg
- 付属品…バッテリー×1、充電器、レジンノイドフレキシブル砥石×1、ホイールガード、防振形ハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース
- 過負荷作業に強く、高回転数を保ちます。
- 高効率で経済的なブラシレスモーター搭載
- 無段変速、ブレーキ、フィードバック制御付

【充電式】ディスクグラインダー(125mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-10	G3613DA(XP)	樹脂ケースセット	65,300円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(5.0Ah)	25,800円
EA813H-10B	UC18YSL3	充電器	16,000円

- 過負荷作業に強く、高回転数を保ちます
- バッテリー…36V(リチウムイオン2.5Ah)
- 充電時間…25分 ●砥石サイズ…φ125×穴径22mm
- 回転数…変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- サイズ…357×71(H)mm ●重量…2.8kg
- 無段変速、オートモードダイヤル機能付
- ブラシレスモーター
- スイッチを切るとブレーキがかかるパドルスイッチ採用
- 付属品…バッテリー×1、充電器、レジンノイドフレキシブル砥石、ホイールガード、サイドハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース

【充電式】ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-11	G3610DA(2XPP)	樹脂ケースセット	76,300円
EA813H-18A	UC18YDL2	替バッテリー(5.0Ah)	18,100円
EA813HF-17A	BSL36A18	替充電器	25,800円

- バッテリー…36V(リチウムイオン2.5Ah)
- 充電時間…25分 ●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- サイズ…357×60(H)mm ●重量…2.6kg
- 無段変速・オートモードダイヤル機能搭載
- 防じん・防滴構造 ●ブラシレスモーター
- スイッチを入れた状態でバッテリーを装着しても起動しない再起動防止機能付
- 付属品…バッテリー×2、充電器、レジンノイドフレキシブル砥石、ホイールガード、防振形サイドハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース

【充電式】ハンドグラインダー(6mm)



品番	本体型番	回転数	税抜価格
EA818AB-11	GP36DA(XP)	7,000~29,000rpm	62,100円
EA813HF-17A	BSL36A18	替バッテリー(36V/18V)	25,800円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

- コレットチャック…6mm
- 全長…468mm ●重量…2.5kg
- 能力…最大径:25mm ●充電時間…約25分
- キックバック軽減
- 再起動防止、ブレーキ付
- 付属品…バッテリー×1、充電器、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mm/17mm)、樹脂ケース、電池カバー

【充電式】ハンドグラインダーキット



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA818EV-1	FGP10DL	樹脂ケースセット	24,900円
EA813HC-7	BCL1030C	バッテリー(3.0Ah)	10,500円
EA813H-10.8HA	UC10SL2	充電器	10,500円

- バッテリー…10.8V(3.0Ah)
- 充電時間…60分
- コレットチャック…φ3.2mm
- 回転数…5,000~35,000rpm
- 無段変速、スピンドルロック、ライト付
- 全長…208mm ●重量…495g
- 付属品…バッテリー×1、充電器、先端工具40個

関連商品はコチラ!
ハンマードリル用ビット P.978 ~
グラインダー用先端工具 P.991 ~

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

