

[充電式] ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-32B	DG1810L5	樹脂ケースセット	39,800円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)	19,500円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器	9,900円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約84分
- スピンドル径…M10×1.5
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…10,000rpm
- サイズ…307×117×122(H)mm
- 重量…2.1kg
- 付属品…バッテリー×1、充電器、カニ目スリパナ、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…EA813RA-7(P.869)
- 砥石別売

[充電式] ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-33	DG11XR	樹脂ケースセット	51,500円
EA813RB-18H	B-1860LA	替バッテリー(6.0Ah)	20,900円
EA813R-9	BC-1800L	替充電器	15,000円

- 100V電源機並みのパワーを表現
- バッテリー容量…18V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電時間…47分
- 砥石サイズ…φ100×15mm
- 回転数…高速:8,000min 中速:6,000min 低速:3,000min
- スピンドル径…M10×P1.5mm
- サイズ…117×311×129mm
- 重量…1.9kg
- クラス最大の切込深さ25mm
- 作業内容に応じて選べる回転数切替え機能
- 付属品…バッテリー、充電器、カニ目スリパナ、補助ハンドル、樹脂ケース
- ブラシレスモーター
- 砥石別売

[充電式] ディスクグラインダー(100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-34	DG181L5	樹脂ケースセット	51,500円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)	19,500円
EA813R-9	BC-1800L	替充電器	15,000円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…実用充電:25分 フル充電:37分
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…8,000rpm
- サイズ…352×117×136(H)mm
- 重量…2.1kg
- 防じん・防水機能…IP56
- 付属品…カニ目スリパナ、補助ハンドル、バッテリー×1個、急速充電器、樹脂ケース
- 砥石別売

[充電式] ディスクグラインダー(125mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-35	DG183L5	樹脂ケースセット	54,200円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)	19,500円
EA813R-9	BC-1800L	替充電器	15,000円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…実用充電:25分 フル充電:37分
- 砥石サイズ…φ125×穴径22mm
- 回転数…8,000rpm
- サイズ…352×141×142(H)mm
- 重量…2.3kg
- 防じん・防水機能…IP56
- 付属品…カニ目スリパナ、補助ハンドル、バッテリー×1個、急速充電器、樹脂ケース
- 砥石別売

セーバーソー(充電式)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA857K-1	DRJ11XR	樹脂ケースセット	70,700円
EA857K-2	DRJ11XR	本体のみ	42,500円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)	19,500円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器	9,900円

- 能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
- フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
- バッテリー…18V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電時間…47分
- ストローク数…低速:0~3300spm 中速:0~3600spm 高速:0~3900spm
- ストローク長…10mm
- サイズ…349×79×123(H)mm
- 重量…1.8kg
- 防じん・防水機能…IP56
- 付属品…レシプロソーブレード、充電器、電池パック、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、チャリングケース、六角棒レンチ

[充電式] セーバーソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA857K-6	DRJ120L5	樹脂ケースセット	58,700円
EA857K-7	DRJ120L5	本体のみ	34,300円
EA813RB-14E	B-1450L	替バッテリー(5.0Ah)	19,500円
EA813R-7	BC-1400L	替充電器	15,400円

- 能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
- 天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
- バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電時間…50分
- ストローク数…0~5,000spm
- ストローク長…10mm
- サイズ…359×83×128(H)mm
- 重量…1.9kg
- LEDライト付
- 付属品…レシプロソーブレード、充電器、電池パック、チャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー用)
- 果樹や雑木、竹の伐採に

[充電式] のこぎり



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA851SR-31A	BSK-1800KTL1	樹脂ケースセット	32,500円
EA813RB-18DB	B-1815LA	替バッテリー(1.5Ah)	11,800円

- 電源…18V(リチウムイオン1.5Ah)
- ストローク数…0~4,100rpm
- ストローク長…10mm
- サイズ…79×362×126mm
- 重量…1.5kg
- 取付可能工具…通常レシプロソー用(板厚:1.0mm、幅:12.6mm、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの)
- 付属品…ブレード3種(固定刃:EA851SR-1(P.867)、鉄工刃:EA851SR-2B(P.867))、繊維:ダンボール用ナイフブレード全長100mm、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、充電器、電池パック、六角棒レンチ3mm
- ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10(P.867))別売)でジグソーブレード(Tジャンク)も使用可能

[充電式] ブロウ



品番	本体型番	風量	風圧	税抜価格
EA897BB-8SA	DBL140	0~2.3m³/min	0~3.5kPa	44,100円
EA897BB-8A	DBL140	本体のみ		11,400円
EA813RB-14CA	B-1430L	バッテリー(3.0Ah)		15,400円
EA813R-7	BC-1400L	充電器		15,400円

- バッテリー…14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約27分
- 連続使用時間…HIGH:21分、LOW:30分
- サイズ…555×163×225mm
- 重量…1.8kg
- 吸い込み、吹き飛ばし…無段階変速
- 付属品…バッテリー、充電器、ノズル(220mm)、ベルトフック

[充電式] ギアアクションポリッシャー(75mm)



品番	本体型番	回転数	税抜価格
EA809PS-16	DPEG11XR	520~780rpm	63,300円
EA813RB-18DB	B-1815LA	替バッテリー(1.5Ah)	11,800円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器	9,900円

- パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
- 電源…18V(リチウムイオン1.5Ah)
- 本体サイズ…79×300×143(H)mm
- 付属品…バッテリー×2、充電器、補助ハンドル
- 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
- 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現

[充電式] 丸鋸



品番	本体型番	刃径	穴径	重量	税抜価格
EA851K-1	DNW180L5	125mm	20mm	3.3kg	56,000円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)			19,500円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器			9,900円

- 切込深さ
- 切断角度
- 深さ
- 90°
- 47mm
- 45°
- 30mm
- 15°
- 20mm
- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電時間…84分
- 回転数…5,300rpm
- サイズ…191×284×239(186)(H)mm
- フォアの際切りや開口部の切り抜きに便利な逆傾斜15度
- 付属品…125mmレーザーリットチップソー(40P)、収納バッグ、バッテリー、充電器、六角棒レンチ

[充電式] ポリッシャー(75mm)



品番	本体型番	回転数	税抜価格
EA809PS-11	DPE11XR	1,600~2,500rpm	56,800円
EA813RB-18DB	B-1815LA	替バッテリー(1.5Ah)	11,800円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器	9,900円

- パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
- 電源…18V(リチウムイオン1.5Ah)
- サイズ…79×300×143(H)mm
- 重量…1.7kg
- 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
- 補助ハンドル、左右取り付け可
- 対応ディスクペーパー…EA162KT-40A~400(P.992)
- 付属品…バッテリー×2、充電器、補助ハンドル
- 小型軽量で安定した磨きが可能

交換用バッテリー(リョービ用)ニカドバッテリー

品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813RB-7	7.2V	1.5Ah	B-7215	4,320円
EA813RB-12B	12V	1.3Ah	B-1203F2	5,330円
EA813RB-12C	12V	2.0Ah	B-1203F2	14,600円

ニッケル水素バッテリー

品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813RB-9	10.8V	1.5Ah	B-1015L	7,980円
EA813RB-10	10.8V	1.5Ah	B-1115L	7,980円
EA813RB-14A	14.4V	1.5Ah	B-1415L	10,900円
EA813RB-14CA	14.4V	3.0Ah	B-1430L	15,400円
EA813RB-14D	14.4V	4.0Ah	B-1440L	18,000円
EA813RB-14E	14.4V	5.0Ah	B-1450L	19,500円
EA813RB-18DB	18V	1.5Ah	B-1815LA	11,800円
EA813RB-18FA	18V	5.0Ah	B-1850LA	19,500円
EA813RB-18H	18V	6.0Ah	B-1860LA	20,900円

[充電式] 丸鋸



品番	本体型番	刃径	穴径	重量	税抜価格
EA851K-3	DNW11XR	165mm	20mm	3.3kg	76,800円
EA813RB-18H	B-1860LA	替バッテリー(6.0Ah)			20,900円
EA813R-9	BC-1800L	替充電器			15,000円

- 切込深さ
- 切断角度
- 深さ
- 90°
- 66mm
- 45°
- 44mm
- 左傾斜切込5°
- 61mm
- 100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
- バッテリー…18V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…47分
- 回転数…4,100rpm
- サイズ…201×287×258(H)mm
- ブラシレス分割コアモーター
- 着脱可能なダストボックス
- 切削の排出方向を自由に換えられる「可変式排出ノズル」
- 付属品…レーザーリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、チャリングケース

樹脂ケース付[充電式] 電動ブロウ



品番	本体型番	風量	風圧	税抜価格
EA897BB-59B	UBC-1802L	0~1.7m³/min	0~3.5kPa	44,100円
EA897BB-9A	DBL180	本体のみ(バッテリー無)		11,000円
EA813RB-18FA	B-1850LA	替バッテリー(5.0Ah)		19,500円
EA813R-8B	UBC-1802L	替充電器		9,900円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約60分
- 連続使用時間…強:約35分、弱:約49分
- サイズ…本体:564×162×239(H)mm ケース(内寸):255×360×210(H)mm (外寸):333×465×322(H)mm
- 重量…1.9kg
- 無段階変速、電池残量表示機能付
- 付属品…ノズル(220mm)、ベルトフック

充電器(リョービ・京セラ用)

品番	型番	税抜価格
EA813R-3	BC-723	3,520円
EA813R-4	BC-1000L	9,350円
EA813R-5	BC-1205	7,150円
EA813R-6	UBC-180H	14,300円
EA813R-7	BC-1400L	15,400円
EA813R-8B	UBC-1802L	9,900円
EA813R-9	BC-1800L	15,000円
EA813R-10	UBC-2800L	22,000円

ポッシュ製品
HiKOKI製品
RYOBI・京セラ製品
パナソニック製品
BLACK+DECKER製品
その他メーカー製品
ヒートカッター、ワイヤガン
温風発生機、ラバー、投込みヒーター
ドリル、研磨機、アクセサリ
丸鋸用アクセサリ
電動ハンドグラインダー
発電機
トランス
直流安定化電源
スピードコントローラー
コードリール
タップ、延長コード