

ポッシュ製品

HIKOKI製品

RYOBI・京セラ製品

パナソニック製品

BLACK+DECKER製品

その他メーカー製品

ヒートカタ、ヒートガン

温風発生機、ラバー、投込みヒーター

ドリル研磨機、アークセラー

丸鋸用アークセラー

電動ハンドグラインダー

発電機

トランス

直流安定化電源

スピードコントローラー

コードリール

タップ、延長コード



[充電式] 振動ドライバードリル



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PC-1A	EZ79A3PN2G-B	樹脂ケースセット	80,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…実用充電:約40分
フル充電:約55分

●チェック能力…1.5~13mm

●回転数…低速:20~530rpm、
高速:70~1,800rpm

●打撃数…低速:400~9,500回/分、
高速:1,260~32,300回/分

●サイズ…192×68×238(H)mm

●重量…1.8kg

●スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能

●ブラシレスモーター

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

●防じん・耐水性能…IP56

●ビット別売

[充電式] 振動ドライバードリルセット



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PC-101	EZ79A2PN2G-B	セット	82,200円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	20,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約55分

●回転数…低速:30~470rpm、高速:70~1,580rpm

●打撃数…高速:1,260~28,400回/分、
低速:360~8,400回/分

●サイズ…188×68×234(H)mm ●重量…1.85kg

●ブラシレスモーター ●防じん・耐水性能…IP56

●スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能

●本体付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

〔セット内容〕

●充電式振動ドライバードリル

●7本組コンクリート用振動ドリル

●両頭ビット#2×65mm

●両頭ビット#2×110mm

●両頭ビット#2×6.0mm

[充電式] マルチインパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-21	EZ7520LA2S-B	樹脂ケースセット	37,800円
EA813PB-7.2A	EZ9L20	替バッテリー(1.5Ah)	7,990円
EA813P-1	EZOL20	替充電器	8,060円

●バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約60分

●穴あけ能力…木工:φ10mmまで、
鉄工:φ5mmまで

●回転数…インパクトモード:0~2,600rpm、
ドリルモード:0~600rpm

●打撃数…0~3,000回/分

●サイズ…186×48×204(H)mm

●重量…800g

●インパクトドライバードリル切替式

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能、5段クラッチ付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式] マルチインパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-121	EZ7520LA2S-B	セット	39,800円
EA813PB-7.2A	EZ9L20	替バッテリー(1.5Ah)	7,990円
EA813P-1	EZOL20	替充電器	8,060円

〔セット内容〕

●EA813PA-21:充電式マルチインパクトドライバー

●両頭ビット#2×65mm

●両頭ビット#2×110mm

●6本組コーティングストレートドリル

●マグネットキャッチ

[充電式] インパクトドライバー・作業灯セット



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PE-121	EZ7521A-B, EZ3720LA2S-B	セット	55,000円
EA813PB-7.2B	EZ9L21	替バッテリー(1.5Ah)	7,990円
EA813P-2	EZOL21	替充電器	9,600円

●バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約55分

●回転数…0~2,300rpm

●打撃数…0~2,600回/分

●サイズ…235×44×146(H)mm

●重量…550g

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、ホルスター、Hexビット(2.5×3.4×5.6mm)、
φビット(#2×65・#2×110mm)、
両頭ビット(#2×φ6.0)、ねじすべり止め剤、樹脂ケース

〔作業灯〕

2way 照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)

2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付

明るさ3段階切替、電池切れお知らせ機能付

●セット内容…作業灯、7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)・充電器

交換用バッテリー(パナソニック用) ニッケル水素バッテリー

品番	電圧	容量	型番	取扱価格
EA813PB-12	12V	2.8Ah	EZ9200Z	21,800円
リチウムイオンバッテリー				
EA813PB-3.6	3.6V	1.5Ah	EZ9L10	4,190円
EA813PB-7.2A	7.2V	1.5Ah	EZ9L20	7,990円
EA813PB-7.2B	7.2V	1.5Ah	EZ9L21	7,990円
EA813PB-10.8	10.8V	2.0Ah	EZL1020FA	9,990円
EA813PB-14.4A	14.4V	2.0Ah	EZ9L47	14,700円
EA813PB-14.4C	14.4V	5.0Ah	EZ9L48	22,900円
EA813PB-18B	18V	3.0Ah	EZ9L53	20,800円
EA813PB-18B	18V	5.0Ah	EZ9L54	26,000円

関連商品はコチラ! ドライバービット P.1011 ~



[充電式] インパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-41	EZ1P31F10D-R	樹脂ケースセット	44,800円
EA813PB-10.8	EZ8L1020FA	替バッテリー(2.0Ah)	9,990円
EA813P-7	EZ7L10A	替充電器	8,840円

●バッテリー…10.8V(リチウムイオン2.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…実用充電:約25分
フル充電:約45分

●回転数…0~2,750rpm

●打撃数…0~3,700回/分

●サイズ…138×68×219(H)mm ●重量…1.1kg

●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式] インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PE-11A	EZ7521LA2S-B	樹脂ケースセット	30,600円
EA813PB-7.2B	EZ9L21	替バッテリー(1.5Ah)	7,990円
EA813P-2	EZOL21	替充電器	9,600円

●バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.5Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約55分

●回転数…0~2,300rpm

●打撃数…0~2,600回/分

●サイズ…235×44×146(H)mm

●重量…550g

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式] マルチインパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-26A	EZ75A9LJ2F-B	樹脂ケースセット	71,600円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約35分

●穴あけ能力…木工:φ35mm、
鉄工:φ33mm

●回転数…インパクトモード:0~1,850rpm、
ドリルHighモード:145~980rpm、
ドリルLowモード:50~300rpm

●打撃数…0~3,500回/分

●サイズ…198×61×234(H)mm

●重量…1.8kg

●防じん・耐水性能…IP56

●インパクトドライバードリル切替式

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

[充電式] マルチインパクトドライバーセット



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-126A	EZ75A9LJ2F-B	セット	76,900円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

〔セット内容〕

●EA813PA-26A:充電式インパクトドライバー

●両頭ビット#2×65mm

●両頭ビット#2×110mm

●両頭ビット#2×φ6.0mm

●ソケットアダプター

●ソケットセット

●6本組コーティングストレートドリル

●Hexドライバービットセット

●マグネットキャッチ

[充電式] インパクトドライバー



品番	本体型番	仕様	取扱価格
EA813PA-1A	EZ76A1LJ2F-B	樹脂ケースセット	68,600円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	22,900円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	15,400円

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン4.2Ah)

●充電器…AC100V

●充電時間…約40分

●回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、
テクス:0~2,800rpm

●打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、
テクス:0~2,500回/分

●サイズ…127×60×232(H)mm ●重量…1.6kg

●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

●防じん・耐水性能…IP56

●ブラシレスモーター

●付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース