

[充電式]マイクログラインダーセット(無段変速)



3.7V

品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA818PR-1 26500 **8,680円**

- バッテリー…3.7V(リチウムイオン2.6Ah)
- コレットチャック…φ2.35mm
- 回転数…9,000~15,000rpm (スイッチ付無断電子コントロール)
- 定格使用時間…連続作業20分
- 全長…190mm
- 重量…190g
- 用途…ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨に
- お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
- 付属品…スパナ、ダイヤモンドビット、ハイスビット・軸付き磁石(GC)×各1個、専用ビットケース、USBケーブル

マイクログラインダー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
----	------	----	------

EA818PR-5S 28525-S セット **18,900円**

EA818PR-5 28525 本体のみ **14,700円**

- 電源…AC100V・35W
- コレットチャック…φ2.35mm・φ3.0mm
- 回転数…8,000~18,000rpm (無断電子コントロール付)
- 全長…230mm
- 重量…260g
- 定格使用時間…15分
- ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。
- 付属品…スパナ、コレット×2個、先端工具等21種

マイクログラインダー(低速回転用)



品番	本体型番	税抜価格
----	------	------

EA818PR-11 26400 **14,400円**

- 電源…DC12V・20W
- コレットチャック…φ2.35mm
- 回転数…1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)
- 定格使用時間…15分
- 全長…250mm
- 重量…400g
- 付属品…小径ドリルチャック、コレット、スパナ、電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
- ポリライトホイールを使用した樹脂木材などや木材の磨きに最適です。
- 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
- 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター

マイクログラインダー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
----	------	----	------

EA818PR-12S 27570 セット **22,400円**

EA818PR-12 27570 本体のみ **18,700円**

- 電源…AC100V・50W
- コレットチャック…φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm
- 回転数…5,000~18,000rpm (無断電子コントロール付)
- 定格使用時間…15分
- 全長…230mm
- 重量…500g
- 切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
- 付属品…先端工具42種、スパナ
- アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。

セーフティーカバー



品番 EA818PR-22 税抜価格 **1,000円**

- EA818PR-5、-5S、-11、-12、-12S用
- サイズ…50×18×25(H)mm
- 小径丸ノコや切断磁石などを使用した切断作業時の安全カバーです。
- ダストキャッチャーの使用効果も上がります。
- ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために

90°アングルヘッド



品番 EA818PR-21 税抜価格 **5,790円**

- EA818PR-5、-5S、-12、-12S用
- ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて、狭所や裏側の作業に便利です。
- 付属品…コレットチャックφ2.35mm、専用ジョイント、レンチ

マイクログラインダー用フレキシブルスタンド



品番 EA818PR-24 税抜価格 **1,660円**

- ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
- サイズ…100×100×90(H)mm

マイクログラインダー用フレキシブルシャフト



品番 EA818PR-23 税抜価格 **9,510円**

- EA818PR-12用
- 狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
- サイズ…φ15×1000mm
- 重量…135g
- 付属品…コレット(φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm×各1個)
- ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。

マイクログラインダー用ダストキャッチャー



品番 EA818PR-25 本体 税抜価格 **12,200円**

EA818PR-26 替フィルター(3枚) **1,160円**

EA818PR-27 替気用ジャバラホース(200~800mm) **3,310円**

- 電源…AC100V
- サイズ…250(W)×295(D)×125(H)mm
- 重量…1.5kg
- 作業後の片付けが楽になります。
- 木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
- ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
- 付属品…専用フィルター3枚(1枚取付済)、ツールスタンド
- 排気の変えたい、または遠くへ排気したい場合は、別売のジャバラホースをご使用ください。

電動ポリッシャー(50mm)



品番 EA809PX-41 27580 800~2,400rpm (無断電子コントロール付) 税抜価格 **24,600円**

- 電源…AC100V・50W
- パッド径…50mm
- サイズ…290×45×65(H)mm
- 重量…720g
- 付属品…専用スポンジ、モップ、フタ、パフ、ディスク研磨ペーパー、研磨剤、樹脂ケース
- 多様なオプションに対応するディスクパッド装備
- 低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。

ディスクパッド



品番 EA809PX-42 税抜価格 **1,000円**

- EA809PX-41用
- サイズ…φ50×5mm
- 最大回転数…20,000rpm

モップパフ



品番 EA809PX-43 税抜価格 **1,490円**

- EA809PX-41用
- サイズ…φ50×25mm
- 最大回転数…3,000rpm
- 材質…ラム
- 金属、プラスチックや硬い塗面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨きに

研磨セット



品番 EA809PX-51 税抜価格 **6,790円**

- セット内容…80mmエクステンションバー×1、φ30mm用ディスクパッド×1、スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)、研磨ペーパー(#1000・#2500各12枚)
- 塗表面、金属面への研磨剤の塗布、硬い樹脂材の研磨、磨きに

ディスク研磨ペーパー



品番 EA809PX-48 #400 12枚 税抜価格 **1,240円**

EA809PX-49 #1000 12枚 **1,240円**

EA809PX-50 #2000 12枚 **1,240円**

- EA809PX-41用
- 直径…50mm
- 最大回転数…3,000rpm
- 塗表面、金属面の研磨に

スポンジ



品番 EA809PX-45 ソフト 税抜価格 **1,240円**

EA809PX-46 ミディアム 税抜価格 **1,240円**

EA809PX-47 ハード 税抜価格 **1,240円**

- EA809PX-41用
- サイズ…φ65×25mm
- 最大回転数…3,000rpm
- 塗表面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨きに

パフ



品番 EA809PX-44 税抜価格 **1,490円**

- EA809PX-41用
- サイズ…φ50×12mm
- 材質…フェルト
- 最大回転数…3,000rpm
- 金属の研磨に
- 研磨剤を使用してください。

ベルトサンダー



品番 EA809PX-11 27510 850~2,000rpm 税抜価格 **24,700円**

- 電源…AC100V
- 消費電力…50W
- ベルト速度…300~700m/分
- ベルトサイズ…10×330mm
- 重量…800g
- サイズ…350×50×50(H)mm
- コード長…2m
- 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
- 付属品…細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター
- 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
- 適合ベルト(EA163K-1~等)はP1004に掲載しております。



代理店様向け  
**Web ESCO System**  
WES発注・在庫確認  
※PC・タブレット端末のみ対応

ご契約者様向け  
**ECサイト ESPRO**  
商品検索・承認フロー・購買管理

充実した「便利」な  
**発注サービス!**

WEBならいつでも  
商品情報・在庫の確認、  
ご注文も可能です。

会員登録者様向け  
**ESCO Onlineshop**  
エスコオンラインショップ

集中購買サービス対応  
業務・購買コストの削減

ポッシュ製品

HiKOKI製品

RYOBI・京セラ製品

パナソニック製品

BLACK+DECKER製品

その他メーカー製品

ヒートカッター、ヒートガン

温風発生機、ラバー、投込みヒーター

ドリル研磨機、アークサリ

丸鋸用アークサリ

電動ハンドグラインダー

発電機

トランス

直流安定化電源

スピードコントローラー

コードリール