

樹脂製エアーガン(フレキシブル)

●使用圧力…0.7MPa
●本体材質…プラスチック製
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123AN-1	100	160	2	付	4,100円

●ノズル取付ねじ…G½ ●フレキシブルノズルタイプ

エアーブローガン(ウレタンホース付)

●吊り下げ用
●常用圧力…0.69MPa
●穴径…2mm
栗田製作所

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	税抜価格
EA123AE-6	5×8mm	5m(2.4m)	7,250円

エアーブローガン(ウレタンホース付)

●吊り下げ用
●常用圧力…0.69MPa
●穴径…2mm
栗田製作所

品番	ホースサイズ(内径×外径)	ホース長(使用範囲)	税抜価格
EA123AE-6B	5×8mm	5m(2.4m)	8,120円

エアーブローガン(流量調整付)

●使用圧力…0.7MPa
●タケノコ径…8.5mm
●本体材質…アルミダイカスト
●ノズル取付ねじ…G½
●エアー流量調整付 ●吊り下げ用
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AE-5	28	145	2	2,750円

エアーツリーガン(流量調整付)

●使用圧力…0.7MPa
●タケノコ径…8.5mm
●本体材質…アルミダイカスト
●ノズル取付ねじ…G½
●エアー流量調整付
●吊り下げ用
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AE-9	28	145	2	2,360円

ロングノズルエアーツリーガン

●エアー量…145ℓ/min
●本体材質…アルミダイカスト製
●エアー流量調整付
●ノズル取付ねじ…G½
●プラグ付 ●吊り下げ重量…200g
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AE-8	300	135	2	4,950円

エアーガン用ノズル

●取付ねじ…G½
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AE-100A	100	1	1,070円
EA123AE-100B	100	1.6	1,070円

●エアー噴出量…100A:32ℓ/min
100B:94ℓ/min
●本体材質…真鍮

増量ノズル付ツリーガン

●使用圧力…0.7MPa
●本体材質…アルミダイカスト製
●ノズル取付ねじ…G½
栗田製作所

品番	増量	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123AM-13	5倍	58	840	12	付	4,800円

エアーガン用ノズル

●取付ねじ…G½
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AE-100A	100	1	2	1,070円
EA123AE-100B	100	1.6	3	1,070円

●エアー噴出量…100A:32ℓ/min
100B:94ℓ/min
●本体材質…真鍮

フレキシブルノズル

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AH-150	170	2.3	6	1,720円
EA123AH-200	220	2.3	6	1,860円
EA123AH-300	320	2.3	6	1,990円
EA123AH-500	520	2.3	6	2,700円

●取付ねじ…G½
●本体材質…銅,11ナイロン
●ノズル部は曲げることができます。
●エアー噴出量…150-200:150ℓ/min
300:140ℓ/min
500:130ℓ/min

エアー調整付ノズル

●取付ねじ…G½
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AF-150	150	2	6	1,910円
EA123AF-200	200	2	6	2,060円
EA123AF-300	300	2	6	2,250円
EA123AF-500	500	2	6	2,780円

●エアー噴出量…160ℓ/min
●本体材質…銅(クロムメッキ加工)
●六角棒削りを加工したハードタイプ

エアーガン用ノズル

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AE-150	150	2	6	1,360円
EA123AE-200	200	2	6	1,560円
EA123AE-300	300	2	6	1,720円
EA123AE-500	500	2	6	2,250円

EA123KC-50A 適合シールド 990円
●本体材質…銅(クロムメッキ加工)
●取付ねじ…G½
●エアー噴出量…150ℓ/min

エアーガン用ノズル

●取付ねじ…G½
●1…自転車用 ●4…銅パイプ付
●5…普及型 ●6…流量調整付
●7…プラスチック ●11…ステンレス製
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	エアー量(ℓ/min)	
EA123AF-1	18	1.5	100	950円
EA123AF-4	105	3.0	260	665円
EA123AF-5	22	2.0	160	340円
EA123AF-6	28	2.0	145	665円
EA123AF-7	21	2.0	160	540円
EA123AF-11	21	2.0	160	2,740円

エアーガン用ノズル[ステンレス製]

●取付ねじ…G½
●材質…真鍮
●エアー噴出量…170:200ℓ/min、320:190ℓ/min
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AS-150	150	2.3	5	9,540円
EA123AS-300	300	2.3	5	12,400円

エアー調整付ノズル

●取付ねじ…G½
●エアー噴出量…135ℓ/min
●エアー流量調整付
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AM-110	44	2.5	26.3	4,640円

●材質…快削アルミニウム合金
●エアー噴出量…300ℓ/min
●通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。(ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。)

エアーダスター用増量ノズル[真鍮製]

●取付ねじ…G½ ●材質…真鍮
栗田製作所

品番	増量	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	税抜価格
EA123AM-102	3.5倍	39	600	1,760円
EA123AM-103	5倍	58	840	2,290円

EA123AM-103 5倍 58 840 2,290円
●取付ねじ…G½ ●材質…真鍮

エアーガン用ノズル

●取付ねじ…G½ ●材質…真鍮
●エアー噴出量…170:200ℓ/min、320:190ℓ/min
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AN-170	170	1	5	1,360円
EA123AN-320	320	1	5	1,740円

エアーガン用ノズル[ステンレス製]

●取付ねじ…G½ ●材質…ステンレス
●エアー噴出量…150:200ℓ/min、300:180ℓ/min
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AS-150	150	2.3	5	9,540円
EA123AS-300	300	2.3	5	12,400円

エアーダスター用広範囲ノズル

●取付ねじ…G½
栗田製作所

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ノズル長	穴径	パイプ径	
EA123AM-110	44	2.5	26.3	4,640円

●材質…快削アルミニウム合金
●エアー噴出量…300ℓ/min
●通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。(ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。)

吊りスプリング

●ホース吊り下げ用
●吊り下げ重量…200g
栗田製作所

品番	適応ホース	全長	税抜価格
EA124EB-3	EA125BL-3	300mm	655円
EA124EB-5	EA125BL-5	500mm	810円
EA124EB-7	EA125BL-7	700mm	1,040円
EA124EB-10	EA125BL-10	1000mm	1,620円

●適合ホース…EA125BL-3~10(P.1049)

樹脂製エアーガン(静音タイプ)

(フランス) prevost
●最大使用圧力…1.0MPa ●取付ねじ…G¼
●本体材質…強化樹脂製
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123SB-1	59	250	2	付	4,590円
EA123SB	59	250	2	無	4,410円

樹脂製エアーガン(エアーカーテン付)

(フランス) prevost
●最大使用圧力…1.0MPa ●取付ねじ…G¼
●本体材質…強化樹脂製
●直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123SA-1	61	450	2	付	4,590円
EA123SA	61	450	2	無	4,410円

樹脂製エアーガン(エアーカーテン付)

(フランス) prevost
●最大使用圧力…1.0MPa ●取付ねじ…G¼
●本体材質…強化樹脂製
●直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123SA-1	61	450	2	付	4,590円
EA123SA	61	450	2	無	4,410円

エアーガン

●最大使用圧力…1.0MPa
●ホース取付ねじ…G¼
●ノズル取付ねじ…G½
KINKEI
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AC-11	47	58	1	4,400円

●材質…本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
●キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。

[広範囲型]ハイパワーエアーガン

●使用圧力…1.0MPa
●材質…アルミダイカスト
●ノズル取付ねじ…G½
KINKEI
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123AC-41	41	268	φ1×16	付	5,740円

●16個のサイド補助穴からの空気取り込みにより16個の直進穴から噴射を増量。

[集中型]ハイパワーエアーガン

●使用圧力…1.0MPa
●材質…アルミダイカスト
●ノズル取付ねじ…G½
KINKEI
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123AC-43	38	263	φ1.3×8	付	5,530円

●ノズル先端面の円周オリフィスからの高速ストリームは力強いインパクトを実現。

エアーガン

●最大使用圧力…1.0MPa
●ホース取付ねじ…G¼
●ノズル取付ねじ…G½
KINKEI
栗田製作所

品番	ノズル長(mm)	エアー量(ℓ/min)	穴径(mm)	税抜価格
EA123AC-12	100	176	3	4,260円

●本体材質…アルミダイカスト製
●自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。

コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去するためにできるだけフィルターやドレンドラップ等を取付けて下さい。
フィルター等はP.1042~に掲載しています。

エアーダスター、エアーブローガンのノズル取付ねじサイズと、ノズルの取付ねじサイズが合えばすべてのノズルが使用可能です。ノズルは当頁に掲載しています。

コンプレッサー
エアーツールセット
コンパクトエアーツール
ボルト・ねじ返し
穴あけ
研削・研磨
はつり
切断

ブローガン、コーキングガン
エアーブラシ、スプレーガン
エアーダスター
ランサー、エアーホースリール
空圧機器