

収納ケース



品番	サイズ (mm)	重量 (kg)	入数	取扱価格
EA505-42	内寸:690×280×330(H)	3.3	1	取扱中止
EA505-42B	外寸:800×375×380(H)	3.3	4	取扱中止

- 材質…ポリプロピレン
- 人が座れるイスとして、また、踏み台としても使用できます。(耐荷重:80kg)
- 持ち運びに便利なハンドル付



ハンディーカート(折り畳み式)

(ドイツ)



- 材質…本体:アルミニウム
車輪:ABS樹脂
- 全幅…550mm
- 折りたたみ時サイズ…550×480×1060(H)mm
- 車輪径…φ125mm
- 重量…7kg

品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ (mm)	全高 (mm)	取扱価格
EA505TB-1A	平地:125kg 段差:60kg	442×362	1090	20,600円

ツールボックス

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-2	442×357 ×321	6.8	100(静止時) 25(持上時)	15,200円

- 材質…耐衝撃性プラスチック
- 442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
- パーツボックス×2個付



ツールボックス

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-3	442×357 ×389	2.4	100(静止時) 25(持上時)	10,300円

- 材質…耐衝撃性プラスチック
- 442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。

ツールボックス

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-6	442×357 ×151	2.3	100(静止時) 25(持上時)	6,170円

- 材質…耐衝撃性プラスチック
- 442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。

ツールバスケット

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-11	442×362 ×185	2.2	25	6,980円
EA505TB-12	442×362 ×287	2.6	25	8,770円

- 材質…耐衝撃プラスチック
- ★442×357mmボックスと上下連結して荷崩れなしで安全に運搬できます。



ミニツールボックス

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-21	266×155 ×63	0.9	25	4,740円

- 材質…耐衝撃プラスチック (3個価格)
- 266×155mmボックスで上下を連結して荷崩れなしで安全に運搬できます。

ツールボックス

(ドイツ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TB-7A	442×357 ×117	3.0	100(静止時) 25(持上時)	6,710円

- 材質…耐衝撃性プラスチック
- 442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。

ツールボックスシステムの特長

- ・強度に優れた耐衝撃性プラスチック製で、耐荷重は100kg!
- ・同サイズで連結できます。
- ・工具の形状に合わせたサイズのバリエーション
- ・コンパクトに収納し、連結して便利に運搬できます。
- ・ハンディーカートに搭載する事で現場までの負担を軽減



DEWALT ツールボックスシリーズの特徴



仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!!
耐久性と使いやすさを追求したDEWALTの新システム
ツールボックスです。

ツールボックス

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-11A	610×500× 626~988	9.3	ボックスハンドル4個 運搬時:70	15,400円

- 材質…プラスチック、金属
- キャリートレー付
- 55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。
- 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ

ツールボックス

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-3A	553×375×178	4.4	50	7,690円

- 材質…プラスチック
- 密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ
- IP65防塵・防水設計
- 脱着ボックス (306×135×116(H)mm)×2個



ツールボックス

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-4A	553×375×315	4.9	50	8,850円

- 材質…プラスチック
- 密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ
- IP65防塵・防水設計
- 脱着トレー (315×230×85(H)mm)×1個



ツールボックス

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-5	553×375×413(H)	5.6	50	10,800円

- 材質…プラスチック
- 脱着トレー (315×230×85(H)mm)×1個
- 2WAYハンドル
- IP65防塵・防水設計
- 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ

ツールボックス

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-1	549×350×115	3.3	20	5,380円

- 防塵・防水性に優れた衝撃にも強い工具箱
- 材質…ポリプロピレン・ポリカーボネート
- 脱着トレー…大(105×130×88mm)×4個、小(105×60×88mm)×8個
- ブラケット収納対応

ツールバスケット

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TD-2	549×330×275	2.9	20	6,150円

- 材質…プラスチック
- 積み重ねても出し入れ可能
- 持ち運びに便利なハンドル付き

ツールバスケット

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	取扱価格
EA505TR-4	560×276×340	1	23	6,650円

- ツールカートの最上段に最適な、開放タイプの深型バスケット
- 材質…耐衝撃性プラスチック

クーラーボックス(強力保冷)

(アメリカ)



品番	容量	重量	取扱価格
EA505TD-6	25.5L	8.2kg	26,900円

品番	外寸(W×D×H)mm	内寸(W×D×H)mm
EA505TD-6	549×366×410	405×230×270

- 材質…ポリプロピレン・ポリウレタン
- 約5日間、氷が保管できます。
- 優れた耐久性と防塵・防水性
- ★ステンレス製ボトルオープナー・マグカップホルダーが本体と一体型

腰袋・
ツール
ポーチ

作業用
ベルト

ツール
ホルダー

バスケット、
電工/パケツ

ツール
バッグ

バック
バッグ

ウエスト
ポーチ

ツール
ロール、
工具袋

袋・
容器

パーツ
ケース

工具箱

防水
ケース

車載
ケース

収納
ケース

コンテナ

パーツ
トレー・
パーツ
ラック

パーツ
収納棚

ツール
ワゴン

ツール
キャビ
ネット

作業台

収納庫・
棚